

Pinça amperimétrica True-rms série 320

Resistente. Precisa. Confiável.

As Pinças amperimétricas 323, 324 e 325 da Fluke foram desenvolvidas para serem utilizadas em ambientes difíceis e não causar barulho e sim resultados que os usuários possam confiar ao diagnosticar problemas. As medições True-rms e a ergonomia otimizada tornam as Pinças amperimétricas as melhores ferramentas para solução de problemas para eletricitistas comerciais e residenciais.

Novo



Dados técnicos

Capacidade de medição

- Medição da corrente de 400 A ac (corrente dc e ac; 325 apenas)
- Medição de voltagem de ac e dc de 600 V
- Tensão ac true-rms e corrente para medições precisas em sinais não-lineares
- Medição da resistência acima de 40 kΩ com detecção de continuidade
- Medição de temperatura e capacidade (324 e 325 apenas)
- Medição de frequência (325 apenas)

Características

- Fina, design ergonômico
- Grande, fácil leitura do display iluminador (324 e 325 apenas)
- Classificação de segurança CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Botão de retenção
- 2 anos de garantia
- Bolsa de transporte flexível

Especificações

		323	324	325
Corrente CA	Faixa	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Precisão	2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)	1,5 % ± 5 dígitos (45 Hz a 400 Hz) Adicionar 2 % para a sensibilidade posição	2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)
Corrente CC	Faixa	—	—	40,00 A/400,0 A
	Precisão	—	—	2 % ± 5 dígitos
Tensão CA	Faixa	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisão	1,5 % ± 5 dígitos	1,5 % ± 5 dígitos	1,5 % ± 5 dígitos
Tensão CC	Faixa	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisão	1,0 % ± 5 dígitos	1,0 % ± 5 dígitos	1,0 % ± 5 dígitos
Resistência	Faixa	400.0 Ω/4000 Ω	400.0 Ω/4000 Ω	400.0 Ω/4000 Ω/40.00 kΩ
	Precisão	1 % ± 5 dígitos	1 % ± 5 dígitos	1 % ± 5 dígitos
Continuidade		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Capacitância		—	0 to 100,0 μF, 100 μF to 1000 μF	0 to 100,0 μF, 100 μF to 1000 μF
Frequência		—	—	5,0 Hz até 500,0 Hz
Resposta CA		True-rms	True-rms	True-rms
Luz de fundo		—	Sim	Sim
Retenção de dados		Sim	Sim	Sim
Medição de temperatura		—	-10.0 °C a 400.0 °C (14.0 °F a 752.0 °F)	-10.0 °C a 400.0 °C (14.0 °F a 752.0 °F)
Mín/Máx		—	—	Sim
Tamanho	A x L x P (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Diâmetro máximo do fio	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Peso	265 g	208 g	283 g
Classificação de categoria		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garantia		Dois anos	Dois anos	Dois anos

Informações para pedidos

Pinça amperimétrica 323 True-rms
Pinça amperimétrica 324 True-rms
Pinça amperimétrica 325 True-rms

Incluída em todos os modelos

Pinça amperimétrica, terminais de teste,
bolsa flexível e manual do usuário.

Fluke. As ferramentas mais confiáveis do mundo.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Holanda

Fluke do Brasil Ltda
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200
Ed. Philadelphia, Bloco B Conj 42
Cond. América Business Park
Jd. Morumbi - São Paulo
CEP: 05693-000

**Para obter mais informações,
ligue para os seguintes números:**
Tel: 55 11 3759-7600
Email: info@fluke.com/br
Site Brasil: www.fluke.com/br

©2012-2014 Fluke Corporation. Todos os
direitos reservados. Os dados fornecidos estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
9/2014 4240169B_BRPT

**É proibido modificar este documento sem
permissão escrita da Fluke Corporation.**