

TEKNISKA DATA

Fluke DS701 och DS703 FC högupplöst videoskop



ÖVERLÄGSEN BILDKVALITET

HÖG UPPLÖSNING

DS701

800 x 600 (480 000 bildpunkter)

DS703 FC hög upplösning

1200 x 720 (864 000 bildpunkter)

DIAGOSTISKT VIDEOSKOP

Dual view-kamera

Justerbart ljus

Autozoom




Fluke Connect™-kompatibel

Smutsig, industriell, dyr utrustning? Diagnos före rivning med hållbarhet typisk för Fluke-produkter

Fördelarna med videoskop är väl kända. Men industriinspektioner kräver kraftfulla videoskop utformade att tåla krävande och smutsiga miljöer.

Fluke diagnostiska videoskop ger dig högupplösta bilder direkt i handen.

- Högupplöst prob med dual view-kamera
- Snabb bildprocessor som ger en jämn, tydlig och stabil bild
- 7-tums LCD-skärm för enkel visning
- Makro- till mikro-zoom
- Justerbart ljus för bästa bildkvalitet
- Äkta 720p video



Detaljerade specifikationer

	DS701	DS703 FC
Videoskop-prob		
Längd	1,2 meter	
Typ	Avtagbar, halvstyv, vattentät, nedsänkbar till 1 meters djup eller mer	
Diameter	8,5 mm, 3,8, 5,5 och 9 mm probar som option	
Material	Elastomerbelagt stål	
Belysning	Justerbar LED, en fram, en på sidan	
Belysning	53 lux	
UpisUp™-teknik	Lämplig bildvisning, oavsett probens orientering, 8,5 MM, endast 1,2 M prob	
Kamera	Dual view-kamera, framåt och sidan	
Upplösning	800 x 600 (480 000 bildpunkter)	1200 x 720 (864 000 bildpunkter)
Stillbildaformat	JPG	
Videoinspelningsformat	AVI	
Videodataformat	MPEG-komprimering	
Digital zoom	Justerbar zoom från 1x till 8x	
Synfält	68°	
Fältdjup	25 mm till oändligt	
Videoupplösning	Standard	720p
Minsta fokusavstånd	10 mm	
Fokustyp	Fast	
Rotation	180°	
Strömmande video	Med HDMI och Fluke Connect™	
LCD-skärm		
Pekskärm	Kapacitiv pekskärm	
Storlek	7 tum (17,79 cm)	
Uppdaterings frekvens	30 Hz	
UpisUp™-teknik	Bildjustering i realtid	
LED bakgrundsbelysning	Justerar bildskärmens ljusstyrka för optimal visning	
Kommunikation		
Trådlöst gränssnitt	WiFi 802.11b/g/n, räckvidd: 10,06 meter	
Dataöverföring	USB	USB- och mikro-HDMI-kabel
Fluke Connect™*	Spara och dela bilder direkt från diagnostiskt videoskop. Bifoga bilder eller video till ett anläggningsregister eller arbetsorder.	
Ladda upp till molnet direkt	Ja, med Fluke Connect™	
Allmänna funktioner		
Färgpaletter	Synligt ljus, gråskala eller inverterat	
Internminne	6 GB	
Fysiska knappar	Intuitiv, lättnavigerad knappeteknik, 4 funktionsknappar, 4 navigationsknappar, en fånga- eller valknapp	
Transportväska	EVA-skyddsväska	
Rem	Bärhandtag	Bärhandtag och halsrem
Nätadapter	Nätadapter/batteriladdaringång	
Batteri	6400 mAh 3,7 V inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri	
Batteriets livslängd	3 timmar med 50 % LED-belysning	
Mått	17,73 x 22,48 cm	
Vikt	0,88 kg	
IP-klass		
Surfplatta	IP56, dammsäker och stänkvattenskyddad	
Prob	IP68, dammtät och nedsänkbar till 1 meters djup eller mer	
Falltest	2 meter	
Arbetstemperatur	0 °C till 45 °C, 50 °C under mindre än 10 minuter	
Förvaringstemperatur	-40 °C till 60 °C	
Luftfuktighet	90 % vid 35 °C (95 °F) 75 % vid 40 °C (104 °F) 45 % vid 50 °C (122 °F)	
Garanti	2 år	

*Fluke Connect™-appen och Fluke Connect™-produkter finns inte i alla länder.

Funktionen Fluke Connect™ blir snart tillgänglig för DS703 FC Videoskop. Den här kraftfulla programvaran gör det möjligt att spara och dela högupplösta bilder med teamet. Titta på Flukes webbplats efter den här uppdateringen av fast programvara och lägg till Fluke Connect till ditt DS703 FC Videoskop.



Förebyggande underhåll förenklas. Omarbetning elimineras.

Spara tid och förbättra tillförlitligheten för dina underhållsdata genom trådlös synkronisering av mätningar med Fluke Connect™-systemet.

- Eliminera datainmatningsfel genom att spara mätningar direkt och associera dem med arbetsordern, rapporten eller mättonstaggen
- Maximera drifttid och ta säkra underhållsbeslut med data som du kan lita på och spåra.
- Få tillgång till referensmätningar, historiska och aktuella mätningar per mätton

Fluke DS703 FC är en del av ett växande system av uppkopplade testverktyg och programvara för underhåll av utrustning.

Besök webbplatsen för att läsa mer om systemet Fluke Connect™.



Beställningsinformation

FLK-DS701 diagnostiskt videoskop

FLK-DS703 FC högupplöst diagnostiskt videoskop

Vad ingår

Diagnostisk videoskop med 1,2 m, 8,5 mm semi-styv prob, handrem (DS703 FC innehåller hand- och nackrem), USB-kabel, nätaggregat/batteriladdare, TPAK magnethängare, skyddande EVA-fodral

Extra tillbehör

FLK-3.8MM Scope 1M probe, forward view

FLK-8.5MM Scope 3M probe, dual view


FLK-5.5MM Scope 1M probe, dual view

FLK-8.5MM Scope 1.2M probe, dual view

FLK-8.5MM UV Scope 1M probe, dual view

Fluke FLK-9MM Scope forward view, 20m probe reel

Fluke DS 7XX Neckstrap Halsrem



Alla varumärken tillhör respektive ägare. WiFi eller mobil datatrafik krävs för att dela data. Smarttelefon, trådlösa tjänster och dataabonnemang ingår inte i köpet. Första 5 GB lagringsutrymme är kostnadsfritt. Information om telefonstöd finns på fluke.com/phones.

Smarttelefon, trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet. Fluke Connect är inte tillgängligt i alla länder.

Besök Flukes lokala webbplats eller kontakta Flukes lokala representant för mer information.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
Web: www.fluke.se

©2018 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
8/2018 6010402h-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.