

Tang Ampere Seri 300

Kuat. Andal. Akurat.

Fluke 305, 303 dan 302+ yang baru hadir dengan semua fitur yang kokoh, andal, dan akurat yang dapat Anda percaya, di dalam desain kecil yang ergonomis. Bentuk desain yang inovatif menawarkan alat yang lebih ringkas untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dengan fitur pengukuran arus AC hingga 999 A (305), bukaan penjepit 30 mm yang lebar dan peringkat keselamatan CAT IV 300 V/CAT III 600 V, Anda memperoleh alat bantu yang mudah digunakan dan membantu menangani semua kebutuhan pemeliharaan kelistrikan Anda sehari-hari.

baru



Data Teknis

Fitur

- Pengukuran arus ac 999 A (305)
- Pengukuran arus ac 600 A (303)
- Pengukuran arus ac 400 A (302+)
- Peringkat keselamatan CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Ukuran penjepit 30 mm untuk berbagai aplikasi
- Rentang hambatan hingga 4 k Ω
- Desain ramping dan ergonomis sehingga mudah dibawa dan digunakan
- Layar berlampu latar yang mudah dibaca

Spesifikasi

		302+	303	305
Arus AC	Rentang	400,0 A	600,0 A	999,9 A
	Akurasi	1,8 % ± 5	1,8 % ± 5	1,5 % ± 5
Tegangan AC	Rentang	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Akurasi	1,5 % ± 5	1,5 % ± 5	1,5 % ± 5
Tegangan DC	Rentang	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Akurasi	1,0 % ± 5	1,0 % ± 5	1,0 % ± 5
Hambatan	Rentang	400,0/4000 Ω	400,0/4000 Ω	400,0/4000 Ω
	Akurasi	1 % ± 5	1 % ± 5	1 % ± 5
Kontinuitas		≤ 70 Ω	≤ 70 Ω	≤ 70 Ω
Tampilan lampu latar		Ya	Ya	Ya
Menyimpan Data		Ya	Ya	Ya
Ukuran	P x L x T (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Ukuran penjepit	30 mm	30 mm	30 mm
Peringkat keselamatan		CAT III 600 V/ CAT IV 300 V	CAT III 600 V/ CAT IV 300 V	CAT III 600 V/ CAT IV 300 V
Suhu pengoperasian		0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
Rasio penyegaran layar		> 2 kali/detik	> 2 kali/detik	> 2 kali/detik
Kabel pengujian		TL75	TL75	TL75
Baterai		2 baterai AAA	2 baterai AAA	2 baterai AAA
Garansi		Dua tahun	Dua tahun	Dua tahun

Informasi pemesanan

Tang Ampere 302+
Tang Ampere 303
Tang Ampere 305

Disertakan dengan semua model

Tang Ampere, kabel pengujian, panduan pengguna, dan 2 x baterai AAA.

Fluke. Alat yang paling terpercaya di dunia.

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.

PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or
Fax +31 (0) 40 2675 222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com

©2012 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
9/2012 4232700B_ID

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.