

**FLUKE®**

Odečítejte hodnoty  
**RYCHLEJI.**

Řešte problémy  
**BEZ PRODLEV.**



Bezdrátový systém Fluke řady **CNX 3000**

**VYHLEDEJTE.  
OPRAVTE. BĚHEM  
OKAMŽIKU.**



# Seznamte se s bezdrátovými přístroji Fluke řady CNX 3000. **VAŠE NÁSTROJE – PROPOJENÉ.** **ODEČÍTEJTE HODNOTY RYCHLEJI. ŘEŠTE PROBLÉMY BEZ PRODLEVÁNÍ.**

Bezdrátové testovací nástroje Fluke CNX spolupracují, abyste problémy vyřešili rychleji. S řadou CNX můžete měřit:

- Vzdáleně
- Souběžně
- S možností záznamu

Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat hodnoty z více modulů současně. Tato přizpůsobitelná sada odolných, spolehlivých a kvalitních nástrojů, jak jste u přístrojů Fluke zvyklí, změní způsob vaší práce.

Bezdrátový multimetr zobrazuje odečty až ze 3 bezdrátových modulů a navíc vlastní měření. Přenosným počítačem můžete zobrazovat odečty až z 10 modulů. A v obou případech ze vzdálenosti až 20 metrů!

Moduly schopné odesílat data bezdrátově měří napětí AC, teplotu a proud AC. Vyberte si k měření proudu AC (st) standardní kleště True-RMS nebo flexibilní kleště True-RMS. Kombinujte moduly a používejte spolu ty, které se budou hodit ve vašich jedinečných podmínkách měření.

Na těchto obrázcích jsou představeny některé způsoby použití systému CNX. Navštivte naše webové stránky nebo požádejte svého distributora o další informace a další způsoby použití systému CNX.





## BEZDRÁTOVÉ NÁSTROJE


*Tým.* Přístroje Fluke CNX pracují dohromady. Dálkově. Současně. Pohodlně.

## MOŽNÉ POUŽITÍ


### Detekce přerušení dodávky elektrické energie – postupy měření



115 V, 1ø  
general-purpose circuits




208 V, 1ø  
lighting and power circuits



208 V, 3ø  
circuits

### Jednofázové p








### BEZDRÁTOVÝ MULTIMETR

*Kapitán.* Možnost současně zobrazit více odečtů najednou v reálném čase na jednom displeji. Ze vzdálenosti 20 metrů.


### SOFTWARE

*Statistik.* Zobrazení 10 odečtů najednou. Tvorba analýz a zpráv.


### Postupy měření



### Určování nevyrovnaného proudu



### Měření vstupního proudu





## Bezdrátový systém řady CNX 3000:



Bezdrátový multimetr CNX 3000



Napěťový modul AC CNX v3000



Proudový kleškový modul AC CNX a3000



Proudový kleškový modul AC CNX i3000 iFlex™



Teplotní modul CNX t3000 typu K

FLUKE®



Počítačový adaptér CNX PC300

### UŽ ŽÁDNÉ zdlouhavé cesty

- Na jedné obrazovce můžete z jednoho místa sledovat současně až čtyři měření (DMM a 3 moduly)
- Sledujte a analyzujte odečty z 10 nástrojů zároveň prostřednictvím počítače, abyste získali úplný přehled o situaci
- Nastavujte moduly a odečítejte hodnoty ze vzdálenosti až 20 metrů

### UŽ ŽÁDNÉ ruční zapisování

- Zaznamenejte až 65 000 sad odečtů minimálních/maximálních/průměrných hodnot během jediného nebo více měření díky možnosti záznamu

### UŽ ŽÁDNÉ čekání

- Šetříte čas a peníze prováděním více měření současně
- Vyhledejte občasné události nebo zaznamenávejte kolísání signálu na dálku pomocí funkce záznamu dat v modulech

### UŽ ŽÁDNÉ nepohodlné polohy

- Měření stačí nastavit jednou, potom jen stačí odečítat data kolikrát chcete, kdy chcete a odkud chcete.
- Zvýšení bezpečnosti díky možnosti odečítat hodnoty na jiném místě, než kde probíhá měření
- Přístroj Fluke CNX splňuje kategorii měření 1 000 V CAT III a kategorii IV 600 V bezpečnostních standardů

Další informace včetně úplných specifikací produktů, nákresů aplikací a studií použití naleznete na našich webových stránkách.

Model	Popis
<b>Sady</b>	
Průmyslový systém FLK-CN3000	Průmyslový systém Fluke CNX 3000 obsahuje multimetr, 3 kleškové moduly iFlex™, 1 napěťový modul a příslušenství
Systém obecné údržby FLK-CN3000	Systém obecné údržby Fluke CNX 3000 obsahuje multimetr, kleškový modul iFlex™, napěťový modul AC (st) a příslušenství
Systém HVAC FLK-CN3000	Systém HVAC Fluke CNX 3000 obsahuje multimetr, proudový kleškový modul AC (st), teplotní modul a příslušenství
Sada FLK-CN3000 t3000	Sada Fluke CNX t3000 obsahuje multimetr, teplotní modul a příslušenství
Sada FLK-CN3000 i3000	Sada Fluke CNX i3000 obsahuje multimetr, kleškový modul iFlex™ a příslušenství
Sada FLK-CN3000 a3000	Sada Fluke CNX a3000 obsahuje multimetr, proudový kleškový modul AC (st) a příslušenství
Sada FLK-CN3000 v3000	Sada Fluke CNX v3000 obsahuje multimetr, napěťový modul AC (st) a příslušenství
<b>Moduly</b>	
Bezdrátový multimetr FLK-CN3000s	Bezdrátový multimetr FLK-CN3000 a příslušenství
Proudový kleškový modul AC (st) FLK-CN3000 iFlex	Modul řady FLK-CN3000 iFlex™ a příslušenství
Proudový kleškový modul AC (st) FLK-CN3000 a3000	Proudový kleškový modul AC (st) řady FLK-CN3000
Napěťový modul AC (st) FLK-CN3000 v3000	Napěťový modul AC (st) řady FLK-CN3000 a příslušenství
Teplotní modul FLK-CN3000 t3000 typu K	Teplotní modul řady FLK-CN3000 typu K a příslušenství
<b>Počítačový adaptér</b>	
FLK-CN3000 PC3000	Počítačový adaptér Fluke CNX 3000

Pořídte si celý systém nebo sadu a ušetříte.

Záruka spokojenosti: Bezdrátové přístroje CNX vyrobené s důrazem na odolnost, spolehlivost a přesnost, jaké od společnosti Fluke očekáváte, změní způsob, jakým pracujete. Důkazem budiž to, že vám nabízíme záruku spokojenosti. Pokud si vyzkoušíte systém bezdrátových přístrojů CNX a rozhodnete se, že vám nevyhovují, vrátíme vám peníze. Opravdu věříme, že pro vás tyto přístroje budou to nejlepší.

Další informace naleznete v podmínkách na našich webových stránkách. Nabídka není platná mimo Spojené státy americké. Nabídka je platná pouze prostřednictvím účastníků se distributorů. Další podrobnosti a podmínky naleznete na webových stránkách [www.fluke.com/cnx](http://www.fluke.com/cnx).

**Fluke. Nejdůvěryhodnější přístroje na světě.**

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 USA

**Fluke Europe B.V.**  
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, Nizozemsko

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společnosti Fluke Corporation.

#### Další telefonní čísla:

V USA (800) 443-5853 nebo  
Fax (425) 446-5116  
V Evropě, na Blízkém východě a v Africe  
+31 (0) 40 2675 200 nebo  
Fax +31 (0) 40 2675 222  
V Kanadě (800)-36-FLUKE nebo  
Fax (905) 890-6866  
V ostatních zemích +1 (425) 446-5500 nebo  
Fax +1 (425) 446-5116  
Webové stránky: <http://www.fluke.com>

©2012 Fluke Corporation.  
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
Vytisknuto v USA. 10/2012 11937-cze