

FLUKE®

測定を迅速化。
問題解決時間を
短縮。



Fluke **CNX** 3000 シリーズ・ワイヤレス・システム

すばやく検出、
すばやく修理



Fluke CNX 3000 シリーズ・ワイヤレス・チームをご紹介します。
ツールを接続。
読み取りを迅速化。問題解決時間を短縮。

Fluke CNX ワイヤレス・テスト・ツールが連携して、問題を迅速に解決します。CNX チームによる測定には、次のような特長があります。

- リモートで実施
- 同時に測定
- 記録可能

新しい Fluke ワイヤレス・トラブルシュート製品群では、複数のモジュールから同時に、また一画面でリモートによるライブ測定を実施できます。フルークのツールに期待される耐久性、信頼性、品質を軸に設計されたこのカスタマイズ可能なツール・セットにより、お客様の作業方法が変わります。

ワイヤレス・マルチメーターには、最大 3 台のワイヤレス・モジュールと、メーターからの読み取り値が表示されます。ラップトップには、最大 10 台のモジュールからの読み値が表示されます。どちらも、最大 20 m 離れた場所の読み値を受信できます。

ワイヤレス対応モジュールは、AC 電圧、温度および AC 電流を測定します。標準の真の実効値クランプまたはフレキシブルな真の実効値クランプで AC 電流を測定します。モジュールをさまざまに組み合わせることにより、お客様独自の測定ニーズに応えます。




ワイヤレス・ツール
チームとして連動します。Fluke の
CNX ツール群は相互に連携します。
リモートで、同時に、そして、便利に。


これらの図は、CNX システムのさまざまな使用例の一部です。詳細および CNX のその他の用途については、フルークの Web サイトにアクセスしていただくか、販売店までお問い合わせください。

用途例

電源の中断検出 — 測定手順



単相測定







ワイヤレス・マルチメーター
全体を統括するツールです。複数の読み値を1つの画面にまとめてリアルタイム表示します。20 m離れた場所でも測定可能です。

ソフトウェア
結果の統計を行います。10件の読み値を一度に表示します。分析し、レポートを作成します。


手順



電流不均衡の特定



入力電流の測定





CNX 3000 シリーズワイヤ レス・システム:



CNX 3000
ワイヤレス・マルチ
メーター



CNX v3000
AC 電圧
モジュール



CNX a3000
AC 電流クランプ・
モジュール



CNX i3000
iFlex™ AC 電流ク
ランプ・モジュール



CNX t3000
K型温度モジュール



CNX PC300
PC アダプター

測定のために走り回る必要はありません

- 最大で 4 つの測定値 (DMM およびモジュール 3 台) を 1 台の画面に、一箇所で同時に表示
- 10 個のツールの読み値を一度に PC 上に表示し、分析して、状況を完全に把握
- モジュールを設定して、最大 20 m の距離から値を読み取り

書き留める必要はありません

- 記録機能を使用して、1 つまたは複数のログ記録セッションで、最大 65,000 セットの最小/最大/平均値を捕捉

測定結果を待たされることはありません

- 同時に複数の測定を実施して時間と経費を節約
- モジュールのログ機能を使用して、その場になくても間欠的なイベントを隔離し、信号の変動を記録

無理な姿勢を取る必要はありません

- 測定を設定したら、一歩さがって、どこからでも必要なときに必要な回数読み取りが可能
- 測定場所から離れた場所で読み取れるため、安全性が向上
- Fluke CNX は、測定カテゴリ 1000 V CAT III およびカテゴリ IV 600 V 安全規格に準拠

詳細な製品仕様、適用図、使用状況調査を含む、詳細については、弊社 Web サイトにアクセスしてください。

モデル	説明
キット	
FLK-CNX 3000 工業用システム	Fluke CNX 3000 システムには、マルチメーター、iFlex™ クランプ・モジュール 3 台、電圧モジュール 1 台、およびアクセサリが含まれています
FLK-CNX 3000 一般保守	Fluke CNX 3000 一般保守には、マルチメーター、iFlex™ クランプ・モジュール、AC 電圧モジュール、およびアクセサリが含まれています
FLK-CNX 3000 HVAC システム	Fluke CNX 3000 HVAC システムには、マルチメーター、AC 電流クランプ・モジュール、温度モジュール、およびアクセサリが含まれています
FLK-CNX t3000 キット	Fluke CNX t3000 キットには、マルチメーター、温度モジュール、およびアクセサリが含まれています
FLK-CNX i3000 キット	Fluke CNX i3000 キットには、マルチメーター、iFlex™ クランプ・モジュール、およびアクセサリが含まれています
FLK-CNX a3000 キット	Fluke CNX a3000 キットには、マルチメーター、AC 電流クランプ・モジュール、およびアクセサリが含まれています
FLK-CNX v3000 キット	Fluke CNX v3000 キットには、マルチメーター、AC 電圧モジュール、およびアクセサリが含まれています
モジュール	
FLK-CNX 3000s ワイヤレス・マルチメーター	FLK-CNX 3000 ワイヤレス・マルチメーターおよびアクセサリ
FLK-CNX i3000 iFlex AC 電流クランプ・モジュール	FLK-CNX 3000 シリーズ iFlex™ モジュールおよびアクセサリ
FLK-CNX a3000 AC 電流クランプ・モジュール	FLK-CNX 3000 シリーズ AC 電流クランプ・モジュール
FLK-CNX v3000 AC 電圧モジュール	FLK-CNX 3000 シリーズ AC 電圧モジュールおよびアクセサリ
FLK-CNX t3000 K型温度モジュール	FLK-CNX 3000 シリーズ K型温度モジュールおよびアクセサリ
PC アダプター	
FLK-CNX PC3000	Fluke CNX 3000 pc アダプター

システムまたはキットを購入して節約。

満足を保証: フルークに求められてきた堅牢性、信頼性、および確度を盛り込んだ CNX ワイヤレス・ツールにより、これまでの作業方法が変わります。それを証明するため、弊社では満足保証を提供しています。CNX ワイヤレス・ツール・システムをお試しになって満足されない場合は、返金いたします。(米国内のみ) 弊社では、それだけこれらのツールがお役に立つことを確信しています。

詳細については、弊社 Web サイトで条件をご確認ください。米国外では、返金保証を実施しておりません。本保証は、協賛販売店を通じて購入された場合のみ対象となります。詳細および条件については、www.fluke.com/cnx をご覧ください。

Fluke. 世界最高水準の信頼性を誇るツール

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

フルーク社から書面の許可を得ることなく、本書を変更することはできません。

お問い合わせ先:

米国 (800) 443-5853 または
Fax (425) 446-5116
ヨーロッパ/中東/アフリカ +31 (0) 40 2675 200 または
Fax +31 (0) 40 2675 222
カナダ (800)-36-FLUKE または
Fax (905) 890-6866
その他の地域 +1 (425) 446-5500 または
Fax +1 (425) 446-5116
Web サイト: <http://www.fluke.com>

©2012 Fluke Corporation.
仕様は、予告なく変更される場合があります。
Printed in U.S.A. 10/2012 11937-jap