

FLUKE®

더 빨리 측정값을
판독합니다.

더 신속하게 문제를
해결합니다.



Fluke **CNX** 3000 시리즈 무선 시스템

문제 파악, 문제 해결,
과정이 신속합니다.



Fluke CNX 3000 시리즈 무선 제품군을 만나보십시오.
여러분의 도구를 연결합니다.
측정값을 빠르게 나타내며, 문제를 신속하게 해결합니다.

Fluke CNX 무선 테스트 도구는 함께 작동하여 여러분의 문제를 더욱 신속하게 해결해 줍니다. **CNX** 제품군을 사용하면, 다음이 가능합니다.

- 원격 측정
- 동시 측정
- 기록가능한 측정

새로운 **Fluke** 무선 문제 해결 제품군은 여러 모듈의 실시간 측정값을 한 화면에서 원격으로 동시에 볼 수 있는 기능을 제공합니다. **Fluke** 도구의 기본적 특징인 내구성, 신뢰성 및 품질에 기초하여 개발된 이 맞춤형 도구 세트는 사용자의 작업 방식을 새롭게 바꾸어 줍니다.

Wireless Multimeter는 최대 3개의 무선 모듈 및 미터로부터 판독값을 표시합니다. 노트북은 최대 10개의 모듈에서 판독값을 표시합니다. 두 장비 모두 최대 20m 떨어진 곳에서 이용할 수 있습니다!

무선을 지원하는 모듈은 AC 전압, 온도 및 AC 전류를 측정합니다. 표준 **True-rms** 클램프나 **Flex True-rms** 클램프를 선택하여 AC 전류를 측정하십시오. 모듈을 사용 환경에 맞게 혼합하여 측정 필요 요건에 맞게 설정하십시오.

해당 예시는 **CNX** 시스템을 사용할 수 있는 몇 가지 다른 방법을 보여줍니다. 자세한 정보 및 다른 **CNX** 애플리케이션을 살펴보고 싶으시면 **Fluke** 웹사이트를 방문하시거나 지역 총판에 문의하십시오.





무선 도구


팁. Fluke CNX 도구는 함께 작동합니다. 원격으로 작동합니다. 동시 사용이 가능합니다. 편리합니다.

가능한 애플리케이션

정전 감지—측정 절차



단상 측정






WIRELESS MULTIMETER

팀 리더. 여러 관독값을 실시간으로 동시에 한 화면에 표시합니다. 20m 떨어진 위치에서도 얻을 수 있습니다.


소프트웨어

통계 전문가 한 번에 10개의 관독값을 확인할 수 있습니다. 분석 자료와 보고서를 만듭니다.


정 절차



전류 불균형 감별



인입 전류 측정





CNX 3000 시리즈 무선 시스템:



CNX 3000
Wireless
Multimeter



CNX v3000
AC 전압 모듈



CNX a3000
AC 전류
클램프 모듈



CNX i3000
iFlex- AC
전류 클램프 모듈



CNX t3000
K형 온도 모듈



CNX PC300
PC 어댑터

FLUKE®

더 이상 뛰어다닐 필요가 없습니다

- 한 곳에서 동시에 한 화면에 최대 4개의 측정값(DMM 및 모듈 3개)을 확인할 수 있습니다.
- 한 번에 최대 10개의 실시간 판독값을 PC 상에서 확인함으로써 상황을 완전하게 파악할 수 있습니다.
- 최대 20m 떨어진 위치에서 모듈 설정 및 측정값을 얻을 수 있습니다.

더 이상 적을 필요가 없습니다

- 기록 기능을 이용해 단일 또는 복수 로깅 세션에 걸쳐 최소/최대/평균 판독값을 최대 65,000 세트까지 캡처할 수 있습니다.

더 이상 기다릴 필요가 없습니다

- 여러 측정 값을 동시에 점검하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
- 모듈의 로그 기능을 이용해 현장에 소재하지 않고도 간헐적 이벤트를 구분하거나 신호 변동을 기록할 수 있습니다.

더 이상 불편한 자세로 작업할 필요가 없습니다

- 일단 측정값을 설정하고, 필요할 때에 원하는 장소에서 필요한만큼 값을 읽으면 됩니다.
- 측정 장소 외 다른 장소에서 측정값을 확인할 수 있어 안전합니다.
- Fluke CNX는 측정 범주 1000 V CAT III 및 범주 IV 600 V 안전 표준을 준수합니다.

전체 제품 사양, 애플리케이션 예시, 사용 연구를 비롯한 자세한 내용은 Fluke 웹 사이트를 참조하십시오.

모델	설명
키트	
FLK-CNX 3000 산업 시스템	Fluke CNX 3000 산업 시스템(멀티미터, iFlex™ 클램프 모듈 3개, 전압 모듈 1개 및 부속품 포함)
FLK-CNX 3000 일반 유지보수 시스템	Fluke CNX 3000 일반 유지보수 시스템(멀티미터, iFlex™ 클램프 모듈, AC 전압 모듈 및 부속품 포함)
FLK-CNX 3000 HVAC 시스템	Fluke CNX 3000 HVAC 키트 시스템(멀티미터, AC 전류 클램프 모듈, 온도 모듈 및 부속품 포함)
FLK-CNX t3000 키트	Fluke CNX t3000 키트(멀티미터, 온도 모듈 및 부속품 포함)
FLK-CNX i3000 키트	Fluke CNX i3000 키트(멀티미터, iFlex™ 클램프 모듈 및 부속품 포함)
FLK-CNX a3000 키트	Fluke CNX a3000 키트(멀티미터, AC 전류 클램프 모듈 및 부속품 포함)
FLK-CNX v3000 키트	Fluke CNX v3000 키트(멀티미터, AC 전압 모듈 및 부속품 포함)
모듈	
FLK-CNX 3000s Wireless Multimeter	FLK-CNX 3000 Wireless Multimeter 및 부속품
FLK-CNX i3000 iFlex AC 전류 클램프 모듈	FLK-CNX 3000 시리즈 iFlex™ 모듈 및 부속품
FLK-CNX a3000 AC 전류 클램프 모듈	FLK-CNX 3000 시리즈 AC 전류 클램프 모듈
FLK-CNX v3000 AC 전압 모듈	FLK-CNX 3000 시리즈 AC 전압 모듈 및 부속품
FLK-CNX t3000 K형 온도 모듈	FLK-CNX 3000 시리즈 K형 온도 모듈 및 부속품
PC 어댑터	
FLK-CNX PC3000	Fluke CNX 3000 PC 어댑터

시스템이나 키트를 구매하시고 비용을 절감하십시오.

고객 만족을 보장합니다. Fluke로부터 기대하는 내구성, 신뢰성, 정확성을 모두 담은 CNX 무선 도구는 기존 작업 방식을 완전히 바꿔드립니다. 이를 증명하기 위해 저희는 고객 만족 보장을 제공합니다. CNX 무선 도구 시스템 사용 후 불만족스럽다고 느끼실 경우 구매 금액을 환불해 드립니다. 이와 같이 저희 제품을 자신있게 추천합니다.

사용 약관에 대한 자세한 내용은 Fluke 웹 사이트를 참조하십시오. 미국 이외의 지역에서는 제공되지 않습니다. 대리점을 통해서만 제공됩니다. 자세한 내용 및 사용 약관은 www.fluke.com/cnx를 참조하십시오.

Fluke. 세계 최고의 신뢰성을 자랑하는 도구.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

이 문서의 수정은 Fluke Corporation의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.

자세한 내용은 다음으로 문의하십시오.

미국: (800) 443-5853 또는
팩스 (425) 446-5116
유럽/중동/아프리카 +31 (0) 40 2675 200 또는
팩스 +31 (0) 40 2675 222
캐나다 (800)-36-FLUKE 또는
팩스 (905) 890-6866
기타 국가 +1 (425) 446-5500 또는
팩스 +1 (425) 446-5116
웹 액세스: <http://www.fluke.com>

©2012 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
미국에서 인쇄됨. 10/2012 11937-kor