

FLUKE®

更快取得讀數。
更快解決問題。



Fluke **CNX** 3000 系列無線系統

尋找。修理。
快速。



鄭重介紹 **Fluke CNX 3000** 系列無線團隊。
連接您的工具。
更快取得讀數。更快解決問題。

Fluke CNX 無線測試工具攜手合作，協助您更快解決問題。有了 **CNX** 團隊，測量將是：

- 遠端測量
- 同時測量
- 可記錄的測量

全新的 **Fluke** 無線疑難排解團隊，讓您可以從遠距，同時在同一畫面上看到多個模組的即時測量結果。這套可自訂的工具組，以您期望的 **Fluke** 耐用度、可靠度和品質打造，將會改變您的工作方式。

這款無線萬用電表可以顯示最多 **3** 個無線模組的讀數以及電表測量。筆電則可顯示最多 **10** 個模組的讀數。兩者均可自最遠達 **20 公尺** 的距離取得讀數！

啓用無線功能的模組，可以測量交流電壓、溫度和交流電流。您可以選擇以標準真均方根電流鉤錶，或是可繞式真均方根電流鉤錶來測量交流電流。您可自由搭配模組以滿足特殊的測量需求。





無線模組

團隊。Fluke CNX 工具攜手合作。遠距。同時。便捷。


這些圖例說明一些不同的 **CNX** 系統使用方式。如需更多資訊或要查看其他 **CNX** 應用，請造訪我們的網站或洽詢您的經銷商。

可能的應用

偵測電力中斷—測量程序



單相測量







無線萬用電表
隊長。即時取得多個讀數，不但同時，而且更在同一畫面上。距離可達 20 公尺遠。

軟體
統計專家。一次查看 10 項讀數。建立分析與報告。


量程序



判斷電流不平衡



測量輸入電流





CNX 3000 系列無線 系統：



CNX 3000
無線萬用電表



CNX v3000
交流電壓模組



CNX a3000
交流電流
鉤錶模組



CNX i3000
iFlex™ 交流
電流鉤表模組



CNX t3000
K 型溫度模組



CNX PC300
PC 轉接器

無須再到處奔波

- 同時在同一畫面上看到最多四項 (DMM 和 3 個模組) 的測量結果
- 在 PC 上，一次檢視並分析 10 項工具的讀數，以便完整瞭解情況
- 設定模組後，即可從最遠達 20 公尺的距離取得讀數

無須再手寫

- 使用記錄功能，在單一或多次記錄工作階段中，擷取最多達 65,000 組的最低值/最高值/平均值讀數

無須再等待

- 同時進行多項測量，節省時間和金錢
- 使用模組上的記錄功能，即使不在現場亦可隔離間歇性事件或記錄訊號波動

無須再忍受在不舒適的位置座量測

- 只要設定一次測量就可以離開，並且隨時隨地多次讀取測量結果。
- 可在與測量點分離的位置取得讀數，增加安全性。
- Fluke CNX 符合測量類別 1000 V CAT III 和第 IV 類 600 V 安全標準

如需更多資訊，包括完整產品規格、應用說明和使用研究，請造訪我們的網站。

機型	說明
套件	
FLK-CNX 3000 工業用系統	Fluke CNX 3000 工業用系統包括萬用電表、3 個 iFlex™ 鉤錶模組、1 個電壓模組和配件
FLK-CNX 3000 一般維護系統	Fluke CNX 3000 一般維護系統包括萬用電表、iFlex™ 鉤表模組、交流電壓模組和配件
FLK-CNX 3000 HVAC 系統	Fluke CNX 3000 HVAC 系統包括萬用電表、交流電流鉤表模組、溫度模組和配件
FLK-CNX t3000 套件	Fluke CNX t3000 套件包括萬用電表、溫度模組和配件
FLK-CNX i3000 套件	Fluke CNX i3000 套件包括萬用電表、iFlex™ 電流鉤表模組和配件
FLK-CNX a3000 套件	Fluke CNX a3000 套件包括萬用電表、交流電流鉤表模組和配件
FLK-CNX v3000 套件	Fluke CNX v3000 套件包括萬用電表、交流電壓模組和配件
模組	
FLK-CNX 3000s 無線萬用電表	FLK-CNX 3000 無線萬用電表和配件
FLK-CNX i3000 iFlex 交流電流鉤表模組	FLK-CNX 3000 系列 iFlex™ 模組和配件
FLK-CNX a3000 交流電流鉤表模組	FLK-CNX 3000 系列交流電流鉤表模組
FLK-CNX v3000 交流電壓模組	FLK-CNX 3000 系列 交流電壓模組和配件
FLK-CNX t3000 K 型溫度模組	FLK-CNX 3000 系列 K 型溫度模組和配件
PC 轉接器	
FLK-CNX PC3000	Fluke CNX 3000 PC 轉接器

購買系統或套件，節省金錢。

滿意保證：CNX 無線工具以您期望的 Fluke 耐用度、可靠度和精確度打造，將會改變您的工作方式。為了證明這一點，我們為您提供滿意保證。如果您試用過 CNX 無線工具系統，但覺得不喜歡，我們將全額退費。這說明了我們深信這些工具能對您有所幫助。

如需關於條款與條件的詳細資訊，請造訪我們的網站。此優惠在美國以外的地區無效。唯有透過參與經銷商取得的優惠方才有效。如需更多詳細資料和條款與條件，請前往：www.fluke.com/cnx。

Fluke 全球最值得信賴的
測試工具。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

未經 Fluke Corporation 書面許可，不得修改
本文件內容。

如需詳細資訊，請致電：

台灣 美國福祿克公司 台灣辦事處
電話：02-22783199
傳真：02-22783179
24159 新北市三重區重新路五段 609 巷 6 號 6 樓之 11

©2012 Fluke Corporation.
規格若有變更，恕不另行通知。
於美國印製。10/2012 11937-cht