

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 17B และ 15B ใหม่ เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้

ข้อมูลด้านเทคนิค

ถ้ามิเตอร์ของ Fluke คือสิ่งที่คุณต้องการ พบกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 17B และ 15B ใหม่ ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานชั้นยอดของ Fluke เพื่อให้มีความทนทาน เชื่อถือได้และแม่นยำสูงสุด

มิเตอร์ Fluke 17B/15B ใหม่ประกอบด้วย:

- V ac, V dc, ความต้านทาน, การเก็บประจุ, สัญญาณความต่อเนื่อง, การทดสอบไดโอด, A ac, A dc และสายคล้องที่มีความทนทาน
- ออกแบบให้มีความทนทานและปลอดภัย อินพุตช่วงและฟังก์ชันทั้งหมดมีการป้องกันสูงสุดถึง 1000 V
- ความถี่สูงสุด 100 kHz โหมดอุณหภูมิและความสัมพันธ์ใน Fluke 17B

คุณภาพระดับ Fluke ที่คุณเป็นเจ้าของได้ พบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 17B และ 15B ใหม่

คุณสมบัติ



ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย:

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 17B หรือ 15B, สายวัดทดสอบ, เทอร์โมคัปเปิล (17B), คู่มือผู้ใช้

	Fluke 15B	Fluke 17B
อุณหภูมิ (°C)		•
ความถี่และรอบการทำงาน		•
โหมดความสัมพันธ์		•
ความแม่นยำ DC พื้นฐาน	•	•
จอแสดงผลดิจิตอลแสดงสูงสุด 4,000 ค่า	•	•
ช่วงอัตโนมัติและกำหนดเอง	•	•
ฟังก์ชันแสดงผลค้าง	•	•
การทดสอบไดโอดและความต่อเนื่องพร้อมสัญญาณเสียง	•	•
ฝาครอบออกแบบมาให้แขวนได้ง่าย	•	•
ระดับความปลอดภัยตามหมวดหมู่: IEC 1010-1, CAT I 1000 V, CAT II 600 V, Cat III 300 V	•	•
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	•	•
การออกแบบแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนง่าย	•	•
รับประกันหนึ่งปี	•	•
แบตเตอรี่ใช้งานได้ 500 ชั่วโมง	•	•

ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะพื้นฐาน	Fluke 15B	Fluke 17B
การอ่านค่า rms ที่แท้จริง	AC เฉลี่ย	AC เฉลี่ย
ความแม่นยำ DC พื้นฐาน	0.5 %	0.5 %
ความแม่นยำ AC พื้นฐาน	3.0 %	3.0 %
แบนด์วิดท์ AC	500 Hz	500 Hz
การกำหนดช่วงอัตโนมัติ/กำหนดเอง	●	●
หลัก	3.5	3.5
การนับ	4000	4000
การวัด		
แรงดันไฟฟ้า AC/DC	1000 V	1000 V
กระแสไฟฟ้า AC/DC	10A/400 µa	10A/400 µa
ความต้านทาน	40 MΩ	40 MΩ
ความถี่	100 kHz	100 kHz
ความจุไฟฟ้า		100 µf
อุณหภูมิ		+400 °C
รอบการทำงาน/ความกว้างพัลส์		dc
ความต่อเนื่องพร้อมสัญญาณเสียง	●	●
การทดสอบไดโอด	●	●
การเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล		
การแสดงผลค่า/ค่าอัตโนมัติ (สัมผัส)	DH	DH
การอ้างอิงเชิงสัมพัทธ์		●
คุณลักษณะอื่นๆ		
สายคล้องถอดออกได้	●	●
สามารถใช้กับที่แขวนแม่เหล็ก TPAK ToolPak™	●	●
ช่องใส่แบตเตอรี่แยกอิสระ	●	●
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	●	●
ชั่วโมงการใช้งานแบตเตอรี่	500	500
สัญญาณระดับแบตเตอรี่ต่ำ	●	●
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	-0 °C, +40 °C	-0 °C, +40 °C
การรับประกันและความปลอดภัยทางไฟฟ้า		
การรับประกัน (ปี)	1	1
การวัด CAT I	1000 V	
การวัด CAT II	600 V	1000 V
การวัด CAT III	300 V	600 V



ข้อมูลการสั่งซื้อ:

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 15B
 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke พร้อมอุณหภูมิ
 และความถี่

อุปกรณ์เสริม:

ชุดแขวนมิเตอร์ TPAK, สายวัดทดสอบ
 TL175 TwistGuard(tm), ชุดสายวัด
 ทดสอบหัวแข็ง TL75

Fluke เครื่องมือที่เชื่อถือได้
 มากที่สุดในโลก.

Fluke Corporation
 PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
 PO Box 1186, 5602 BD
 Eindhoven, The Netherlands

Modification of this document is
 not permitted without written
 permission from Fluke Corporation.

For more information call:
 In the U.S.A. (800) 443-5853 or
 Fax (425) 446-5116
 In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or
 Fax +31 (0) 40 2675 222
 In Canada (800)-36-FLUKE or
 Fax (905) 890-6866
 From other countries +1 (425) 446-5500 or
 Fax +1 (425) 446-5116
 Web access: www.fluke.com

©2012 Fluke Corporation.
 Specifications subject to change without notice.
 9/2012 4234267A_TH