

Đồng hồ vạn năng Fluke 15B và 17B mới *Giờ đây đã trong tầm tay của bạn.*

Thông số kỹ thuật

Nếu bạn luôn muốn có một đồng hồ đo Fluke, hãy khám phá Đồng hồ vạn năng Fluke 15B và 17B mới. Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn bền chắc, đáng tin cậy và chính xác cao của Fluke.

Đồng hồ đo Fluke 17B/15B mới bao gồm:

- V ac, V dc, điện trở, điện dung, báo thông mạch, kiểm tra đi-ốt, A ac, A dc và vỏ bền chắc.
- Thiết kế an toàn và bền chắc - tất cả giá trị đầu vào, dải đo và chức năng được bảo vệ lên tới 1000 V.
- Tần số lên tới 100 kHz, nhiệt độ và chế độ tương đối trong Fluke 17B.

Chất lượng Fluke giờ đây đã trong tầm tay của bạn. Khám phá Đồng hồ vạn năng Fluke 15B và 17B mới.

Đặc tính

	Fluke 15B	Fluke 17B
Nhiệt độ (°C)		•
Tần số và chu kỳ làm việc		•
Chế độ tương đối (Relative mode)		•
Độ chính xác DC cơ bản	•	•
Màn hình số hiển thị đến 4.000 count	•	•
Chọn dải đo tự động và bằng tay	•	•
Chức năng giữ giá trị (Hold)	•	•
Kiểm tra thông mạch và đi-ốt với âm báo	•	•
Bao đựng được thiết kế để dễ treo	•	•
Xếp loại an toàn theo chủng loại: IEC 1010-1, CAT I 1000 V, CAT II 600 V, Cat III 300 V	•	•
Tự động tắt	•	•
Thiết kế pin dễ thay thế	•	•
Bảo hành một năm	•	•
Tuổi thọ pin 500 giờ	•	•

Sản phẩm bao gồm:

Đồng hồ vạn năng 15B hoặc 17B, cáp đo, cặp nhiệt điện (17B), hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm cơ bản	Fluke 15B	Fluke 17B
Số đo hiệu dụng thực	AC trung bình	AC trung bình
Độ chính xác DC cơ bản	0,5 %	0,5 %
Độ chính xác AC cơ bản	3,0 %	3,0 %
Bảng tần AC	500 Hz	500 Hz
Chọn dải đo tự động/bằng tay	●	●
Số	3,5	3,5
Tổng số	4000	4000
Thực hiện đo		
Điện áp AC/DC	1000 V	1000 V
Cường độ dòng điện AC/DC	10A/400 µa	10A/400 µa
Điện trở	40 MΩ	40 MΩ
Tần số	100 kHz	100 kHz
Điện dung		100 µf
Nhiệt độ		+400 °C
Chu kỳ làm việc/độ rộng xung		dòng điện một chiều
Tính liên tục bằng còi	●	●
Kiểm tra đi-ốt	●	●
Lưu trữ và trao đổi dữ liệu		
Giữ màn hình/giữ (chạm) tự động	DH	DH
Tham khảo tương đối		●
Đặc điểm khác		
Bao đựng có thể tháo rời	●	●
Tương thích với Móc treo từ TPAK ToolPak™	●	●
Cửa pin riêng biệt	●	●
Tự động tắt	●	●
Giờ tuổi thọ pin	500	500
Chỉ báo pin yếu	●	●
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	-0 °C, +40 °C	-0 °C, +40 °C
Bảo hành và an toàn điện		
Bảo hành (năm)	1	1
Thực hiện đo CAT I (LOẠI I)	1000 V	
Thực hiện đo CAT II (LOẠI II)	600 V	1000 V
Thực hiện đo CAT III (LOẠI III)	300 V	600 V



Thông tin đặt hàng:

Đồng Hồ Vạn Năng Fluke 15B
Đồng hồ vạn năng Fluke 17B có nhiệt độ và tần số

Phụ kiện tùy chọn:

Bộ treo đồng hồ TPAK, Cáp đo TL175
TwistGuard(tm), Bộ dây dẫn kiểm tra điểm cứng TL75

Fluke. Máy Đo Cả Thế Giới Tin Dù.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090, Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0) 40 2 675 200 or
Fax +31 (0) 40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600 or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116

©2012 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
9/2012 4234267A_VN