



VIGTIGE ANVENDELSER





Elektrisk udstyr

- El-tavler og ledninger
- Sikringer og isolatorer
- Koblingsudstyr

Industriel vedligeholdelse

- Motorer, pumper, lejer og viklinger
- Remme og drivaksler
- Dampfælder



HVAC/R

- Kanaler, rister og spredere
- Varme- og kølesystemer
- Lejekomponenter
- Rør

Automobilbranchen

- Bremsr
- Kondensatorer
- Ledninger, lejer, udstødningssystemer og manifolde
- Hydraulik, kompressorer og pakninger

2 SPÆNDENDE MODELLER

	VT02	VT04
Indbygget digitalkamera	Ja	
Overlejret infrarødt varmekort	Ja (fem blandingsfunktioner)	
Optisk billedesystem	PyroBlend™ optik	PyroBlend™ Plus optik, 4 x skarpere billede
Temperaturmåling af midtpunkt	Ja	
Synsfelt	20° x 20°	28° x 28°
Batteri	4 AA batterier (8 timer)	Li-ion genopladeligt batteri (8 timer)
Temperaturalarmer	—	Ja
Temperaturområde	-10 °C til +250 °C	
Nøjagtighed temperaturmåling	±2 °C eller ±2 %	
Kompakt og fokuseringsfri	Ja - intet behov for uddannelse	
SD kort (4 GB inkluderet)	Ja - 10.000 billeder pr. GB	
SmartView® software til professionelle rapporter	Gratis download fra Fluke's websted. www.fluke.com/vtsmartview	

FLUKE®

Visuelle IR termometre

FIND PROBLEMER MED DET SAMME



Fluke Danmark A/S
 c/o Radiometer Medical ApS
 Åkandevej 21
 2700 Brønshøj
 Danmark
 Tlf.: 70 23 58 53
 Fax: 70 23 58 54
 E-mail: info.dk@fluke.com
 Web: www.fluke.dk

©2012-2013 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel. 12/2013 Pub_ID: 12153-dan

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.



www.fluke.dk/heatmap

Et fejlfindingsværktøj med et infrarødt varmekort

LEDER DU

**EFTER TEMPERATURPROBLEMER
PUNKT EFTER PUNKT?**

Traditionelle IR termometre er kun designet til et eneste formål - detekttere temperaturudlæsninger fra ét punkt.

Hvis du ikke ved, præcist hvor du skal kigge, kan du overse et alvorligt problem eller spille værdifuld tid på at lede.




VARME OG KOLDE STEDER KAN IKKE SKJULE SIG MERE

Visuelle IR termometre kombinerer brugervenligheden af et peg-og-skyd IR termometer med den visuelle indsigt i et infrarødt varmekort, så du kan se det komplette billede.



DESIGNET TIL AT SE DET HELE

Alle visuelle IR termometre fra Fluke har et indbygget digitalt kamera med varmekort overlay, der hurtigt identificerer problemets præcise placering.




Midtpunktstemperatur (°C/°F)

Varm og kold markører


Digitalt billede til kontekst

Se tydeligt, at sikring 20 er overbelastet, og kommuniker dine resultater.


Infrarødt varmekort overlay



25 % varmekort



50 % varmekort



75 % varmekort

FÅ DET, DER PASSER PRÆCIS TIL DIG

- Passer ned i lommen
- Passer til dit budget - priser, så du kan give hele dit team et hver
- Passer til måden du arbejder - kom i gang så snart du pakker det ud

