


## HOVED- BRUKSOMRÅDER






### Elektro

- Elektriske tavler og ledninger
- Sikringer og isolatorer
- Bryterpanel

### Industrielt vedlikehold

- Motorer, pumper, lagre og viklinger
- Belter og drivaksler
- Kondensfangere



### VVS

- Kanaler, griller og diffusorer
- Varme- og kjølesystemer
- Lagerkomponenter
- Rør

### Bilindustrien

- Bremsr
- Kondensatorer
- Ledninger, lagre, eksossystemer og manifolder
- Hydraulikk, kompressorer og tetninger

## 2 SPENNENDE MODELLER

|                                                      | VT02                                                                                                                    | VT04                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Innebygd digitalkamera                               | Ja                                                                                                                      |                                            |
| Infrarødt varmekartoverlegg                          | Ja (5 blandingsmodi)                                                                                                    |                                            |
| Bildeoptikkssystem                                   | PyroBlend™-optikk                                                                                                       | PyroBlend™ Plus-optikk, 4 x skarpere bilde |
| Midtpunktstemperaturmåling                           | Ja                                                                                                                      |                                            |
| Synsfelt                                             | 20° x 20°                                                                                                               | 28° x 28°                                  |
| Batteri                                              | 4 AA-batterier (8 timer)                                                                                                | Li-Ion oppladbart batteri (8 timer)        |
| Temperaturalarmer                                    | —                                                                                                                       | Ja                                         |
| Temperaturområde                                     | -10 til 250 °C                                                                                                          |                                            |
| Nøyaktighet for temperaturmåling                     | ± 2 °C eller ± 2 %                                                                                                      |                                            |
| Kompakt og fokusfritt                                | Ja – krever ingen opplæring                                                                                             |                                            |
| SD-kort (4 GB inkludert)                             | Ja – 10 000 bilder per GB                                                                                               |                                            |
| Profesjonell SmartView®-programvare for rapportering | Kostnadsfri nedlasting fra Flukes nettsted.<br><a href="http://www.fluke.com/vtsmartview">www.fluke.com/vtsmartview</a> |                                            |

FLUKE®

## Visuelle IR-termometre

# OPPDAG PROBLEMER UMIDDELBART



VT02

VT04

**Fluke Norge AS**  
Postboks 6054 Etterstad  
0601 Oslo  
Tlf: 800 18 227  
Fax: 800 18 228  
E-mail: [info.no@fluke.com](mailto:info.no@fluke.com)  
Web: [www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2012-2013 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil. 12/2013 Pub\_ID: 12153-nor

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.

**Et feilsøkningsverktøy med  
et infrarødt varmekart**



[www.fluke.no/heatmap](http://www.fluke.no/heatmap)

## SØKER DU ETTER TEMPERATURPROBLEMER PUNKT FOR PUNKT?

Tradisjonelle IR-termometre har bare ett formål – å registrere enkeltpunkts-temperaturavlesninger.

Hvis du ikke vet nøyaktig hvor du skal lete, kan du overse et alvorlig problem eller kaste bort verdifull tid på å søke.




## VARME OG KALDE PUNKTER KAN IKKE SKJULE SEG LENGER

Visuelle IR-termometre kombinerer det praktiske ved et pek-og-skyt-IR-termometer med den visuelle oversikten til et infrarødt varmekart, slik at du får fullstendig oversikt.



## UTFORMET FOR Å FÅ MED SEG ALT

Hvert eneste visuelle IR-termometer fra Fluke har et innebygd kamera med et infrarødt varmekartoverlegg for å kunne lokalisere feilen øyeblikkelig.




**Midtpunktstemperatur (°C/°F)**

**Markører for varme og kalde punkter**


**Digitalt bilde for kontekst**

Se tydelig at bryter 20 er overbelastet, og kommuniser funnene dine.


**Infrarødt varmekartoverlegg**



25 % varmekart



50 % varmekart



75 % varmekart

## FÅ DET SOM PASSER PERFEKT FOR DEG

- Passer i lommen
- Passer til budsjettet ditt – priset slik at du kan utstyre hele teamet ditt
- Passer til måten du arbeider på – du kan komme i gang så snart du har tatt det ut av esken

