


HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN






Elektroteknik

- Elektriska paneler och kablage
- Säkringar och isolatorer
- Omkopplingsenhet

Industriellt underhåll

- Motorer, pumpar, lager och lindningar
- Band och drivaxlar
- Ångventiler



VVS/R

- Ledningar, grillar och spidare
- Värme- och kylsystem
- Lagerkomponenter
- Rör

Fordon

- Bromsar
- Kondensatorer
- Kablage, lager, avgassystem och fördelningsblock
- Hydraulik, kompressor och tätningar

2 SPÄNNANDE MODELLER

	VT02	VT04
Inbyggd digitalkamera	Ja	
Överlagd IR-värmekarta	Ja (5 sammanfogningslägen)	
Bildoptiksystem	PyroBlend™-optik	PyroBlend™ Plus-optik, 4 gånger skarpare bild
Temperaturmätning av mittpunkt	Ja	
Synfält	20° x 20°	28° x 28°
Batteri	4 AA-batterier (8 timmar)	Uppladdningsbart litiumjonbatteri (8 timmar)
Temperaturlarm	—	Ja
Temperaturområde	-10 °C till +250 °C	
Temperatur noggrannhet	± 2 °C eller ± 2 %	
Kompakt och fokusfri	Ja – ingen utbildning krävs	
SD-kort (4 GB medföljer)	Ja – 10 000 bilder per GB	
SmartView®-programvara för proffsig rapportering	Kostnadsfri hämtning från Flukes webbplats. www.fluke.com/vtsmartview	

Fluke Sverige AB

Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se

©2012-2013 Fluke Corporation. Med ensamrätt.
Data kan komma att ändras utan föregående meddelande. 12/2013 Pub_ID: 12153-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.

FLUKE®

Visuella IR-termometrar

UPPTÄCK PROBLEM OMEDELBART



VT02

VT04

Ett felsökningsverktyg
med en IR-värmekarta



www.fluke.se/heatmap

LETAR DU EFTER TEMPERATURPROBLEM PUNKT FÖR PUNKT?

Traditionella IR-termometrar har oftast bara ett användningsområde: temperaturavläsningar på en enda punkt.

Om du inte vet precis var du ska leta kan du missa allvarliga problem och förlora värdefull tid på att leta.




NU SER DU ALLA VARMA OCH KALLA OMRÅDEN

Visuella IR-termometrar kombinerar enkelheten med en peka- och mät-IR-termometer med den visuella information du får från en IR-värmekarta så att du kan se hela bilden.



UTVECKLAD FÖR ATT SE ALLT

Alla Flukes visuella IR-termometrar har en inbyggd digitalkamera med IR-värmekarta, så att du omedelbart ser exakt var problemet sitter.




Mittpunktstemperatur (°C/°F)

Markörer för varmt och kallt


Den digitala bilden ger sammanhanget

Du ser tydligt att brytare 20 är överbelastad och kan vidarebefordra informationen.


Överlagd IR-värmekarta



värmekarta, 25 %



värmekarta, 50 %



värmekarta, 75 %

DEN PERFEKTA PASSFORMEN

- Passar i fickan
- Passar din budget – ett pris som gör att du kan utrusta hela teamet
- Passar ditt sätt att arbeta – börja jobba så fort du tar fram den ur förpackningen

