



## 主要應用



### 電氣領域

- 配電板和配線
- 保險絲和絕緣體
- 開關設備




### 工業維護保養

- 馬達、泵浦、軸承和線圈
- 皮帶和驅動軸
- 蒸汽疏水閥



### HVAC/R

- 導管、格柵和擴散器
- 加熱與冷卻系統
- 軸承元件
- 管線



### 汽車

- 煞車
- 冷凝器
- 配線、軸承、排氣系統和歧管
- 液壓、壓縮機和密封

## 2 輕巧新款

	VT02	VT04
內建數位攝影機		有
紅外線熱像圖覆蓋功能		有 (5 種混合模式)
影像光學系統	PyroBlend™ 光學技術	PyroBlend™ Plus 光學技術，影像銳利度提升為 4 倍
中心點溫度測量		有
可視範圍	20° x 20°	28° x 28°
電池	4 顆 AA 電池 (8 小時)	充電式鋰電池 (8 小時)
溫度警示	—	有
溫度範圍	-10 °C 到 +250 °C	
溫度測量精確度	± 2 °C 或 ± 2 %	
設計精巧，不需對焦	是-不需要訓練	
SD 卡 (隨附 4 GB SD卡)	有-每 GB 可儲存 10,000 幅影像	
可製作專業報告的 SmartView® 軟體	可從 Fluke 網站免費下載。 <a href="http://www.fluke.com/tsmartview">www.fluke.com/tsmartview</a>	

#### Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

#### Fluke Europe B.V.

PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, The Netherlands

#### For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853 or  
Fax (425) 446-5116  
In Europe/M-East/Africa  
+31 (0) 40 2675 200 or  
Fax +31 (0) 40 2675 222  
In Canada (800)-36-FLUKE or  
Fax (905) 890-6866  
From other countries +1 (425) 446-5500 or  
Fax +1 (425) 446-5116  
Web access: [www.fluke.com.cn](http://www.fluke.com.cn)

©2012-2013 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.  
12/2013 4286364E\_TWZH

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

## 可見光紅外測溫儀

# 立即偵測問題



具備紅外線熱像圖的  
疑難排解工具

## 想循著每一個點

找出溫度問題所在嗎？

傳統紅外測溫儀僅能滿足一種用途：偵測單一點的溫度讀數。

因此若您不知道需要查看的確切位置，可能會忽略重大問題，或浪費寶貴時間不斷查找。



## 全面掌握 熱點與冷點

可見光紅外測溫儀只要瞄準即可測溫，方便好用，更兼具紅外線熱像圖的可見光分析能力，讓您看到完整情況。

## 每個細節都不錯過

每具 Fluke 紅外測溫儀皆內建數位攝影機，具備紅外線熱像圖覆蓋功能，可立即找出問題所在的正確位置。




中心點溫度 (°C/°F)

熱與冷標記


數位影像提供整體情況

可清楚看出斷路器20是超載的，並傳達您發現的問題。


紅外線熱像圖覆蓋功能



25 % 熱像圖



50 % 熱像圖



75 % 熱像圖

## 最符合您的選擇

- 符合您的口袋大小設計
- 符合您的預算 - 價格合理，讓您的整個團隊皆能裝備
- 符合您的工作方式 - 開箱後立即就能用於工作上

