



Aplicações automotivas



Fluke 88V

Melhor para
Identificação e solução de problemas automotivos.

Solução de diversos problemas em veículos convencionais e híbridos
Medidas de largura de pulso de milissegundo para injetores de combustível, leituras de RPM para ignições DIS e convencionais com pickup indutivo opcional.

Teste automotivo
Diodos de alternador, ciclo de atividade, solenoides, pontos de fusível, fiação, chaves e muito mais.

Mais informações sobre o produto »



Fluke 233

Melhor para
Aplicações em que o posicionamento do visor é problemático.

Monitoramento remoto
Visualize o visor do medidor a até 10 metros de distância do ponto de medição. Observe remotamente leituras em tempo real do medidor.

Medições incomuns
O visor magnético remoto resolve problemas de separação.

Manutenção elétrica
Todos os recursos e funções de um multímetro convencional.

Mais informações sobre o produto »



Fluke CNX 3000

Melhor para
Aplicações em que são necessárias as medições ativas para vários módulos de maneira simultânea e remota

Aplicações

- Supere problemas de separação entre pontos e/ou controles de medição
- Veja facilmente a causa e o efeito

Monitoramento remoto
Os módulos com conexão sem fios CNX fazem medições de tensão CA, corrente CA e temperatura, que são exibidas no multímetro sem fios CNX.

Mais informações sobre o produto »