

## Aplicaciones en servicios



### Fluke 113

#### Ideal para

Pruebas de medidores de incremento con conjuntos de multímetros y reconexiones, comprobaciones de capacitores, detección de ausencia o presencia de tensión y para comprobaciones de continuidad, conexiones o cableado básico.

#### Comprobaciones de continuidad y tensión simultáneas

La función VCHEK™ LoZ de medición de bajas impedancias permite que los usuarios comprueben simultáneamente tensión y continuidad.

[Más información sobre el producto »](#)



### Fluke 233

#### Ideal para

Aplicaciones donde la posición de la pantalla es problemática.

#### Monitoreo remoto

Visualice la pantalla del medidor hasta a 30 pies de distancia del punto de medición. Observe lecturas del medidor en tiempo real de manera remota.

#### Mediciones inusuales

La pantalla magnética remota resuelve los problemas de separación.

#### Mantenimiento eléctrico

Todas las características y funciones de un multímetro convencional.

[Más información sobre el producto »](#)



### Fluke CNX 3000

#### Ideal para

Aplicaciones en las que se necesitan mediciones en directo procedentes de varios módulos en forma simultánea y remota.

#### Aplicaciones

- Comprobaciones de carga trifásica y equilibrio de carga
- Reducción de posibilidades de arco eléctrico

#### Monitoreo remoto

Los módulos inalámbricos CNX miden tensión y corriente de CA y temperatura, y los valores se visualizan en el multímetro inalámbrico CNX 3000.

[Más información sobre el producto »](#)