



Aplicaciones automotrices



Fluke 88V

Ideal para
Resolución de problemas automotrices.

Resolución de una variedad de problemas en vehículos híbridos y convencionales

Mediciones de ancho de pulso del impulso en milisegundos para inyectores de combustible, lecturas de RPM para encendidos convencionales y sin distribuidor con captación inductiva opcional.

Pruebas automotrices

Diodos del alternador, ciclos de trabajo, solenoides, puntos de interrupción, cableado, conmutadores y más.

Más información sobre el producto »



Fluke 233

Ideal para
Aplicaciones donde la posición de la pantalla es problemática.

Monitoreo remoto

Visualice la pantalla del medidor hasta a 30 pies de distancia del punto de medición. Observe lecturas del medidor en tiempo real de manera remota.

Mediciones inusuales

La pantalla magnética remota resuelve los problemas de separación.

Mantenimiento eléctrico

Todas las características y funciones de un multímetro convencional.

Más información sobre el producto »



Fluke CNX 3000

Ideal para
Aplicaciones en las que se necesitan mediciones en directo procedentes de varios módulos en forma simultánea y remota.

Aplicaciones

- Solucione problemas de separación entre puntos de medición y/o controles
- Detecte fácilmente la causa y el efecto

Monitoreo remoto

Los módulos inalámbricos CNX miden tensión y corriente de CA y temperatura, y los valores se visualizan en el multímetro inalámbrico CNX 3000.

Más información sobre el producto »