



## Aplicaciones de climatización



### Fluke 116

**Ideal para**  
Resolución de problemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

**Mantenimiento de climatización residencial**  
Mantenimiento, instalación y solución de problemas de climatización residencial a menor tensión.

**Mediciones de microamperios y temperatura**  
Solución de problemas en equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en sensores de llamas.

[Más información sobre el producto »](#)



### Fluke 233

**Ideal para**  
Aplicaciones donde la posición de la pantalla es problemática.

**Monitoreo remoto**  
Visualice la pantalla del medidor hasta a 30 pies de distancia del punto de medición. Observe lecturas del medidor en tiempo real de manera remota.

**Mediciones inusuales**  
La pantalla magnética remota resuelve los problemas de separación.

**Mantenimiento eléctrico**  
Todas las características y funciones de un multímetro convencional.

[Más información sobre el producto »](#)



### Sistema de climatización Fluke CNX 3000

**Ideal para**  
Aplicaciones en las que se necesitan mediciones en directo procedentes de varios módulos en forma simultánea y remota.

**Aplicaciones**

- Unidades instaladas en techos
- Enfriadores
- Calderas
- Bombas de calor
- Sistemas de aire de reposición
- Temperaturas de ventilación
- Compresores de aire

**Monitoreo remoto**  
Los módulos inalámbricos CNX miden tensión y corriente de CA y temperatura, y los valores se visualizan en el multímetro inalámbrico CNX 3000.

[Más información sobre el producto »](#)