

# FLUKE®

## Multimeter Digital Fluke 101

Multimeter PILIHAN UTAMA  
bagi profesional kelistrikan



### Data Teknis

Didesain untuk uji kelistrikan dasar, multimeter digital Fluke 101 ini menawarkan pengukuran yang andal bagi teknisi kelistrikan untuk rumah tangga/komersial dan teknisi penyejuk ruangan. Multimeter berukuran kecil dan berbobot ringan ini sangat nyaman di genggaman Anda namun cukup kokoh untuk digunakan setiap hari hingga bertahun-tahun. Jika dibandingkan dengan multimeter yang terjangkau untuk kalangan profesional, multimeter digital Fluke 101 merupakan pilihan terbaik untuk Anda.

### Sekilas Produk Fluke 101

- Akurasi dc dasar 0,5 %
- Peringkat keamanan CAT III 600 V
- Uji diode dan kontinuitas dengan buzzer
- Desain kecil dan ringan untuk digunakan dengan satu tangan
- Desain kokoh dan tahan lama
- Pematian otomatis
- Baterai mudah diganti

## Spesifikasi

### Spesifikasi kelistrikan

Fungsi	Rentang	Resolusi	Akurasi
Volt AC (40 Hz hingga 500 Hz)	600.0mV	0.1 mV	3.0% ± 3 digit
	6.000 V	0.001 V	1.0% ± 3 digit
	60.00 V	0.01 V	
	600.0 V	0.1 V	
Volt DC	6.000 V	0.001 V	0.5% ± 3 digit
	60.00 V	0.01 V	
	600.0 V	0.1 V	
Tahanan ohm	400.0 Ω	0.1 Ω	0.5% ± 3 digit
	4.000 kΩ	0.001 kΩ	0.5% ± 2 digit
	40.00 kΩ	0.01 kΩ	0.5% ± 2 digit
	400.0 kΩ	0.1 kΩ	0.5% ± 2 digit
	4.000 MΩ	0.001 MΩ	0.5% ± 2 digit
	40.00 MΩ	0.01 MΩ	1.5% ± 3 digit
Kapasitansi	50.00 nF	0.01 nF	Tidak tersedia
	500.0 nF	0.1 nF	
	5.000 μF	0.001 μF	
	50.00 μF	0.01 μF	
	100.0 μF	0.1 μF	
Frekuensi (10 Hz hingga 100 kHz)	50.00 Hz	0.01 Hz	Tidak tersedia
	500.0 Hz	0.1 Hz	
	5.000 kHz	0.001 kHz	
	50.00 kHz	0.01 kHz	
	100.0 kHz	0.1 kHz	
Siklus kerja	0.1 % hingga 99.9 %	0.1 %	Tidak tersedia

### Spesifikasi umum

Kontinuitas (terdengar)	Ya
Peringkat CAT	CAT III 600 V
Pemastian otomatis	Ya
Ukuran (TxLxP)	130 mm x 65 mm x 27mm
Berat	160 g
Baterai	Dua AAA
Garansi	1 tahun
Rating IP	IP 40 per IEC 60529
Uji jatuh	1 meter di permukaan
Suhu	Operasi: 0 °C sampai 40 °C Penyimpanan: -30 °C sampai 60 °C

## Informasi pemesanan

**Multimeter Digital**  
Fluke-101

### Peralatan yang disertakan

- Kabel pengujian TL75
- 2 baterai AAA (terpasang)
- Panduan pengguna



**Fluke.** *Alat yang paling  
terpercaya di dunia.*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**Fluke Europe B.V.**  
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, The Netherlands

**For more information call:**  
In the U.S.A. (800) 443-5853 or  
Fax (425) 446-5116  
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or  
Fax +31 (0) 40 2675 222  
In Canada (800)-36-FLUKE or  
Fax (905) 890-6866  
From other countries +1 (425) 446-5500 or  
Fax +1 (425) 446-5116  
Web access: [www.fluke.com](http://www.fluke.com)  
Akses web: <http://www.fluke.com>

©2013 Fluke Corporation. Specifications subject to change  
without notice. 7/2013 6000031A\_ID

**Modification of this document is not permitted without  
written permission from Fluke Corporation.**