

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 101

Đồng hồ vạn năng được lựa chọn số một của các chuyên gia điện



Thông số kỹ thuật

Được thiết kế để đo kiểm điện cơ bản, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 101 cung cấp nhiều phương pháp đo đáng tin cậy cho thợ điện thương mại/dân cư và các kỹ thuật viên hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Đồng hồ vạn năng nhỏ, nhẹ này vừa khít trong tay bạn nhưng đủ độ chắc khỏe để xử lý các công việc hàng ngày và hoạt động bền bỉ trong nhiều năm tiếp theo. Là đồng hồ vạn năng cấp chuyên nghiệp song giá cả phải chăng, đồng hồ kỹ thuật số Fluke 101 là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Đặc điểm nổi bật của đồng hồ Fluke 101

- Độ chính xác cơ bản của dc là 0,5%
- Đạt định mức an toàn CAT III 600 V
- Kiểm tra thông mạch và đi-ốt với âm báo
- Thiết kế nhỏ, nhẹ để sử dụng một tay
- Thiết kế bền chắc
- Tự động tắt nguồn
- Dễ thay pin

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật điện

Chức năng	Dải đo	Độ phân giải	Độ chính xác
AC Volt (40 đến 500 Hz)	600,0 mV	0,1 mV	3,0% ± 3 chữ số
	6,000 V	0,001 V	1,0% ± 3 chữ số
	60,00 V	0,01 V	
	600,0 V	0,1 V	
DC V	6,000 V	0,001 V	0,5% ± 3 chữ số
	60,00 V	0,01 V	
	600,0 V	0,1 V	
Điện trở (Ohm)	400,0 Ω	0,1 Ω	0,5% ± 3 chữ số
	4,000 kΩ	0,001 k Ω	0,5% ± 2 chữ số
	40,00 kΩ	0,01 k Ω	0,5% ± 2 chữ số
	400,0 kΩ	0,1 k Ω	0,5% ± 2 chữ số
	4,000 MΩ	0,001 M Ω	0,5% ± 2 chữ số
	40,00 MΩ	0,01 M Ω	1,5% ± 3 chữ số
Điện dung	50,00 nF	0,01 nF	Không áp dụng
	500,0 nF	0,1 nF	
	5,000 μF	0,001 μF	
	50,00 μF	0,01 μF	
	100,0 μF	0,1 μF	
Tần số (10 Hz đến 100 kHz)	50,00 Hz	0,01 Hz	Không áp dụng
	500,0 Hz	0,1 Hz	
	5,000 kHz	0,001 kHz	
	50,00 kHz	0,01 kHz	
	100,0 kHz	0,1 kHz	
Chu trình hoạt động	0,1% đến 99,9%	0,1%	Không áp dụng

Thông số kỹ thuật chung

Tính liên tục (có thể nghe được)	Có
Định mức CAT	CAT III 600 V
Ngắt tự động	Có
Kích thước (CxRxĐ)	130 mm x 65 mm x 27 mm
Trọng lượng	160 g
Pin	2 cục pin AAA
Bảo hành	1 năm
Định mức IP	IP 40 per IEC 60529
Thử nghiệm chịu va đập	1 m từ trên cao
Nhiệt độ	Hoạt động: 0 °C đến 40 °C Bảo quản: -30 °C đến 60 °C

Thông tin đặt hàng

Đồng hồ Kỹ thuật số FLUKE-101

Thiết bị kèm theo

- Que đo TL75
- 2 cục pin AAA (lắp sẵn)
- Hướng dẫn sử dụng



Fluke. Máy Đo Cả Thế Giới Tin Dùng.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
or Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0) 40 2 675 200 or
Fax +31 (0) 40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116

©2013 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice. 7/2013 6000031A_VN

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.