


Fluke 700G Serisi Hassas Basınç Testi Göstergeleri

Teknik Veriler



Özellikler

- Hassas basınç ölçümü: ± 10 inH₂O/20 mbar ila 10.000 psi/690 bar
- Mutlak basınç ölçüm aralıkları: 15, 30, 100, 300 psia
- Doğruluk: Tam ölçeğin %0,05'i
- Referans sınıfı gösterge doğruluğu: Değerin %0,04'ü
- Güvenilir performans için kolay kullanım, güçlü yapı
- CSA; Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A-D değeri
- ATEX derecesi: II 3 G Ex nA IIB T6
- PTP-1 pnömatrik pompayla 600 psi (40 bar) ve HTP-2 hidrolik pompayla 10.000 psi'ye (690 bar) kadar eksiksiz bir basınç testi çözümü elde etmek için 700PTPK veya 700HTPK pompayla birleştirin
- Bellekte 8.493 basınç ölçümüne kadar kayıt tutun (700G/TRACK yazılımı gerektirir)
- Üç yıl garantili



Fluke-700PTPK Pnömatrik Test Seti

- 1000 psi (69 bar) veya daha az aralığa sahip bir Fluke 700G Serisi Gösterge ile birleştirin
- 700PTP-1 test pompasıyla 600 psi, 40 bar'a kadar basınç oluşturun
- 700G Serisi göstergelyi doğrudan birlikte verilen el pompasına bağlayın
- Test edilecek basınç cihazına bağlamak için gerekli hortum ve adaptörleri içerir
- Muhafaza kutusu pompa ve göstergelyi korur ve göstergenin pompaya bağlı kalmasını sağlar

Fluke-700HTPK Hidrolik Test Seti

- Eksiksiz bir basınç testi seti elde etmek için 1000 psi (69 bar) veya daha fazla aralığa sahip Fluke-700G Serisi Gösterge ile birleştirin
- Dahili 700HTP-2 test pompası ile 10.000 psi, 690 bar'a kadar basınç oluşturun
- 700G Serisi göstergelyi doğrudan HTP-2 el pompasına bağlayın
- Test edilecek basınç cihazına bağlamak için gerekli 700HTH-1 hortum setini ve adaptörleri içerir
- Muhafaza kutusu pompa ve göstergelyi korur ve göstergenin pompaya bağlı kalmasını sağlar

700G/TRACK Kayıt Yazılımı

- Bilgisayara gerçek zamanlı veriler kaydetmek için 700G Serisi göstergeler ile birlikte kullanın
- 700G Serisi göstergelerinde uzaktan kayıt olayı için veri kaydı yapılandırmasını indirin
- Kayıt olayı okuma hızını, süresini ve ölçüm birimlerini yapılandırın
- Uzaktan kayıt tutulan ölçümleri yükleyin ve ölçümleri görüntüleyin veya aktarın
- Bilgisayar bağlantısı için iletişim kablosu içerir

Teknik Özellikler

Model	Aralık	Çözünürlük	Hassaslık	Patlama basıncı
Fluke-700G01	-10 ila +10 inH ₂ O -20 mbar ila 20 mbar	0,001 inH ₂ O 0,001 mbar	Pozitif basınç Aralığın ± %0,1'i, Vakum Aralığın ± %0,1'i	3 psi 210 mbar
Fluke-700G02	-1 ila +1 psi -70 mbar ila 70 mbar	0,0001 psi 0,001 mbar		5 psi 350 mbar
Fluke-700G04	-14 psi ila 15 psi -0,97 bar ila 1 bar	0,001 psi 0,0001 bar	Pozitif basınç ± %0,05 FS Vakum ± %0,1 FS	60 psi 4 bar
Fluke-700G05	-14 psi ila 30 psi -0,97 bar ila 2 bar	0,001 psi 0,0001 bar		120 psi 8 bar
Fluke-700G06	-12 psi ila 100 psi -0,83 bar ila 6,9 bar	0,01 psi 0,0001 bar		400 psi 26 bar
Fluke-700G27	-12 psi ila 300 psi -0,83 bar ila 20 bar	0,01 psi 0,001 bar		1200 psi 80 bar
Fluke-700G07	-12 psi ila 500 psi -0,83 bar ila 34 bar	0,01 psi 0,001 bar		2000 psi 138 bar
Fluke-700G08	-14 psi ila 1000 psi -0,97 bar ila 69 bar	0,1 psi 0,001 bar		4000 psi 266 bar
Fluke-700G10	-14 ila 2000 psi -0,97 bar ila 140 bar	0,1 psi 0,01 bar		8000 psi 550 bar
Fluke-700G29	-14 psi ila 3000 psi -0,97 bar ila 200 bar	0,1 psi 0,01 bar		10000 psi 690 bar
Fluke-700G30	-14 psi ila 5000 psi -0,97 bar ila 340 bar	0,1 psi 0,01 bar		10.000 psi 690 bar
Fluke-700G31	-14 psi ila 10000 psi -0,97 bar ila 690 bar	1 psi 0,01 bar		20000 psi 1035 bar
Fluke-700GA4	0 ila 15 psia 0 ila 1 bar, mutlak	0,001 psi 0,0001 bar	Aralığın ± %0,05'i	60 psi 4 bar
Fluke 700GA5	0 ila 30 psia 0 ila 2 bar, mutlak	0,001 psi 0,0001 bar		120 psi 8 bar
Fluke 700GA6	0 ila 100 psia 0 ila 6,9 bar, mutlak	0,01 psi 0,0001 bar		400 psi 27 bar
Fluke-700GA27	0 ila 300 psia 0 ila 20 bar, mutlak	0,01 psi 0,001 bar		1200 psi 80 bar
Fluke-700RG05	-14 ila +30 psi -0,97 ila +2 bar	0,001 psi 0,0001 bar	Pozitif basınç, Değerin ± 0,04'ü, aralığın +%0,01'i, Vakum Aralığın ± %0,05'i	90 psi 6 bar
Fluke-700RG06	-12 ila 100 psi -0,83 ila 6,9 bar	0,01 psi 0,0001 bar	Pozitif basınç, Değerin ± 0,04'ü, aralığın +%0,01'i, Vakum Aralığın ± %0,1'i	400 psi 27 bar
Fluke-700RG07	-12 ila 500 psi -0,83 ila 34	0,01 psi 0,001 bar		2000 psi 138 bar
Fluke-700RG08	-14 ila 1000 psi -0,97 ila 69 bar	0,1 psi 0,001 bar		4000 psi 275 bar
Fluke-700RG29	-14 ila 3000 psi -0,97 ila 200 bar	0,1 psi 0,01 bar		10000 psi 690 bar
Fluke-700RG30	-14 ila 5000 psi -0,97 ila 340 bar	0,1 psi 0,01 bar		15.000 psi 1035 bar
Fluke-700RG31	-14 ila 10000 psi -0,97 ila 690 bar	1 psi 0,01 bar		20000 psi 1380 bar
700R Serileri: Anma doğruluğu için Sıcaklık Kompanzasyonu: 0°C ila 50°C (32°F ila 122°F) -10°C ile 0°C ve 50°C ile 55°C arasındaki sıcaklıklar için %0,005 FS/°C ekleyin				
Ortam uyumluluğu				
<ul style="list-style-type: none"> • 10 inH₂O, 1, 15, 30 psi: temiz, korozyona uğramayan gaz • 100, 300, 500, 1000 psi: 316 paslanmaz çelik ile uyumlu herhangi bir sıvı veya gaz; 1000 psi üzeri: 316 paslanmaz çelik ile uyumlu herhangi bir yanıcı, zehirli ve, patlayıcı olmayan, oksitlenmeyen sıvı veya gaz 				

Mekanik özellikler	
Boyutlar (YxGxD)	12,7 cm x 11,4 cm x 3,7 cm (5 inç x 4,5 inç x 1,5 inç)
Basınç bağlantısı	NPT Erkek'te ¼
Muhafaza/Ağırlık	Döküm ZNAL 0,56 kg (1,22 lb), taşıyıcı kılıflı
Ekran	5 ½ basamaklı, 16,53 mm (0,65 inç) yükseklik, 20 bölmeli çubuk grafiği, %0 ila %100
Güç	Üç adet AA alkalin pil
Pil ömrü	Arkadan aydınlatma kapalıyken 1500 saat (sürekli açık konumda), düşük numune hızında 2000 saat

Sipariş bilgileri

Fluke-700G01	Basınç Göstergesi, ±10 inH ₂ O WC (0,4 PSIG)
Fluke-700G02	Basınç Göstergesi, ±30 inH ₂ O WC (1 PSIG)
Fluke-700G04	Basınç Göstergesi, ± 15 PSIG
Fluke-700G05	Basınç Göstergesi, 30 PSIG
Fluke-700G06	Basınç Göstergesi, 100 PSIG
Fluke-700G27	Basınç Göstergesi, 300 PSIG
Fluke-700G07	Basınç Göstergesi, 500 PSIG
Fluke-700G08	Basınç Göstergesi, 1000 PSIG
Fluke-700G10	Basınç Göstergesi, 2000 PSIG
Fluke-700G29	Basınç Göstergesi, 3000 PSIG
Fluke-700G30	Basınç Göstergesi, 5000 PSIG
Fluke-700G31	Basınç Göstergesi, 10.000 PSIG
Fluke-700GA4	Basınç Göstergesi, 15 PSIA
Fluke 700GA5	Basınç Göstergesi, 30 PSIA
Fluke 700GA6	Basınç Göstergesi, 100 PSIA
Fluke-700GA27	Basınç Göstergesi, 300 PSIA
Fluke-700RG05	Basınç Göstergesi, Referans, 30 PSIG
Fluke-700RG06	Basınç Göstergesi, Referans, 100 PSIG
Fluke-700RG07	Basınç Göstergesi, Referans, 500 PSIG
Fluke-700RG08	Basınç Göstergesi, Referans, 1000 PSIG
Fluke-700RG29	Basınç Göstergesi, Referans, 3000 PSIG
Fluke-700RG30	Basınç Göstergesi, Referans, 5000 PSIG
Fluke-700RG31	Basınç Göstergesi, Referans, 10.000 PSIG
700G/TRACK	Veri kayıt yazılımı ve kablo
Fluke-700HTPK	Hidrolik test pompası seti, 0 ila 10.000 PSI/ 690 BAR
Fluke-700PTPK	Pnömatik test pompası seti, 0 ila 600 PSI/ 40 BAR

Birlikte verilen aksesuarlar (Göstergeler)

14 dilde kullanım kılavuzu CD'si
İzlenebilir kalibrasyon sertifikası
1/4inç NPT ve 1/4inç ISO adaptörü

Fluke. *The Most Trusted Tools
in the World.*

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
or Fax (425) 446 -5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0) 40 2 675 200 or
Fax +31 (0) 40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116

©2013 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
06/2013 4131179B_TR
Pub_ID: 11885-tur

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**