


7 Razones para conectar sus herramientas



Por qué las herramientas de medición y comprobación son mejores junto con Fluke Connect®



1


Trabaje más rápido

La aplicación de Fluke Connect® lo ayuda a realizar tareas de mantenimiento de rutina y resolver problemas más rápido que nunca. Registre, busque y comparta los registros de los equipos sin dejar la planta de trabajo. Solucione problemas a la distancia con mediciones y video en vivo. Almacene y obtenga acceso con seguridad a sus imágenes y datos. Con las herramientas compatibles con Fluke Connect usted puede hacer todo esto con su teléfono: en cualquier momento, en cualquier lugar.

2

Trabaje más en conjunto

Con la aplicación y las herramientas compatibles con Fluke Connect usted puede colaborar con otros sin importar dónde estén. Vea lo que su equipo ve y permita que ellos vean lo que usted ve. Comparta y vea videos y lecturas en vivo para solucionar problemas desde cualquier lugar. Ahórrese el tiempo y esfuerzo de ir hasta la planta y regresar a la oficina cada vez que surge una pregunta o un problema.



3

Reduzca el papeleo

La aplicación de Fluke Connect le permite ingresar datos, generar informes y comparar conclusiones pasadas y presentes mediante la aplicación en su teléfono. Cree y comparta informes del equipo de manera inmediata. Confeccione gráficos de todos los datos de mantenimiento y acceda a ellos de manera sencilla para identificar las tendencias y tomar decisiones rápidamente. Con la herramientas de Fluke Connect puede deshacerse del portapapeles y despedirse del ingreso manual de datos.

4

Mejore la seguridad

La aplicación y las herramientas compatibles con Fluke Connect® mejoran la seguridad y la conveniencia del mantenimiento electromecánico y de la resolución de problemas. Capture lecturas de circuitos energizados y de equipos de funcionamiento mecánico en el momento y desde una distancia segura. Asocie mediciones distintas (p. ej., temperatura y amperaje o amperaje trifásico) al utilizar diversos instrumentos a la vez (p. ej., módulos de temperatura y de medición de corriente).



5

Experimente más que conectividad

Con un rango de potentes funciones, el sistema de Fluke Connect ofrece mucho más que conectividad. Colabore con los demás y ayude a resolver problemas mediante la videollamada ShareLive™, para que ellos vean lo que usted está viendo. Identifique y controle los equipos en deterioro y las necesidades de mantenimiento con los gráficos TrendIt™. Y asegure sus datos mientras tiene acceso en cualquier momento y en cualquier lugar mediante el almacenamiento en Fluke Cloud™.

6

Utilice el conjunto más grande de herramientas de comprobación conectadas del mundo

Fluke Connect ya constituye el sistema inalámbrico de medición y comprobación más grande del mundo y está en crecimiento. Más de 20 herramientas de Fluke pueden conectarse, incluso un rango de cámaras infrarrojas, multímetros digitales y medidores de resistencia de aislamiento. Las herramientas de vibración y otras herramientas estarán pronto conectadas. Todas estas herramientas garantizan la legendaria calidad, resistencia y soporte de Fluke. Para obtener una lista completa de herramientas de Fluke Connect, vea la página siguiente.



7 Vea por qué los comentarios han sido tan positivos

Fluke Connect® es uno de los sistemas inalámbricos de medición y comprobación más innovadores del planeta. Pero no crea que es solo nuestra opinión. A continuación se muestra lo que otros dicen sobre Fluke Connect y sus potentes funciones:



Videollamada ShareLive™

No puedo estar en todas partes de la planta al mismo tiempo. ShareLive me indica la información del problema, por lo tanto, puedo ayudar a mis trabajadores sin tener que dirigirme hacia donde están. Ayuda a los equipos a comunicarse cuando se encuentran lejos unos de otros, sin tener que caminar o manejar.

-Supervisor de mantenimiento

Paso cuatro horas o más a la semana dirigiendo a mis técnicos en terreno por teléfono. ShareLive me ahorraría mucho tiempo. Me permite ver lo que sucede desde la oficina. Al utilizar el video puedo ver la medición y escuchar el audio. De esta manera, puedo ver y luego diagnosticar mucho mejor el problema que intentar descifrar lo que escucho por teléfono.

-Supervisor de mantenimiento de instalaciones y de HVAC comercial

De esta manera, todo el equipo puede solucionar problemas en conjunto. ¡Y yo no tendría que manejar a medianoche!

-Electricista principal, importante fabricante de alimentos



Gráficos TrendIt™

¡Una imagen vale más que mil palabras! Un gráfico es mucho más convincente para la gente sin conocimiento técnicos, como mi jefe. Ayuda a conocer el grado de urgencia, puesto que puedo mostrarle de inmediato lo que pasa cuando encendemos el motor.

-Técnico principal, importante compañía pública de servicios de agua

Puedo desplegar los gráficos, dirigirme al circuito de control, encender y apagar las bombas, volver, mirar el gráfico y ver lo que ocurre. Se puede conseguir acceso a la información en tiempo real. Eso ahorra muchos pasos.

-Proveedor de servicios de mantenimiento de vibración




Mediciones AutoRecord™

Escribimos y revisamos gran parte de esa información, por lo que guardarla automáticamente es excelente. ¡Es una valiosa ventaja para nosotros! Con esta herramienta no tenemos que escribir nada. Se envía de manera inalámbrica al teléfono inteligente y, luego, se la enviamos a otros.

-Técnico de mantenimiento, aerolínea importante

Suelo trabajar por mi cuenta. Tengo 26 años y no cuento con tanta experiencia como mis colegas. Sería genial [poder] enviar algo a mi supervisor para que pudiéramos discutir el problema de forma directa.

-Proveedor de servicios de mantenimiento de vibración



Almacenamiento Fluke Cloud™

En la actualidad, utilizamos una computadora para las imágenes termográficas, Excel para aislamiento y computadores portátiles para estudios de carga. [Gracias al almacenamiento Fluke Cloud], ahora podemos ver todo acerca de este motor, en un solo lugar. Nunca perderá datos, ni siquiera cuando se echa a perder el hardware.

-Ingeniero de confianza, importante fabricante de alimentos

Es como tener un sistema de administración de mantenimiento en mis manos.

-Electricista principal, departamento de mantenimiento de transporte municipal

Este es un dispositivo para ahorrar tiempo y una herramienta administrativa. Elimina mis trabajos repetidos, me ahorra tiempo y hace más fluido mi trabajo. No puedo contratar personal. Con esta herramienta, no necesitaré más empleados. ¡Eso es algo que no tiene precio!

-Encargado de mantenimiento preventivo, instalación de impresión de periódicos



¿Quién utilizará Fluke Connect®?

El mantenimiento industrial, el mantenimiento de la instalación, los equipos de la instalación comercial y los contratistas están especialmente interesados en utilizar las herramientas de Fluke con la aplicación de Fluke Connect.



TÍTULO DEL CLIENTE:

Técnicos de mantenimiento preventivo

BENEFICIOS:

Reduce los costos de mantenimiento e incrementa el tiempo de actividad gracias a los registros precisos de equipos. Elimina el tiempo que se pierde en el traslado entre el terreno y la oficina, y en transcribir los datos de las mediciones

APLICACIONES:

- Inspecciones de equipos realizadas con cámaras termográficas (para verificar la compatibilidad del modelo, visite el sitio web de Fluke) y multímetros (serie 3000 FC)
- Estudios de carga mediante multímetros Fluke (multímetros de la serie 3000 FC)



TÍTULO DEL CLIENTE:

Técnicos de mantenimiento

BENEFICIOS:

Permite que diversos niveles de conocimiento colaboren más convenientemente, y también permite ver de manera remota mediciones en cajas energizadas para una mayor seguridad

APLICACIONES:

- Solución de problemas generales de equipos
- Estudios de carga mediante multímetros Fluke (serie 3000 FC)

TÍTULO DEL CLIENTE:

Técnicos sin herramientas habilitadas con Fluke Connect

BENEFICIOS:

Mejora la eficiencia del mantenimiento eléctrico y mecánico al acceder a los registros de equipos, manuales y a otros materiales útiles desde un teléfono inteligente mientras se está en el terreno

APLICACIONES:

- Acceso a manuales del producto
- Recursos de referencias, como notas de aplicación

Compatible con iPhone 4s y superiores que funcionen con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores.

Categoría de productos	Herramientas conectadas a Fluke	Descripción	Ideal para
Cámaras infrarrojas	Cámaras infrarrojas TiX1000/X660/X640 con tarjeta SD inalámbrica FC Cámaras infrarrojas TiX560/X520 Cámara infrarroja Ti400/300/200 Cámaras infrarrojas TiS65/60/55/50/45/40/20/10 Ti125/110/105/100/95/90 con tarjeta SD inalámbrica FC	Funciones avanzadas de comunicación y desempeño, excelente durabilidad y la confianza de que obtiene mediciones exactas.	Supervisor de mantenimiento, de planta y de centro, electricistas y técnicos que buscan posibles problemas antes de que se tornen fallas costosas. Desde ver los detalles visuales y térmicos más pequeños a corta y larga distancia, hasta la simplicidad del transporte, contamos con una cámara para cada necesidad. Tiempo de actividad o de inactividad. Sus resultados importan.
Multímetros digitales	Multímetro digital 3000 FC Multímetro digital 289 con conector ir3000 Multímetro digital 287 con conector ir3000 Multímetro digital 189 con conector ir3000	Mediciones exactas; desempeño confiable e invariable; atención a la seguridad.	Técnicos electricistas que necesiten realizar mantenimiento, reparar e instalar equipos complejos.
Sistemas y equipos de comprobación de vibración	Multímetro de vibración FC 805	Dispositivo confiable de detección de vibración de alto desempeño; resultados recurrentes, lecturas de temperatura, lecturas de escala de gravedad del estado de los rodamientos y de vibración general.	Los equipos de primera línea de resolución de problemas mecánicos y de mantenimiento que buscan una manera rápida y fiable de verificar los rodamientos y los niveles de vibración general.
Herramientas de procesos	789 ProcessMeter™ con conector ir3000	Conveniente y fácil de usar gracias a la combinación del multímetro digital y calibrador de corriente de lazo.	Técnicos de proceso, ingenieros de proceso y electricistas industriales.
Módulos	Módulo inalámbrico de pinza amperimétrica de CA a3000 FC Módulo inalámbrico de corriente de CA a3001 FC iFlex Módulo inalámbrico de corriente de CA/CC a3002 FC Módulo de temperatura tipo K inalámbrico t3000 FC Módulo inalámbrico de tensión de CA de verdadero valor eficaz v3000 FC Módulo inalámbrico de tensión de CC v3001 FC Pinza inalámbrica de CC a3003 FC Pinza inalámbrica de CC a3004 FC	Mediciones exactas; desempeño confiable e invariable; atención a la seguridad.	Técnicos electricistas que necesiten realizar mantenimiento, reparar e instalar equipos complejos.
Accesorios	Conector infrarrojo FC para multímetros 189, 289 y 287, y ProcessMeter™ 789 Tarjeta SD inalámbrica Fluke Connect para tarjeta para cámaras infrarrojas Ti9X, Ti1XX, TiX1000, TiX660 y TiX640 Adaptador inalámbrico de FC para PC para multímetros de la serie 3000 FC	Accesorios para habilitar los productos compatibles con Fluke Connect.	Supervisores de mantenimiento, electricistas y técnicos de servicio, supervisores de planta y de centro y técnicos.

No todos los modelos están disponibles en todas las áreas. Comuníquese con su representante local de Fluke para obtener más información.

©2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Servicio inalámbrico o celular necesario para compartir datos. El teléfono inteligente, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Los detalles sobre la compatibilidad de teléfonos puede verse en fluke.com/phones.



Para comenzar a utilizar el sistema más grande del mundo de herramientas inalámbricas de comprobación que se pueden conectar, descargue la aplicación gratuita de Fluke Connect en Google o iTunes.



Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
Web: www.fluke.com/laam

Para obtener información adicional póngase en contacto con:
En EE. UU. (800) 443-5853 o
Fax (425) 446-5116
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100 o
Fax +31 (0)40 267 5222
En Canadá (800)-36-FLUKE o
Fax +1 (425) 446-5116
Acceso a Internet: www.fluke.com

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.

©2015 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
07/2015 6001874E_LAES