

Soluciones recomendadas para la industria minera

Registradores de calidad eléctrica

Idóneos para:

- Captura y registro de más de 500 parámetros de calidad eléctrica
- Solución de problemas y análisis avanzados de problemas de calidad eléctrica
- Estudios para determinar las fuentes de derroche de energía eléctrica



Cámaras termográficas

Idóneas para:

- Detección de "puntos calientes" en cuadros eléctricos, motores, variadores de frecuencia, rodamientos y cintas transportadoras
- Medida y observación de la temperatura en áreas peligrosas o inaccesibles
- Înspección del estado de los componentes hidráulicos de la maquinaria de minería y rieles



Analizadores de calidad eléctrica

Idóneos para:

- Solución y prevención de problemas en los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía
- Realización de estudios de carga para reducir el consumo de energía
- Uso con motores, bombas, generadores, transformadores, compresores y cuadros eléctricos



Calibradores de procesos multifunción

Idóneos para:

- Calibración y mantenimiento de multímetros de procesos y sistemas de control
- Solución de problemas de lazos de 4-20 mA, temperatura, presión, frecuencia y transmisores en un instrumento
- Ajustes de transmisor HART



Fluke Connect

Idóneos para:

Simplificar los programas de

(Fig. 1)

- mantenimiento preventivo
 Integrar por completo los
 datos de los instrumentos en
 el software
- Diagnóstico del estado de los activos sobre el terreno
- Uso compartido de los datos basado en la nube



Analizador de vibraciones

Idóneo para:

- Mantenimiento predictivo y basado en el estado
- Identificación de la causa principal y diagnóstico de la gravedad del estado de la máquina
- Priorizar las opciones de reparación o sustitución críticas
- Uso con motores, bombas, ventiladores, compresores, correas/cadenas de transmisión, cajas de cambios y husillos



Multímetros con medida de aislamiento

Idóneos para:

- Comprobadores de resistencia de aislamiento
- Solución de problemas y mantenimiento preventivo








Soluciones para la industria minera

Soluciones de Fluke para profesionales de minería, ingeniería y mantenimiento.

La industria minera abarca un gran número de operaciones, tanto en la superficie como bajo tierra, como por ejemplo la extracción de carbón, metales preciosos, metales no preciosos, otros minerales, aglomerados, arena y piedra. Quienes trabajan en la industria minera saben que estos entornos pueden ser implacables y potencialmente peligrosos. Es muy importante mantener un ritmo de trabajo estable y continuo sin sacrificar la seguridad ni la calidad

Fluke fabrica instrumentos de calidad, resistentes y fiables que los profesionales de la industria minera puedan utilizar con total confianza. Fluke fabrica instrumentos de calidad, resistentes y fiables que los profesionales de la industria minera pueden utilizar con total confianza.



Fluke Corporation PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A. **Latin America** Tel: +1 (425) 446-5500

Tel: +1 (425) 446-5500 Web: www.fluke.com/laam

Para obtener información adicional póngase en contacto con:

En EE. UU. (800) 443-5853 o Fax (425) 446-5116

En Europa/Medio Oriente/África +31 (0)40 267 5100 o Fax +31 (0)40 267 5222 En Canadá (800)-36-FLUKE o Fax +1 (425) 446-5116 Acceso a Internet: www.fluke.com

©2015, 2017 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso. 9/2017 3344480e-laes



Ingeniero eléctrico

- Mantenimiento y comprobación del sistema
- Suministro eléctrico de calidad uniforme por parte de la compañía o generación
- Prevención del tiempo de inactividad en edificios, sistemas y maquinaria

Problemas a los que se enfrenta: Soluciones Fluke:

- Fluke Connect
- Calibradores de procesos multifunción
- Instrumentos de medida de procesos
- Manómetros y calibradores
- Analizadores de calidad eléctrica
- Comprobadores de aislamiento
- Medidores de resistencia de tierra
- Multímetros digitales
- Multímetros con medida de aislamiento


Ingeniero de mantenimiento

Problemas a los que se enfrenta:

- Tiempo productivo de sistemas y equipos
- Control de calidad Gastos de
- mantenimiento Seguridad del personal

Soluciones Fluke:

- Fluke Connect
- Analizadores de calidad eléctrica
- Multímetros digitales
- Cámaras termográficas
- Analizador de vibraciones



Ingeniero mecánico

Problemas a los que se enfrenta: Soluciones Fluke:

- Instalación de equipos
- Mantenimiento preventivo y reparaciones
- Determinación de las sustituciones óptimas de maguinaria

- Fluke Connect
- Cámaras termográficas
- Analizador de vibraciones

Electricistas

Problemas a los que se enfrentan:

- Prevención del tiempo de inactividad
- Seguridad, mantenimiento de los sistemas de energía y solución de problemas
- Instalación eléctrica y control

Soluciones Fluke:

- **Fluke Connect**
- Analizadores de calidad eléctrica
- Multímetros con medida de aislamiento
- Comprobadores de aislamiento
- Pinzas amperimétricas
- Multímetros digitales
- Registradores de calidad eléctrica
- Ventanas de infrarrojos

Soluciones de Fluke para la industria minera

Fluke ofrece una gama completa de soluciones para realizar pruebas y medidas en la industria minera. Visite www.fluke. es para obtener información detallada sobre estos productos y todas las soluciones de Fluke para la industria minera.

Instrumentos de infrarrojos y de medida de Calibradores de procesos Instrumentos de medida eléctricos **Software** vibraciones Multímetros con Calibradores de procesos Manómetros Analizadores de Medidores de Registradores de calidad Pinzas Comprobadores de Multímetros Técnico de Ventanas Analizador de Experto en Software de de medida de medida de 0 754 773 Serie 430 II 376 FC TiX580 Ti480 Kit 1625-2 810, 805 FC Fluke Connect