

Fluke 1000FLT Floresan Işık Test Cihazı

Deneyin ve floresan ışık testinden hatayı çıkarın

Teknik Veriler

Eksiksiz lamba test cihazı zamandan tasarruf etmenize ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur

Fluke 1000FLT, 1 kompak aletle 5 test gerçekleştirmenize olanak sağlar. İşiniz çok sayıda floresan ışığın yanık kalmasını gerektiriyorsa, Fluke 1000FLT vazgeçilmez bir alettir. Bu test cihazı gerçek zamanlıdır ve para tasarrufu sağlar.

Zamandan tasarruf eder, maliyetleri azaltır

Fluke 1000FLT, 5 önemli aydınlatma testi sunar:

- **Lamba testi** ampulü donanımdan sökmeden test etme
- **Balast testi:** balastın çalışma çalışmadığını kolaylıkla belirleme
- **Temassız gerilim:** gerilim olup olmadığını hızlıca kontrol etme
- **Pim devamlılık testi:** flamanların devamlılık testleri
- **Balast-tipi testi** donanımı sökmeden balastın elektronik mi manyetik mi olduğunu belirleme-enerji harcayan balastları tanımlama

Diğer önemli faydalar:

- İşbaşında taşınmaya dayanıklıdır: iki metrelik (altı fit) bir merdivenden düşmeye karşı düşme testi yapılmıştır
- Kullanım kolaylığı: parlak gösterge ışığı ve sesli alarm
- Dayanıklı: üç yıl garantilidir



Teknik özellikler

Test özellikleri	
Lamba Testi Maks. Çıkış	3000 V pik-pik
Balast Testi	20 kHz
Balast Tipi Diskriminatörü	≤3 m (10 fit) mesafe
Pim Devamlılık Testi	< 1 kΩ
NCV (VoltAlert™)	85 ila 400 V ac 45 - 67 Hz ≤10 cm (4 inç) mesafe
Çevreye bağlı özellikleri	
Sıcaklık	Çalışma -10 °C ila +50 °C (14 °F ila +122 °F) Saklama -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F)
Bağıl Nem	% 85 maksimum
Güvenlik teknik özellikleri	
Güvenlik Sınıfı	IEC 61010-1, kirlilik derecesi 2
Mekanik ve Genel Özellikleri	
Boyut	21,5 cm x 3,0 cm x 6,5 cm (8,5 x 1,2 x 2,6 inç)
Ağırlık	0,37 kg (0,80 lb.)
Pil tipi	4 x AA alkalın IEC LR6
Pil ömrü	40 saat
Otomatik Kapanma	Kullanılmama sonrasında 20 dakika
Düşük Pil Göstergesi	Güç azaldığında güç düğmesi uçu yanıp söner (tipik olarak kapasitenin % 85'i bittiğinde)
Çalışma yüksekliği	< 2000 m
Elektromanyetik Ortam	EN 61326-1: Taşınabilir
Elektromanyetik Uyumluluk	CE CISPR 11: Grup 2, Sınıf A Grup 2, 9 kHz ila 400 GHz aralığındaki frekansta radyo frekans enerjisine sahip tüm ISM RF ekipmanlarını içerir, elektromanyetik radyasyon, indüktif ve/veya kapasitif kaplin şeklinde üretilmiştir ve kullanılır veya yalnızca malzemelerin işlenmesi veya inceleme/analiz amacıyla kullanılır Sınıf A ekipmanlar, ev dışındaki yerlerde ve/veya düşük gerilimli bir güç besleme şebekesine doğrudan bağlanarak çalışmaya uygundur. US FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B – madde 15.103 uyarınca test ekipmanı olarak muafır Yalnızca Kore Sınıf A Ekipman (Endüstriyel Yayıncılık & İletişim Ekipmanı) ¹ ¹ Bu ürün, endüstriyel (Sınıf A) elektromanyetik dalga ekipmanlarına ilişkin gereklilikleri karşılar ve satıcı veya kullanıcı buna dikkat etmelidir Bu cihazın çalışma ortamlarında kullanılması amaçlanmıştır; cihaz ev kullanımına uygun değildir.
Darbe direnci	2 metre düşüş
Garanti	3 yıl

Sipariş bilgileri

Fluke-1000FLT Fluosan Test Cihazı

Birlikte verilenler: 1000FLT Florasan Işık Test Cihazı, hızlı referans kılavuzu, dört adet AA alkalın pil, H1000 Muhafaza, garanti kartı (3 yıl garanti)

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke TÜRKİYE

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853
or Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866

From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116

©2014 Fluke Corporation. All rights reserved.

Data subject to alteration without notice.

6/2014 Pub_ID: 131374-tur

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.