

# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

## Přístroje Fluke Connect™

### Digitální multimetr 3000 FC

Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC

Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex

Modul a3002 FC – proud AC/DC

Modul v3000 FC – napětí AC

Modul v3001 FC – napětí DC

Modul t3000 FC – teplota

Vibrometr 805 FC

Termokamery  
TiX560 a TiX520

Infračervené kamery  
Ti400, Ti300 a Ti200

Infračervené kamery  
Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100

Infračervené kamery Ti95 a Ti90

## Příslušenství Fluke Connect™

Bezdrátový konektor ir3000 FC

Počítačový adaptér pc3000 FC

Karta SD pro bezdrátové přístroje FC

## Software Fluke Connect™

Aplikace Fluke Connect™ – iOS

Aplikace Fluke Connect™ – Android™

Software SW3000 FC



## Lze propojit s:



Digitální multimetr 3000 FC\*



Modul a3000 FC



Modul a3001 FC



Modul a3002 FC



Modul v3000 FC



Modul v3001 FC



Modul t3000 FC



TiX560 a TiX520



Ti400, Ti300 a Ti200




Počítačový adaptér pc3000 FC



Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)



Aplikace Fluke Connect™: systém Android™ (4.3 a novější)



Software SW3000 FC\*

**Obsahuje:** Měřicí kabely TL175 (červený/černý), krokosvorky AC175 (červená/černá), 3 baterie AA (nainstalované) a informační balíček

**Kompatibilní se systémem CNX:** Ne

**Požadavky:** Digitální multimetr 3000 FC musí být k propojení s jiným digitálním multimetrem 3000 FC, infračervenými kamerami Ti400, Ti300 a Ti200 nebo aplikací Fluke Connect nastaven do režimu modulu; software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér

Systém  
**FLUKE CONNECT™**



©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízeními iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

# Tabulka kompatibility

**FLUKE**®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

<b>Přístroje Fluke Connect™</b>	<b>Lze propojit s:</b>						
Digitální multimetr 3000 FC							
<b>Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC</b>					Digitální multimetr 3000 FC	TiX560 a TiX520	Ti400, Ti300 a Ti200
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex							
Modul a3002 FC – proud AC/DC							
Modul v3000 FC – napětí AC							
Modul v3001 FC – napětí DC							
Modul t3000 FC – teplota							
Vibrometr 805 FC							
Termokamery TiX560 a TiX520				<p>Počítačový adaptér pc3000 FC</p> <p>Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)</p> <p>Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)</p>			
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200					Software SW3000 FC*		
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100							
Infračervené kamery Ti95 a Ti90							
<b>Příslušenství Fluke Connect™</b>							
Bezdrátový konektor ir3000 FC							
Počítačový adaptér pc3000 FC							
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC							
<b>Software Fluke Connect™</b>							
Aplikace Fluke Connect™ – iOS							
Aplikace Fluke Connect™ – Android™							
Software SW3000 FC							
				<p><b>Obsahuje:</b> 2 baterie AA (nainstalované), informační balíček</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne</p> <p><b>Požadavky:</b> Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér</p>			

 **Systém FLUKE CONNECT™**

Download on the  **App Store**

ANDROID APP ON  **Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

**FLUKE**®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

<b>Přístroje Fluke Connect™</b>	<b>Lze propojit s:</b>					
Digitální multimetr 3000 FC						
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC		Digitální multimetr 3000 FC	TiX560 a TiX520	Ti400, Ti300 a Ti200		
<b>Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex</b>						
Modul a3002 FC – proud AC/DC						
Modul v3000 FC – napětí AC						
Modul v3001 FC – napětí DC						
Modul t3000 FC – teplota				Počítačový adaptér pc3000 FC	Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)	Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)
Vibrometr 805 FC						
Termokamery TiX560 a TiX520						
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200						
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100		Software SW3000 FC*				
Infračervené kamery Ti95 a Ti90						
<b>Příslušenství Fluke Connect™</b>		<b>Obsahuje:</b> 1 cívka iFlex 10", 2 baterie AA (nainstalované), jeden magnetický popruh pro zavěšení a informační balíček				
Bezdrátový konektor ir3000 FC		<b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne				
Počítačový adaptér pc3000 FC		<b>Požadavky:</b> Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér				
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC						
<b>Software Fluke Connect™</b>						
Aplikace Fluke Connect™ – iOS						
Aplikace Fluke Connect™ – Android™						
Software SW3000 FC						

 **Systém FLUKE CONNECT™**

Download on the  **App Store**

ANDROID APP ON  **Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™	
Digitální multimetr 3000 FC	<p><b>Lze propojit s:</b></p>  <p>Digitální multimetr 3000 FC</p>  <p>TiX560 a TiX520</p>  <p>Ti400, Ti300 a Ti200</p>  <p>Počítačový adaptér pc3000 FC</p>  <p>Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)</p>  <p>Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)</p>  <p>Software SW3000 FC*</p>
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC	
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex	
<b>Modul a3002 FC – proud AC/DC</b>	
Modul v3000 FC – napětí AC	
Modul v3001 FC – napětí DC	
Modul t3000 FC – teplota	
Vibrometr 805 FC	
Termokamery TiX560 a TiX520	
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200	
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100	
Infračervené kamery Ti95 a Ti90	
Příslušenství Fluke Connect™	
Bezdrátový konektor ir3000 FC	<p><b>Proudové kleště i410 a i1010 se prodávají samostatně</b></p> <p><b>Obsahuje:</b> 2 baterie AA (nainstalované), 1 magnetický popruh pro zavěšení a informační balíček</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne</p> <p><b>Požadavky:</b> Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér</p>
Počítačový adaptér pc3000 FC	
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC	
<b>Software Fluke Connect™</b>	
Aplikace Fluke Connect™ – iOS	
Aplikace Fluke Connect™ – Android™	
Software SW3000 FC	

Systém  
**FLUKE CONNECT™**



©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

# Tabulka kompatibility

**FLUKE**®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™	
Digitální multimetr 3000 FC	<p><b>Lze propojit s:</b></p>  <p>Digitální multimetr 3000 FC</p>  <p>TiX560 a TiX520</p>  <p>Ti400, Ti300 a Ti200</p>  <p>Počítačový adaptér pc3000 FC</p>  <p>Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)</p>  <p>Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)</p>  <p>Software SW3000 FC*</p>
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC	
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex	
Modul a3002 FC – proud AC/DC	
<b>Modul v3000 FC – napětí AC</b>	
Modul v3001 FC – napětí DC	
Modul t3000 FC – teplota	
Vibrometr 805 FC	
Termokamery TiX560 a TiX520	
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200	
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100	
Infračervené kamery Ti95 a Ti90	
Příslušenství Fluke Connect™	
Bezdrátový konektor ir3000 FC	<p><b>Obsahuje:</b> Měřicí kabely TL224 (červený/černý), krokosvorky AC285 (červená/černá), 2 baterie AA (nainstalované), 1 magnetický popruh pro zavěšení a informační balíček</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne</p> <p><b>Požadavky:</b> Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér</p>
Počítačový adaptér pc3000 FC	
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC	
Software Fluke Connect™	
Aplikace Fluke Connect™ – iOS	
Aplikace Fluke Connect™ – Android™	
Software SW3000 FC	

 **Systém FLUKE CONNECT™**



©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

**FLUKE**®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™	
Digitální multimetr 3000 FC	 <p><b>Lze propojit s:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Digitální multimetr 3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TiX560 a TiX520</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 a Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Počítačový adaptér pc3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Software SW3000 FC*</p> </div>
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC	
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex	
Modul a3002 FC – proud AC/DC	
Modul v3000 FC – napětí AC	
Modul v3001 FC – napětí DC	
Modul t3000 FC – teplota	
Vibrometr 805 FC	
Termokamery TiX560 a TiX520	
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200	
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100	
Infračervené kamery Ti95 a Ti90	
Příslušenství Fluke Connect™	
Bezdrátový konektor ir3000 FC	<p><b>Obsahuje:</b> Měřicí kabely TL222 (červený/černý), krokosvorky AC220 (červená/černá), 2 baterie AA (nainstalované), 1 magnetický popruh pro zavěšení a informační balíček</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne</p> <p><b>Požadavky:</b> Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér</p>
Počítačový adaptér pc3000 FC	
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC	
Software Fluke Connect™	
Aplikace Fluke Connect™ – iOS	
Aplikace Fluke Connect™ – Android™	
Software SW3000 FC	

 **Systém FLUKE CONNECT™**

Download on the **App Store**

ANDROID APP ON **Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

# Tabulka kompatibility

**FLUKE®**

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™	
Digitální multimetr 3000 FC	<p><b>Lze propojit s:</b></p>  <p>Digitální multimetr 3000 FC</p>  <p>TiX560 a TiX520</p>  <p>Ti400, Ti300 a Ti200</p>  <p>Počítačový adaptér pc3000 FC</p>  <p>Software SW3000 FC*</p>
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC	
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex	
Modul a3002 FC – proud AC/DC	
Modul v3000 FC – napětí AC	
Modul v3001 FC – napětí DC	
<b>Modul t3000 FC – teplota</b>	
Vibrometr 805 FC	
Termokamery TiX560 a TiX520	
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200	
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100	
Infračervené kamery Ti95 a Ti90	
<b>Příslušenství Fluke Connect™</b>	
Bezdrátový konektor ir3000 FC	<p><b>Obsahuje:</b> 2 baterie AA (nainstalované), termočlávková sonda typu K 80pk-1, 1 magnetický popruh pro zavěšení a informační balíček</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne</p> <p><b>Požadavky:</b> Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér</p>
Počítačový adaptér pc3000 FC	
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC	
<b>Software Fluke Connect™</b>	
Aplikace Fluke Connect™ – iOS	<p><b>Obsahuje:</b> 2 baterie AA (nainstalované), termočlávková sonda typu K 80pk-1, 1 magnetický popruh pro zavěšení a informační balíček</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne</p> <p><b>Požadavky:</b> Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér</p>
Aplikace Fluke Connect™ – Android™	
Software SW3000 FC	

 **Systém FLUKE CONNECT™**

Download on the  **App Store**

ANDROID APP ON  **Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™		Lze propojit s:	
Digitální multimetr 3000 FC			
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC	Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)	Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)	
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex			
Modul a3002 FC – proud AC/DC			
Modul v3000 FC – napětí AC			
Modul v3001 FC – napětí DC			
Modul t3000 FC – teplota			
<b>Vibrometr 805 FC</b>			
Termokamery TiX560 a TiX520			
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200			
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100			
Infračervené kamery Ti95 a Ti90			
Příslušenství Fluke Connect™			
Bezdrátový konektor ir3000 FC			
Počítačový adaptér pc3000 FC			
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC			
Software Fluke Connect™			
Aplikace Fluke Connect™ – iOS			
Aplikace Fluke Connect™ – Android™			
Software SW3000 FC			

**Obsahuje:** Kabel USB, úložné pouzdro, pouzdro na opasek a dvě (2) baterie AA

**Kompatibilní se systémem CNX:** Ne

**Požadavky:** Software SW3000 FC vyžaduje počítačový adaptér

 **Systém**  
**FLUKE CONNECT™**

Download on the  
**App Store**

ANDROID APP ON  
**Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze








# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™		
Digitální multimetr 3000 FC		
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC		
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex		
Modul a3002 FC – proud AC/DC		
Modul v3000 FC – napětí AC		
Modul v3001 FC – napětí DC		
Modul t3000 FC – teplota		
Vibrometr 805 FC		
<b>Termokamery TiX560 a TiX520</b>		
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200		
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100		
Infračervené kamery Ti95 a Ti90		
Příslušenství Fluke Connect™		
Bezdrátový konektor ir3000 FC	<p><b>Lze propojit s:</b></p> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <!-- Row 1 --> <div style="text-align: center;">  <p>Digitální multimetr 3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3001 FC</p> </div> <!-- Row 2 --> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3002 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul v3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul v3001 FC</p> </div> <!-- Row 3 --> <div style="text-align: center;">  <p>Modul t3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Digitální multimetr 3000 FC: systém Android (4.3 a novější)</p> </div> </div>	
Počítačový adaptér pc3000 FC		
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC		
Software Fluke Connect™		
Aplikace Fluke Connect™ – iOS		
Aplikace Fluke Connect™ – Android™		
Software SW3000 FC		

**Obsahuje:** Síťový adaptér a nabíječka baterií, dvě baterie, kabel USB, videokabel HDMI, kufřík, nastavitelný popruh kolem krku a na ruku, náhlavní souprava Bluetooth® (je-li k dispozici) a software SmartView® pro analýzu a protokolování ke stažení zdarma.

**Kompatibilní se systémem CNX:** Ano

**Požadavky:** Digitální multimetr 3000 FC musí být k propojení s infračervenými kamerami TiX560 nebo TiX520 nastaven do režimu modulu

 **Systém FLUKE CONNECT™**

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™	Lze propojit s:			
Digitální multimetr 3000 FC				
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC		Digitální multimetr 3000 FC*	Modul a3000 FC	Modul a3001 FC
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex				
Modul a3002 FC – proud AC/DC		Modul a3002 FC	Modul v3000 FC	Modul v3001 FC
Modul v3000 FC – napětí AC				
Modul v3001 FC – napětí DC		Modul t3000 FC	Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)	Digitální multimetr 3000 FC: systém Android (4.3 a novější)
Modul t3000 FC – teplota		<p><b>Obsahuje:</b> Síťový adaptér a nabíječka baterií, dvě baterie, kabel USB, videokabel HDMI, kufřík, měkká brašna, popruh na ruku a software SmartView® pro analýzu a protokolování ke stažení zdarma.</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ano</p> <p><b>Požadavky:</b> Digitální multimetr 3000 FC musí být k propojení s infračervenými kamerami Ti400, Ti300 a Ti200 nastaven do režimu modulu</p>		
Vibrometr 805 FC				
Termokamery TiX560 a TiX520				
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200				
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100				
Infračervené kamery Ti95 a Ti90				
Příslušenství Fluke Connect™				
Bezdrátový konektor ir3000 FC				
Počítačový adaptér pc3000 FC				
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC				
Software Fluke Connect™				
Aplikace Fluke Connect™ – iOS				
Aplikace Fluke Connect™ – Android™				
Software SW3000 FC				


 Systém  
**FLUKE CONNECT™**

Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

**FLUKE®**

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

<b>Přístroje Fluke Connect™</b>		<b>Lze propojit s:</b>		
Digitální multimetr 3000 FC				
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC		Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)	Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)	Karta SD pro bezdrátové přístroje FC
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex				
Modul a3002 FC – proud AC/DC				
Modul v3000 FC – napětí AC				
Modul v3001 FC – napětí DC				
Modul t3000 FC – teplota				
Vibrometr 805 FC				
Termokamery TiX560 a TiX520				
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200				
<b>Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100</b>				
Infračervené kamery Ti95 a Ti90				
<b>Příslušenství Fluke Connect™</b>				
Bezdrátový konektor ir3000 FC				
Počítačový adaptér pc3000 FC				
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC				
<b>Software Fluke Connect™</b>				
Aplikace Fluke Connect™ – iOS				
Aplikace Fluke Connect™ – Android™				
Software SW3000 FC				

**Obsahuje:** Síťový adaptér a nabíječka baterií, dvě baterie pro model Ti125, jedna pro jiné modely, kabel USB, karta SD pro přístroje FC, kufřík, měkká brašna, popruh na ruku a software SmartView® pro analýzu a protokolování ke stažení zdarma.

**Kompatibilní se systémem CNX:** Ano

 **Systém**  
**FLUKE CONNECT™**

Download on the  
**App Store**

ANDROID APP ON  
**Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

**FLUKE®**

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

<b>Přístroje Fluke Connect™</b>		<b>Lze propojit s:</b>		
Digitální multimetr 3000 FC				
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC	Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)	Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)	Karta SD pro bezdrátové přístroje FC	
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex	<b>Obsahuje:</b> Síťový adaptér, baterie, kabel USB, karta SD pro přístroje FC, kufřík, měkká brašna, popruh na ruku a software SmartView® pro analýzu a protokolování ke stažení zdarma.			
Modul a3002 FC – proud AC/DC				<b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne
Modul v3000 FC – napětí AC				
Modul v3001 FC – napětí DC				
Modul t3000 FC – teplota				
Vibrometr 805 FC				
Termokamery TiX560 a TiX520				
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200				
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100				
<b>Infračervené kamery Ti95 a Ti90</b>				
<b>Příslušenství Fluke Connect™</b>				
Bezdrátový konektor ir3000 FC				
Počítačový adaptér pc3000 FC				
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC				
<b>Software Fluke Connect™</b>				
Aplikace Fluke Connect™ – iOS				
Aplikace Fluke Connect™ – Android™				
Software SW3000 FC				

 **Systém FLUKE CONNECT™**

Download on the  
**App Store**

ANDROID APP ON  
**Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

## Přístroje Fluke Connect™

Digitální multimetr 3000 FC

Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC

Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex

Modul a3002 FC – proud AC/DC

Modul v3000 FC – napětí AC

Modul v3001 FC – napětí DC

Modul t3000 FC – teplota

Vibrometr 805 FC

Termokamery  
TiX560 a TiX520

Infračervené kamery  
Ti400, Ti300 a Ti200

Infračervené kamery  
Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100

Infračervené kamery Ti95 a Ti90

## Příslušenství Fluke Connect™

Bezdrátový konektor ir3000 FC

Počítačový adaptér pc3000 FC

Karta SD pro bezdrátové přístroje FC

## Software Fluke Connect™

Aplikace Fluke Connect™ – iOS

Aplikace Fluke Connect™ – Android™

Software SW3000 FC



## Lze propojit s:



Procesní měřič  
Fluke 789  
ProcessMeter™



Digitální multimetr  
Fluke 289




Digitální multimetr  
Fluke 287



Digitální multimetr  
Fluke 189



Aplikace Fluke  
Connect™: systém iOS  
(4s a novější)



Aplikace Fluke  
Connect™: systém  
Android (4.3 a novější)

Kompatibilní s modely 189, 287, 289 a 789

**Obsahuje:** Instruktažní list

**Kompatibilní se systémem CNX:** Ne

Systém  
**FLUKE CONNECT™**



Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™		
Digitální multimetr 3000 FC	 <p><b>Lze propojit s:</b></p> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Digitální multimetr 3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3001 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3002 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul v3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul v3001 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul t3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Software SW3000 FC</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Obsahuje:</b> Software SW3000 FC a instruktážní list</p> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne</p> <p><b>Požadavky:</b> Digitální multimetr 3000 FC musí být k propojení s počítačovým adaptérem pc3000 FC nastaven do režimu modulu</p> </div>	
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC		
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex		
Modul a3002 FC – proud AC/DC		
Modul v3000 FC – napětí AC		
Modul v3001 FC – napětí DC		
Modul t3000 FC – teplota		
Vibrometr 805 FC		
Termokamery TiX560 a TiX520		
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200		
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100		
Infračervené kamery Ti95 a Ti90		
Příslušenství Fluke Connect™		
Bezdrátový konektor ir3000 FC		
Počítačový adaptér pc3000 FC		
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC		
Software Fluke Connect™		
Aplikace Fluke Connect™ – iOS		
Aplikace Fluke Connect™ – Android™		
Software SW3000 FC		


 Systém  
**FLUKE CONNECT™**

Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

<b>Přístroje Fluke Connect™</b>	<b>Lze propojit s:</b>			
Digitální multimetr 3000 FC				
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC				
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex				
Modul a3002 FC – proud AC/DC				
Modul v3000 FC – napětí AC				
Modul v3001 FC – napětí DC				
Modul t3000 FC – teplota				
Vibrometr 805 FC				
Termokamery TiX560 a TiX520				
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200				
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100				
Infračervené kamery Ti95 a Ti90				
<b>Příslušenství Fluke Connect™</b>			<b>Obsahuje:</b> Instruktažní list a návod k obsluze jsou k dispozici online na webové stránce <a href="http://www.fluke.com/fcsdcard">www.fluke.com/fcsdcard</a>	
Bezdrátový konektor ir3000 FC			<b>Kompatibilní se systémem CNX:</b> Ne	
Počítačový adaptér pc3000 FC				
<b>Karta SD pro bezdrátové přístroje FC</b>				
<b>Software Fluke Connect™</b>				
Aplikace Fluke Connect™ – iOS				
Aplikace Fluke Connect™ – Android™				
Software SW3000 FC				

 **Systém FLUKE CONNECT™**



©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™	Lze propojit s:				
Digitální multimetr 3000 FC					
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC		Digitální multimetr 3000 FC*	Modul a3000 FC	Modul a3001 FC	Modul a3002 FC
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex					
Modul a3002 FC – proud AC/DC		Modul v3000 FC	Modul v3001 FC	Modul t3000 FC	Tester vibrací 805FC
Modul v3000 FC – napětí AC					
Modul v3001 FC – napětí DC		TiX560 a TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100	Ti400, Ti300 a Ti200	Ti95 a Ti90
Modul t3000 FC – teplota					
Vibrometr 805 FC	Karta SD pro bezdrátové přístroje FC	Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)	Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)		
Termokamery TiX560 a TiX520					
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200					
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100					
Infračervené kamery Ti95 a Ti90					
Příslušenství Fluke Connect™					
Bezdrátový konektor ir3000 FC					
Počítačový adaptér pc3000 FC					
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC					
Software Fluke Connect™					
Aplikace Fluke Connect™ – iOS					
Aplikace Fluke Connect™ – Android™					
Software SW3000 FC					

**Kompatibilní se systémem CNX: Ne**

**Požadavky:** Digitální multimetr 3000 FC musí být k propojení s aplikací Fluke Connect nastaven do režimu modulu

Uživatelé s telefony opatřenými systémem iOS mohou použít aplikaci ke komunikaci s uživateli s telefony opatřenými systémem iOS nebo Android.

Systém  
**FLUKE CONNECT™**



©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze





# Tabulka kompatibility

FLUKE®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

Přístroje Fluke Connect™			
Digitální multimetr 3000 FC	 <b>Lze propojit s:</b> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 10px;"> <!-- Row 1 --> <div style="text-align: center;">  <p>Digitální multimetr 3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3001 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul a3002 FC</p> </div> <!-- Row 2 --> <div style="text-align: center;">  <p>Modul v3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul v3001 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modul t3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tester vibrací 805FC</p> </div> <!-- Row 3 --> <div style="text-align: center;">  <p>TiX560 a TiX520</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 a Ti200</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti95 a Ti90</p> </div> </div>		
Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC			
Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex			
Modul a3002 FC – proud AC/DC			
Modul v3000 FC – napětí AC			
Modul v3001 FC – napětí DC			
Modul t3000 FC – teplota			
Vibrometr 805 FC			
Termokamery TiX560 a TiX520			
Infračervené kamery Ti400, Ti300 a Ti200			
Infračervené kamery Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100			
Infračervené kamery Ti95 a Ti90			
Příslušenství Fluke Connect™			
Bezdrátový konektor ir3000 FC	 <p>Karta SD pro bezdrátové přístroje FC</p>	 <p>Aplikace Fluke Connect™: systém iOS (4s a novější)</p>	 <p>Aplikace Fluke Connect™: systém Android (4.3 a novější)</p>
Počítačový adaptér pc3000 FC			
Karta SD pro bezdrátové přístroje FC			
Software Fluke Connect™			
Aplikace Fluke Connect™ – iOS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Kompatibilní se systémem CNX: Ne</b></p> <p><b>Požadavky:</b> Digitální multimetr 3000 FC musí být k propojení s aplikací Fluke Connect nastaven do režimu modulu</p> <p>Uživatelé s telefony opatřenými systémem Android mohou použít aplikaci ke komunikaci s uživateli s telefony opatřenými systémem iOS nebo Android.</p> </div>		
Aplikace Fluke Connect™ – Android™			
Software SW3000 FC			

 **Systém FLUKE CONNECT™**

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze



# Tabulka kompatibility

**FLUKE**®

Toto je interaktivní soubor PDF. Kliknutím na název přístroje zjistíte kompatibilní produkty Fluke Connect.

## Přístroje Fluke Connect™

Digitální multimetr 3000 FC

Proudový modul a3000 FC – proudové kleště AC

Proudový modul a3001 FC – proudové kleště AC w/iFlex

Modul a3002 FC – proud AC/DC

Modul v3000 FC – napětí AC

Modul v3001 FC – napětí DC

Modul t3000 FC – teplota

Vibrometr 805 FC

Termokamery  
TiX560 a TiX520

Infračervené kamery  
Ti400, Ti300 a Ti200

Infračervené kamery  
Ti125, Ti110, Ti105 a Ti100

Infračervené kamery Ti95 a Ti90

## Příslušenství Fluke Connect™

Bezdrátový konektor ir3000 FC

Počítačový adaptér pc3000 FC


Karta SD pro bezdrátové přístroje FC

## Software Fluke Connect™

Aplikace Fluke Connect™ – iOS

Aplikace Fluke Connect™ – Android™

Software SW3000 FC



## Lze propojit s:



Digitální multimetr  
3000 FC\*



Modul a3000 FC



Modul a3001 FC



Modul a3002 FC



Modul v3000 FC



Modul v3001 FC



Modul t3000 FC



Počítačový adaptér  
pc3000 FC

**Obsahuje:** Počítačový adaptér pc3000 FC a instruktážní list

**Kompatibilní se systémem CNX:** Ne

**Požadavky:** Digitální multimetr 3000 FC musí být k propojení s počítačovým adaptérem pc3000 FC a softwarem SW3000 FC nastaven do režimu modulu

 **Systém**  
**FLUKE CONNECT™**

Download on the  
**App Store**

ANDROID APP ON  
**Google play**

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-cze

