

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -moduuli



a3001 FC -moduuli



a3002 FC -moduuli



v3000 FC -moduuli



v3001 FC -moduuli



t3000 FC -moduuli



TiX560 ja TiX520



Ti400, Ti300 ja Ti200




pc3000 FC -PC-sovitin



Fluke Connect™ -sovellus: iOS
(4s ja uudemmat)



Fluke Connect™ -sovellus: Android™
(4.3 ja uudemmat)



SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: TL175-mittausjohdot (punainen/musta), AC175-hauenleuat (punainen/musta), 3 AA-paristoa (asennettuna) ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa toiseen digitaaliseen 3000 FC -yleismittariin, Ti400-, Ti300- ja Ti200-infrapuna-kameraan tai Fluke Connect -sovellukseen. SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin.



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet		Toimii yhdessä seuraavien kanssa:		
Digitaalinen 3000 FC -yleismittari				
a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti		Digitaalinen 3000 FC -yleismittari	TiX560 ja TiX520	Ti400, Ti300 ja Ti200
a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex				
a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta				
v3000 FC -moduuli – AC-jännite				
v3001 FC -moduuli – DC-jännite		pc3000 FC -PC-sovitin	Fluke Connect™ -sovellus: iOS (4s ja uudemmat)	Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)
t3000 FC -moduuli – lämpötila				
Fluke 805 FC -värähtelymittari				
TiX560- ja TiX520-lämpökamerat				
Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat				
Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat				
Ti95- ja Ti90-lämpökamerat				
Fluke Connect™ -lisävarusteet				
Langaton ir3000 FC -liitin				
pc3000 FC -PC-sovitin				
Langaton FC-SD-kortti				
Fluke Connect™ -ohjelmisto				
Fluke Connect™ -sovellus – iOS				
Fluke Connect™ -sovellus – Android™				
SW3000 FC -ohjelmisto				

Sisältää: 2 AA-paristoa (asennettu), tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™

©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x-laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet		Toimii yhdessä seuraavien kanssa:		
Digitaalinen 3000 FC -yleismittari				
a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti		Digitaalinen 3000 FC -yleismittari	TiX560 ja TiX520	Ti400, Ti300 ja Ti200
a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex				
a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta				
v3000 FC -moduuli – AC-jännite				
v3001 FC -moduuli – DC-jännite				
t3000 FC -moduuli – lämpötila				
Fluke 805 FC -värähtelymittari				
TiX560- ja TiX520-lämpökamerat				
Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat				
Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat				
Ti95- ja Ti90-lämpökamerat				
Fluke Connect™ -lisävarusteet				
Langaton ir3000 FC -liitin				
pc3000 FC -PC-sovitin				
Langaton FC-SD-kortti				
Fluke Connect™ -ohjelmisto				
Fluke Connect™ -sovellus – iOS				
Fluke Connect™ -sovellus – Android™				
SW3000 FC -ohjelmisto				

Sisältää: 1 10 tuuman iFlex-kela, 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



TiX560 ja TiX520



Ti400, Ti300 ja Ti200



pc3000 FC -PC-sovitin



Fluke Connect™ -sovellus: iOS (4s ja uudemmat)



Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)



SW3000 FC -ohjelmisto*

i410- ja i1010-pihdit myydään erikseen

Sisältää: 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tietosiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x-laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



TiX560 ja TiX520



Ti400, Ti300 ja Ti200




pc3000 FC -PC-sovitin



Fluke Connect™ -sovellus: iOS (4s ja uudemmat)



Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)



SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: TL224-mittausjohdot (punainen/musta), AC285-hauenleuat (punainen/musta), 2 AA-paristoa (asennettuna), 1 magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tietosiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari




TiX560 ja TiX520



Ti400, Ti300 ja Ti200



pc3000 FC -PC-sovitin



Fluke Connect™ -sovellus: iOS (4s ja uudemmat)



Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)



SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: TL222-mittausjohdot (punainen/musta), AC220-hauenleuat (punainen/musta), 2 AA-paristoa (asennettuna), 1 magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet	Toimii yhdessä seuraavien kanssa:		
Digitaalinen 3000 FC -yleismittari			
a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti			
a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex			
a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta			
v3000 FC -moduuli – AC-jännite			
v3001 FC -moduuli – DC-jännite			
t3000 FC -moduuli – lämpötila			
Fluke 805 FC -värähtelymittari			
TiX560- ja TiX520-lämpökamerat			
Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat			
Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat			
Ti95- ja Ti90-lämpökamerat			
	SW3000 FC -ohjelmisto*		
Fluke Connect™ -lisävarusteet	Sisältää: 2 AA-paristoa (asennettu), K-tyyppin 80pk-1-termoelementtimittapää, yksi magneettiripustin ja tietopaketti		
Langaton ir3000 FC -liitin	CNX-yhteensopiva: Ei		
pc3000 FC -PC-sovitin	*Vaatimukset: SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin		
Langaton FC-SD-kortti			
Fluke Connect™ -ohjelmisto			
Fluke Connect™ -sovellus – iOS			
Fluke Connect™ -sovellus – Android™			
SW3000 FC -ohjelmisto			



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™Download on the
App StoreANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x-laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Fluke Connect™
-sovellus: iOS
(4s ja uudemmat)



Fluke Connect™
-sovellus: Android
(4.3 ja uudemmat)

Sisältää: USB-kaapeli, säilytyskotelo, vyökotelo ja kaksi (2) AA-paristoa

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin


Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -moduuli



a3001 FC -moduuli



a3002 FC -moduuli



v3000 FC -moduuli



v3001 FC -moduuli



t3000 FC -moduuli



Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari: Android (4.3 ja uudemmat)

Sisältää: AC-verkkolaite ja laturi, kaksi akkua, USB-kaapeli, HDMI-videokaapeli, kova kantolaukku, säädettävä kantohihna, Bluetooth®-kuuloke (jos käytettävissä) ja maksutta ladattava SmartView®-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Kyllä

***Vaativuudet:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa TiX560- ja TiX520-lämpökameroihin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tietonsiirto-opetus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -moduuli



a3001 FC -moduuli



a3002 FC -moduuli



v3000 FC -moduuli



v3001 FC -moduuli



t3000 FC -moduuli



Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari: Android (4.3 ja uudemmat)

Sisältää: AAC-verkkolaite ja laturi, kaksi akkua, USB-kaapeli, HDMI-videokaapeli, kova kantolaukku, pehmeä kantolaukku, rannehihna ja maksutta ladattava SmartView®-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Kyllä

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökameroihin



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirto-opimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet	Toimii yhdessä seuraavien kanssa:			
Digitaalinen 3000 FC -yleismittari				
a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti		Fluke Connect™ -sovellus: iOS (4s ja uudemmat)	Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)	Langaton FC-SD-kortti
a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex				
a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta				
v3000 FC -moduuli – AC-jännite				
v3001 FC -moduuli – DC-jännite				
t3000 FC -moduuli – lämpötila				
Fluke 805 FC -värähtelymittari				
TiX560- ja TiX520-lämpökamerat				
Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat				
Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat				
Ti95- ja Ti90-lämpökamerat				
Fluke Connect™ -lisävarusteet				
Langaton ir3000 FC -liitin				
pc3000 FC -PC-sovitin				
Langaton FC-SD-kortti				
Fluke Connect™ -ohjelmisto				
Fluke Connect™ -sovellus – iOS				
Fluke Connect™ -sovellus – Android™				
SW3000 FC -ohjelmisto				

Sisältää: AAC-verkkolaite ja laturi, kaksi akkua Ti125-lämpökameraan, yksi muihin malleihin, USB-kaapeli, FC-SD-kortti, kova kantolaukku, pehmeä kantolaukku, rannehihna ja maksutta ladattava SmartView®-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Kyllä

Sisältää: AAC-verkkolaite ja laturi, kaksi akkua Ti125-lämpökameraan, yksi muihin malleihin, USB-kaapeli, FC-SD-kortti, kova kantolaukku, pehmeä kantolaukku, rannehihna ja maksutta ladattava SmartView®-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Kyllä



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Fluke Connect™
-sovellus: iOS
(4s ja uudemmat)



Fluke Connect™
-sovellus: Android
(4.3 ja uudemmat)



Langaton FC-SD-kortti

Sisältää: Verkko-laite, akku, USB-kaapeli, FC-SD-kortti, kova kantolaukku, pehmeä kantolaukku, rannehihna ja maksutta ladattava SmartView™-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Ei



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™






©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirto-opimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet	 Toimii yhdessä seuraavien kanssa:		
Digitaalinen 3000 FC -yleismittari			
a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti			
a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex			
a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta			
v3000 FC -moduuli – AC-jännite			
v3001 FC -moduuli – DC-jännite			
t3000 FC -moduuli – lämpötila			
Fluke 805 FC -värähtelymittari			
TiX560- ja TiX520-lämpökamerat			
Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat			
Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat			
Ti95- ja Ti90-lämpökamerat			
Fluke Connect™ -lisävarusteet			
Langaton ir3000 FC -liitin			
pc3000 FC -PC-sovitin			
Langaton FC-SD-kortti			
Fluke Connect™ -ohjelmisto			
Fluke Connect™ -sovellus – iOS			
Fluke Connect™ -sovellus – Android™			
SW3000 FC -ohjelmisto			

189-, 287-, 289- ja 789-yhteensopiva
Sisältää: Ohjeet
CNX-yhteensopiva: Ei



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™

©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -moduuli



a3001 FC -moduuli



a3002 FC -moduuli




v3000 FC -moduuli



v3001 FC -moduuli



t3000 FC -moduuli



SW3000 FC -ohjelmisto

Sisältää: SW3000 FC -ohjelmisto ja käyttöohje

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa pc3000 FC -PC-sovittimen kanssa



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat



Ti95- ja Ti90-lämpökamerat



Fluke Connect™ -sovellus: iOS (4s ja uudemmat)



Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)

Sisältää: Käyttöohje, käyttöopas on saatavana osoitteesta www.fluke.com/fcsdcard

CNX-yhteensopiva: Ei



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x -laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet	Toimii yhdessä seuraavien kanssa:			
Digitaalinen 3000 FC -yleismittari				
a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti				
a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex				
a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta				
v3000 FC -moduuli – AC-jännite				
v3001 FC -moduuli – DC-jännite				
t3000 FC -moduuli – lämpötila				
Fluke 805 FC -värähtelymittari				
TiX560- ja TiX520-lämpökamerat				
Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat				
Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat				
Ti95- ja Ti90-lämpökamerat				
Fluke Connect™ -lisävarusteet				
Langaton ir3000 FC -liitin				
pc3000 FC -PC-sovitin				
Langaton FC-SD-kortti				
Fluke Connect™ -ohjelmisto				
Fluke Connect™ -sovellus – iOS				
Fluke Connect™ -sovellus – Android™				
SW3000 FC -ohjelmisto				

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa Fluke Connect -sovellukseen

iOS-puhelinten käyttäjät voivat olla yhteydessä sovelluksen avulla iOS- tai Android-puhelinten käyttäjiin.



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™

©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tietonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x-laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin

Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -moduuli



a3001 FC -moduuli



a3002 FC -moduuli



v3000 FC -moduuli



v3001 FC -moduuli



t3000 FC -moduuli



805FC-värähtelymittari



TiX560 ja TiX520



Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100



Ti400, Ti300 ja Ti200



Ti95 ja Ti90



Langaton FC-SD-kortti



Fluke Connect™ -sovellus: iOS (4s tai uudempi)



Fluke Connect™ -sovellus: Android (4.3 ja uudemmat)

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaativuudet:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa Fluke Connect -sovellukseen

Android-puhelinten käyttäjät voivat olla yhteydessä sovelluksen avulla iOS- tai Android-puhelinten käyttäjiin.



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x-laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Napsauttamalla mittarin nimeä saat yhteensopivat Fluke Connect -tuotteet näkyviin.

Fluke Connect™ -laitteet

Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

a3000 FC -moduuli – AC-virtapihti

a3001 FC -moduuli – AC-virta ja iFlex

a3002 FC -moduuli – AC/DC-virta

v3000 FC -moduuli – AC-jännite

v3001 FC -moduuli – DC-jännite

t3000 FC -moduuli – lämpötila

Fluke 805 FC -värähtelymittari

TiX560- ja TiX520-lämpökamerat

Ti400-, Ti300- ja Ti200-lämpökamerat

Ti125-, Ti110-, Ti105- ja Ti100-lämpökamerat

Ti95- ja Ti90-lämpökamerat

Fluke Connect™ -lisävarusteet

Langaton ir3000 FC -liitin

pc3000 FC -PC-sovitin


Langaton FC-SD-kortti

Fluke Connect™ -ohjelmisto

Fluke Connect™ -sovellus – iOS

Fluke Connect™ -sovellus – Android™

SW3000 FC -ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -moduuli



a3001 FC -moduuli



a3002 FC -moduuli



v3000 FC -moduuli



v3001 FC -moduuli



t3000 FC -moduuli



pc3000 FC -PC-sovitin

Sisältää: pc3000 FC -PC-sovitin ja käyttöohje

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa pc3000 FC -PC-sovittimen ja SW3000 FC -ohjelmiston kanssa



Tekniikan tarjoaa

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirto-opetus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Yhteensopiva iPhone 4x-laitteen ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad-laitteen kanssa (iPadin iPhone-ikkunassa), Samsung Galaxy S4 -laitteiden, joissa on vähintään Android 4.3.x -käyttöjärjestelmä, ja Samsung Galaxy S5-, Nexus 5-, LG G3-, HTC One- ja One M8 -laitteiden kanssa, joissa on vähintään Android™ 4.4.x -käyttöjärjestelmä. Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yrityksen palvelumerkki. Google Play on Google Inc. -yrityksen tavaramerkki. 2/2015 Pub ID 13317-fin

