

Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC		Connexion avec :		
Module a3000 FC – Pince de courant AC				
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC		Module a3002 FC	Module v3000 FC	Module v3001 FC
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température				
Testeur de vibrations 805 FC				
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		TiX560 et TiX520	Ti400, Ti300 et Ti200	Adaptateur PC pc3000 FC
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™	Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android™ (4.3 et ultérieur)	Logiciel SW3000 FC*	
Logiciel SW3000 FC	<p>Comprend : Cordons de mesure TL175 (rouge/noir), pinces crocodile AC175 (rouge/noir), 3 piles AA (installées) et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté aux autres multimètres numériques 3000 FC, aux caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200 ou à l'application Fluke Connect ; le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p>			

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**






©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre

Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	
Multimètre numérique 3000 FC	 <p>Connexion avec :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Multimètre numérique 3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>TiX560 et TiX520</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 et Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Adaptateur PC pc3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Application Fluke Connect™ : iOS (version 4s et ultérieure)</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)</p> </div> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Logiciel SW3000 FC*</p> </div>
Module a3000 FC – Pince de courant AC	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	
Module a3002 FC – Courant AC/DC	
Module v3000 FC – Tension AC	
Module v3001 FC – Tension DC	
Module t3000 FC – Température	
Testeur de vibrations 805 FC	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	
Accessoires Fluke Connect™	
Connecteur sans fil ir3000 FC	<p>Comprend : 2 piles AA (installées) et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p>
Adaptateur PC pc3000 FC	
Carte SD sans fil FC	
Logiciels Fluke Connect™	
Application Fluke Connect™ : iOS	
Application Fluke Connect™ : Android™	
Logiciel SW3000 FC	

Conçu avec
FLUKE CONNECT™




©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre

Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	
Multimètre numérique 3000 FC	 <p>Connexion avec :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Multimètre numérique 3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>TiX560 et TiX520</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 et Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; margin-top: 10px;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Adaptateur PC pc3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Application Fluke Connect™ : iOS (version 4s et ultérieure)</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Logiciel SW3000 FC*</p> </div>
Module a3000 FC – Pince de courant AC	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	
Module a3002 FC – Courant AC/DC	
Module v3000 FC – Tension AC	
Module v3001 FC – Tension DC	
Module t3000 FC – Température	
Testeur de vibrations 805 FC	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	
Accessoires Fluke Connect™	
Connecteur sans fil ir3000 FC	<p>Comprend : 1 bobine iFlex 10", 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p>
Adaptateur PC pc3000 FC	
Carte SD sans fil FC	
Logiciels Fluke Connect™	
Application Fluke Connect™ : iOS	
Application Fluke Connect™ : Android™	
Logiciel SW3000 FC	

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**




©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre

Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	TiX560 et TiX520	Ti400, Ti300 et Ti200
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC	Adaptateur PC pc3000 FC		Application Fluke Connect™ : iOS (version 4s et ultérieure)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)
Module v3000 FC – Tension AC		<div data-bbox="719 1220 1490 1402" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pinces de courant i410 et i1010 vendues séparément</p> <p>Comprend : 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>		
Module v3001 FC – Tension DC				Logiciel SW3000 FC*
Module t3000 FC – Température				
Testeur de vibrations 805 FC	<div data-bbox="719 1220 1490 1402" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pinces de courant i410 et i1010 vendues séparément</p> <p>Comprend : 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>			
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	<div data-bbox="719 1220 1490 1402" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pinces de courant i410 et i1010 vendues séparément</p> <p>Comprend : 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>			
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC	<div data-bbox="719 1220 1490 1402" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pinces de courant i410 et i1010 vendues séparément</p> <p>Comprend : 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>			
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™	<div data-bbox="719 1220 1490 1402" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pinces de courant i410 et i1010 vendues séparément</p> <p>Comprend : 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>			
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC	<div data-bbox="719 1220 1490 1402" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pinces de courant i410 et i1010 vendues séparément</p> <p>Comprend : 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>			
Conçu avec				
FLUKE CONNECT™				

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**





©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC				
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température				
Testeur de vibrations 805 FC				
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comprend : Cordons de mesure TL224 (rouge/noir), pinces crocodile AC285 (rouge/noir), 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>			
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Conçu avec
FLUKE CONNECT™





©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	
Multimètre numérique 3000 FC	<p>Connexion avec :</p>   <p>Multimètre numérique 3000 FC</p>  <p>TiX560 et TiX520</p>  <p>Ti400, Ti300 et Ti200</p>  <p>Adaptateur PC pc3000 FC</p>  <p>Application Fluke Connect™ : iOS (version 4s et ultérieure)</p>  <p>Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)</p>  <p>Logiciel SW3000 FC*</p>
Module a3000 FC – Pince de courant AC	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	
Module a3002 FC – Courant AC/DC	
Module v3000 FC – Tension AC	
Module v3001 FC – Tension DC	
Module t3000 FC – Température	
Testeur de vibrations 805 FC	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	
Accessoires Fluke Connect™	
Connecteur sans fil ir3000 FC	<p>Comprend : Cordons de mesure TL222 (rouge/noir), pinces crocodile AC220 (rouge/noir), 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p>
Adaptateur PC pc3000 FC	
Carte SD sans fil FC	
Logiciels Fluke Connect™	
Application Fluke Connect™ : iOS	
Application Fluke Connect™ : Android™	
Logiciel SW3000 FC	

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**





©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre

Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :					
Multimètre numérique 3000 FC						
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	TiX560 et TiX520	Ti400, Ti300 et Ti200		
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex						
Module a3002 FC – Courant AC/DC						
Module v3000 FC – Tension AC						
Module v3001 FC – Tension DC						
Module t3000 FC – Température						
Testeur de vibrations 805 FC						
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520				Adaptateur PC pc3000 FC	Application Fluke Connect™ : iOS (version 4s et ultérieure)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200						
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100						
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90						
						
	Logiciel SW3000 FC*					
Accessoires Fluke Connect™	<p>Comprend : 2 piles AA (installées), sonde thermocouple 80PK-1 de type K, 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p>					
Connecteur sans fil ir3000 FC						
Adaptateur PC pc3000 FC						
Carte SD sans fil FC						
Logiciels Fluke Connect™						
Application Fluke Connect™ : iOS						
Application Fluke Connect™ : Android™						
Logiciel SW3000 FC						

Conçu avec
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	
Multimètre numérique 3000 FC	 <p>Connexion avec :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Comprend : Câble USB, étui de stockage, étui en ceinture et deux (2) piles AA</p> <p>Compatible avec CNX : Non</p> <p>*Éléments nécessaires : Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p> </div>
Module a3000 FC – Pince de courant AC	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	
Module a3002 FC – Courant AC/DC	
Module v3000 FC – Tension AC	
Module v3001 FC – Tension DC	
Module t3000 FC – Température	
Testeur de vibrations 805 FC	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	
Accessoires Fluke Connect™	
Connecteur sans fil ir3000 FC	
Adaptateur PC pc3000 FC	
Carte SD sans fil FC	
Logiciels Fluke Connect™	
Application Fluke Connect™ : iOS	
Application Fluke Connect™ : Android™	
Logiciel SW3000 FC	

Conçu avec
FLUKE CONNECT™





©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre

Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	
Multimètre numérique 3000 FC	 <p>Connexion avec :</p> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Multimètre numérique 3000 FC </div> <div style="text-align: center;">  Module a3000 FC </div> <div style="text-align: center;">  Module a3001 FC </div> <div style="text-align: center;">  Module a3002 FC </div> <div style="text-align: center;">  Module v3000 FC </div> <div style="text-align: center;">  Module v3001 FC </div> <div style="text-align: center;">  Module t3000 FC </div> <div style="text-align: center;">  Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur) </div> <div style="text-align: center;">  Multimètre numérique 3000 FC : Android (4.3 et ultérieur) </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Comprend : Alimentation AC et chargeur de batterie, deux batteries, câble USB, câble vidéo HDMI, étui de transport rigide, tour de cou et dragonne réglables, casque audio Bluetooth® (le cas échéant) et téléchargement gratuit du logiciel d'analyse et de compte-rendu SmartView®.</p> <p>Compatible avec CNX : Oui</p> <p>*Éléments nécessaires : Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté aux caméras thermiques TiX560 et TiX520.</p> </div>
Module a3000 FC – Pince de courant AC	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	
Module a3002 FC – Courant AC/DC	
Module v3000 FC – Tension AC	
Module v3001 FC – Tension DC	
Module t3000 FC – Température	
Testeur de vibrations 805 FC	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	
Accessoires Fluke Connect™	
Connecteur sans fil ir3000 FC	
Adaptateur PC pc3000 FC	
Carte SD sans fil FC	
Logiciels Fluke Connect™	
Application Fluke Connect™ : iOS	
Application Fluke Connect™ : Android™	
Logiciel SW3000 FC	

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**




©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC		Module a3002 FC	Module v3000 FC	Module v3001 FC
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC		Module t3000 FC	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Multimètre numérique 3000 FC : Android (4.3 et ultérieur)
Module t3000 FC – Température		<p>Comprend : Alimentation AC et chargeur de batterie, deux batteries, câble USB, câble vidéo HDMI, étui de transport rigide, sacoche souple de transport, tour de cou et téléchargement gratuit du logiciel d'analyse et de compte-rendu SmartView®.</p>		
Testeur de vibrations 805 FC		<p>Compatible avec CNX : Oui</p>		
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520		<p>*Éléments nécessaires : Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté aux caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200.</p>		
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Conçu avec
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	 Connexion avec :  Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)  Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)  Carte SD sans fil FC Comprend : Alimentation AC et chargeur de batterie, deux batteries pour le Ti125, une pour les autres modèles, câble USB, carte SD FC, étui de transport rigide, sacoche souple de transport, tour de cou et téléchargement gratuit du logiciel d'analyse et de compte-rendu SmartView®. Compatible avec CNX : Oui
Multimètre numérique 3000 FC	
Module a3000 FC – Pince de courant AC	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	
Module a3002 FC – Courant AC/DC	
Module v3000 FC – Tension AC	
Module v3001 FC – Tension DC	
Module t3000 FC – Température	
Testeur de vibrations 805 FC	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	
Accessoires Fluke Connect™	
Connecteur sans fil ir3000 FC	
Adaptateur PC pc3000 FC	
Carte SD sans fil FC	
Logiciels Fluke Connect™	
Application Fluke Connect™ : iOS	
Application Fluke Connect™ : Android™	
Logiciel SW3000 FC	

 Conçu avec
FLUKE CONNECT™

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		Connexion avec :		
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Carte SD sans fil FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température				
Testeur de vibrations 805 FC				
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Comprend : Adaptateur secteur, batterie, câble USB, carte SD FC, étui de transport rigide, sacoche souple de transport, tour de cou et téléchargement gratuit du logiciel d'analyse et de compte-rendu SmartView®.

Compatible avec CNX : Non

Conçu avec
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :											
Multimètre numérique 3000 FC												
Module a3000 FC – Pince de courant AC												
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex												
Module a3002 FC – Courant AC/DC												
Module v3000 FC – Tension AC	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Compatibles avec les modèles 189, 287, 289 et 789</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Comprend : Fiche d'instructions</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Compatible avec CNX : Non</td> </tr> </table>			Compatibles avec les modèles 189, 287, 289 et 789			Comprend : Fiche d'instructions			Compatible avec CNX : Non		
Compatibles avec les modèles 189, 287, 289 et 789												
Comprend : Fiche d'instructions												
Compatible avec CNX : Non												
Module v3001 FC – Tension DC												
Module t3000 FC – Température												
Testeur de vibrations 805 FC												
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520												
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200												
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100												
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90												
Accessoires Fluke Connect™												
Connecteur sans fil ir3000 FC												
Adaptateur PC pc3000 FC												
Carte SD sans fil FC												
Logiciels Fluke Connect™												
Application Fluke Connect™ : iOS												
Application Fluke Connect™ : Android™												
Logiciel SW3000 FC												

Conçu avec
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		
Multimètre numérique 3000 FC	 <p>Connexion avec :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Multimètre numérique 3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module a3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module a3001 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module a3002 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module v3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module v3001 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module t3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Logiciel SW3000 FC</p> </div> </div>	
Module a3000 FC – Pince de courant AC		
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		
Module a3002 FC – Courant AC/DC		
Module v3000 FC – Tension AC		
Module v3001 FC – Tension DC		
Module t3000 FC – Température		
Testeur de vibrations 805 FC		
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520		
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		
Accessoires Fluke Connect™		
Connecteur sans fil ir3000 FC		
Adaptateur PC pc3000 FC		
Carte SD sans fil FC		
Logiciels Fluke Connect™		
Application Fluke Connect™ : iOS		
Application Fluke Connect™ : Android™		
Logiciel SW3000 FC		

Comprend : Logiciel SW3000 FC et mode d'emploi

Compatible avec CNX : Non

***Éléments nécessaires :** Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'adaptateur PC 3000 FC

Conçu avec
FLUKE CONNECT™

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre

Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :	
Multimètre numérique 3000 FC		
Module a3000 FC – Pince de courant AC		
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		<p>Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100</p>
Module a3002 FC – Courant AC/DC		<p>Caméras infrarouges Ti95 et Ti90</p>
Module v3000 FC – Tension AC		
Module v3001 FC – Tension DC		
Module t3000 FC – Température		<p>Application Fluke Connect™ : iOS (version 4s et ultérieure)</p>
Testeur de vibrations 805 FC	<p>Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)</p>	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520	<p>Comprend : Feuillet d'instruction, manuel disponible en ligne sur www.fluke.com/fcsdcard</p>	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	<p>Compatible avec CNX : Non</p>	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		
Accessoires Fluke Connect™		
Connecteur sans fil ir3000 FC		
Adaptateur PC pc3000 FC		
Carte SD sans fil FC		
Logiciels Fluke Connect™		
Application Fluke Connect™ : iOS		
Application Fluke Connect™ : Android™		
Logiciel SW3000 FC		

Conçu avec
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :				
Multimètre numérique 3000 FC					
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC	Module a3002 FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex					
Module a3002 FC – Courant AC/DC		Module v3000 FC	Module v3001 FC	Module t3000 FC	Testeur de vibration 805FC
Module v3000 FC – Tension AC					
Module v3001 FC – Tension DC		TiX560 et TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	Ti400, Ti300 et Ti200	Ti95 et Ti90
Module t3000 FC – Température					
Testeur de vibrations 805 FC		Carte SD sans fil FC	Application Fluke Connect™ : iPhone (version 4s et ultérieure)	Application Fluke Connect™ : Android (version 4.3 et ultérieure)	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520		Compatible avec CNX : Non			
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		*Éléments nécessaires : Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'application Fluke Connect.			
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	Les utilisateurs de téléphones iOS peuvent utiliser l'application pour communiquer avec les utilisateurs de téléphones iOS ou Android.				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90					
Accessoires Fluke Connect™					
Connecteur sans fil ir3000 FC					
Adaptateur PC pc3000 FC					
Carte SD sans fil FC					
Logiciels Fluke Connect™					
Application Fluke Connect™ : iOS					
Application Fluke Connect™ : Android™					
Logiciel SW3000 FC					

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**



©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :				
Multimètre numérique 3000 FC					
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC	Module a3002 FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex					
Module a3002 FC – Courant AC/DC		Module v3000 FC	Module v3001 FC	Module t3000 FC	Testeur de vibration 805FC
Module v3000 FC – Tension AC					
Module v3001 FC – Tension DC		TiX560 et TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	Ti400, Ti300 et Ti200	Ti95 et Ti90
Module t3000 FC – Température					
Testeur de vibrations 805 FC		Carte SD sans fil FC	Application Fluke Connect™ : iPhone (version 4s et ultérieure)	Application Fluke Connect™ : Android (version 4.3 et ultérieure)	
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520		Compatible avec CNX : Non			
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		*Éléments nécessaires : Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'application Fluke Connect.			
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	Les utilisateurs de téléphones iOS peuvent utiliser l'application pour communiquer avec les utilisateurs de téléphones iOS ou Android.				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90					
Accessoires Fluke Connect™					
Connecteur sans fil ir3000 FC					
Adaptateur PC pc3000 FC					
Carte SD sans fil FC					
Logiciels Fluke Connect™					
Application Fluke Connect™ : iOS					
Application Fluke Connect™ : Android™					
Logiciel SW3000 FC					

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**




©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre



Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		
Multimètre numérique 3000 FC		
Module a3000 FC – Pince de courant AC		
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		
Module a3002 FC – Courant AC/DC		
Module v3000 FC – Tension AC		
Module v3001 FC – Tension DC		
Module t3000 FC – Température		
Testeur de vibrations 805 FC		
Caméras infrarouges TiX560 et TiX520		
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		
Accessoires Fluke Connect™		
Connecteur sans fil ir3000 FC	<p>Connexion avec :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Multimètre numérique 3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module a3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module a3001 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module a3002 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module v3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module v3001 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Module t3000 FC</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  <p>Adaptateur PC pc3000 FC</p> </div> </div>	
Adaptateur PC pc3000 FC		
Carte SD sans fil FC		
Logiciels Fluke Connect™		
Application Fluke Connect™ : iOS		
Application Fluke Connect™ : Android™		
Logiciel SW3000 FC		

Comprend : Adaptateur PC 3000 FC et mode d'emploi

Compatible avec CNX : Non

***Éléments nécessaires :** Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'adaptateur PC 3000 FC et au logiciel SW3000 FC

Conçu avec **FLUKE CONNECT™**



©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) ; Samsung Galaxy S4 sous Android 4.3.x ou version supérieure et Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One et One M8 sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-fre

