

FLUKE®

ZOBRAZTE. ULOŽTE. SDÍLEJTE.
Veškerá fakta, přímo v terénu.



**Představujeme největší systém
propojených měřicích přístrojů
na světě.**

Představujeme největší systém propojených měřicích přístrojů na světě.

Aplikace Fluke Connect™ a přístroje, které k ní lze připojit, představují nejlepší způsob, jak zůstat v kontaktu se svým týmem, aniž byste odešli z terénu*. Díky více než 20 připojitelným přístrojům je přesná diagnostika a řešení problémů jednodušší než kdy dříve.





Začněte teď hned šetřit čas a zvyšovat svou produktivitu.

Další informace naleznete na adrese
www.flukeconnect.cz



Kompatibilní se zařízením iPhone 4S a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším.



SDÍLEJTE ODKUDKOLI*.

Postupujte koordinovaně pomocí videohovorů ShareLive™, i když se vy a váš tým nacházíte na různých místech. Bezpečně se připojte a spolupracujte s ostatními, aby viděli to, co vidíte vy.

Nechte si schválit postup přímo v terénu.



ŘEŠTE PROBLÉMY RYCHLEJI.

Díky grafům TrendIt™ můžete okamžitě vyhodnocovat trendy a sledovat občasné se vyskytující problémy tak, abyste byli schopni předcházet problémům. Vidět znamená věřit – sledujte vývoj naměřených hodnot a potvrďte svou předpověď.





UŠETŘETE ČAS.

Rozhodujte se lépe a rychleji než dříve. Pomocí historie EquipmentLog™ můžete svá měření uspořádat podle položek na jednom místě. Měřte jen jednou a omezte „papírování“ s funkcí měření AutoRecord™.

Když jsou vaše měření přiřazena k zařízení, není nutné pořizovat záznamy v terénu a přepisovat je do počítače v kanceláři.

Díky zobrazování naměřených hodnot teploty, mechanických údajů, elektrických veličin a vibrací na jednom místě se můžete rozhodovat rychleji než kdykoli dříve.



ZABEZPEČTE SVÁ DATA.

Architektura infrastruktury úložiště Fluke Cloud™ představuje jedno z nejbezpečnějších a nejflexibilnějších cloudových prostředí, která jsou dnes k dispozici.

Náš poskytovatel služeb využívá nejmodernější technologie elektronického dozoru, řídicí systémy s multifaktorovou autorizací a non-stop personální dozor v datových centrech. Proto služba Fluke Cloud představuje jedno z nejbezpečnějších a nejflexibilnějších cloudových prostředí, která jsou dnes k dispozici.

Technologie Fluke Connect není dostupná ve všech zemích.



Kdo využije Fluke Connect™?



O využívání přístrojů Fluke s aplikací Fluke Connect™ mají zájem především pracovníci údržby v průmyslu a správy budov i řada jejich dodavatelů.

FUNKCE:

Technici preventivní údržby

VÝHODY:

Možnost snížit náklady na údržbu a zvýšit provozuschopnost díky přesným záznamům o zařízeních; eliminace času stráveného přejížděním z kanceláře do terénu a přepisováním dat měření.

APLIKACE:

- Inspekce zařízení pomocí termokamer (informace o kompatibilitě produktů naleznete na webu společnosti) a multimetrů Fluke (řada 3000 FC)
- Zátěžové studie s využitím multimetrů Fluke (řada 3000 FC)



FUNKCE:

Technici údržby

VÝHODY:

Možnost snazší spolupráce pracovníků s různou úrovní znalostí a dovedností a zobrazování hodnot měřených v zařízeních pod napětím na dálku pro vyšší bezpečnost

APLIKACE:

- Řešení všeobecných problémů se zařízeními
- Zátěžové studie s využitím multimetrů Fluke (řada 3000 FC)



FUNKCE:

Technici nepoužívající přístroje podporované aplikací Fluke Connect™

VÝHODY:

Vyšší efektivita údržby elektrických a strojních zařízení díky dostupnosti záznamů o zařízeních, návodů a dalších užitečných informací přímo z terénu prostřednictvím chytrého telefonu

APLIKACE:

- Přístup k návodům k výrobku
- Referenční zdroje, např. tipy pro použití

Přečtěte si, jak někteří zákazníci tento nový systém měřicích přístrojů využívají.




Funkce: Vedoucí technik přístrojového vybavení

Obor: Cementárna

Díky měřicím přístrojům podporovaným aplikací Fluke Connect™ mohou být na dvou místech najednou.

Starám se o všechny přístroje v systémech řízení, monitorování a vážení materiálů, a také o všechny elektrické instalace, údržbu a modernizace v celé cementárně. Aplikace Fluke Connect™ a přístroje, které k ní lze připojit, mi šetří čas a dávají mi lepší možnosti dohledu. Protože vidím na chytrém telefonu nebo na tabletu v reálném čase to, co vidí moji technici, jsem vlastně na dvou místech najednou.



Funkce: Údržbář signalizačních zařízení

Obor: Doprava

Přístroje systému Fluke Connect™ mi usnadňují práci, protože zlepšují spolupráci s ostatními a zvyšují bezpečnost.

Provádím monitorování a údržbu elektrických spínačů na kolejích, aby bylo zařízení stále funkční, zkrátila se doba nutná pro provádění údržby, zjednodušily se operace a byla zachována bezpečnost.

S využitím systému Fluke Connect™ nyní trvá dvěma z nás provedení všech čtvrtletních zkoušek u téměř 30 zařízení pouhé dva týdny. Bezpečnost práce se prakticky ztrojnásobila, protože trávím o dvě třetiny méně času v blízkosti vysokého napětí. A jakmile nainstaluji měřicí přístroj, mohu odejít mimo trať a provádět potřebná měření.



Funkce: Vedoucí techniků a mechaniků

Obor: Vodárenská společnost

Měřicí přístroje systému Fluke Connect™ mi usnadňují práci, protože mohu odpovídat na dotazy svých lidí rychleji a bez psaní poznámek.

S kolegy zaznamenáváme výsledky měření do systému CMMS, což v současné době znamená zapisovat si měření v terénu a poté je zadávat do systému. To je ale časově velmi náročné a dochází přitom k chybám.

Se systémem Fluke Connect™ můžeme automaticky zaznamenávat, uspořádávat a nahrávat měření provedená v terénu, aniž bychom s sebou museli nosit zápisník nebo notebook. Kromě toho můžeme měření rovnou analyzovat a vykreslovat v grafech, a diagnostikovat tak problémy. Dále mohu v reálném čase sledovat měřené hodnoty od svých techniků na chytrém telefonu a dávat jim pokyny.

Optimalizujte svoji práci se systémem Fluke Connect™ pomocí sad

Model	Popis	Obsahuje:
FLK-3000 FC GM	Bezdrátová sada FC pro všeobecnou údržbu	3000 FC DMM, bezdrátový modul True-RMS v3000 FC na střídavé napětí, bezdrátový modul True-RMS v3001 FC na stejnosměrné napětí a bezdrátový modul a3001 FC iFlex na střídavý proud
FLK-3000 FC HVAC	Bezdrátový systém FC HVAC	3000 FC DMM, bezdrátové proudové kleště a3000 FC na střídavé napětí a teplotní modul t3000 FC typu K
FLK-3000 FC IND	Bezdrátový průmyslový systém FC	3000 FC DMM, 3x proudový modul a3001 FC iFlex, modul True-RMS v3000 FC na střídavé napětí
SADA FLK-A3000 FC	Základní bezdrátová sada FC s modulem a3000	3000 FC DMM a bezdrátové proudové kleště a3000 FC na střídavé napětí
SADA FLK-A3001 FC	Základní bezdrátová sada FC s modulem a3001	3000 FC DMM a bezdrátový proudový modul a3001 FC iFlex na střídavé napětí
SADA FLK-T3000 FC	Základní bezdrátová sada FC s modulem t3000	3000 FC DMM a teplotní modul t3000 FC typu K
SADA FLK-V3000 FC	Základní bezdrátová sada FC s modulem v3000	3000 FC DMM a bezdrátový modul True-RMS v3000 FC na střídavé napětí
SADA FLK-V3001 FC	Základní bezdrátová sada FC s modulem v3001	3000 FC DMM a bezdrátový modul True-RMS v3001 FC na stejnosměrné napětí
SADA FLK-V3003 FC	Základní bezdrátová sada FC s moduly na střídavé a stejnosměrné napětí	3000 FC DMM, bezdrátový modul True-RMS v3000 FC na střídavé napětí a bezdrátový modul True-RMS v3001 FC na stejnosměrné napětí

K zakoupení jednotlivě

Model	Popis
FLK-3000 FC	Bezdrátový digitální multimetr FC
FLK-TiX560	Termokamera FLK-TiX560
FLK-TiX520	Termokamera FLK-TiX520
FLK-Ti400	Termokamera FLK-Ti400
FLK-Ti300	Termokamera FLK-Ti300
FLK-Ti200	Termokamera FLK-Ti200
FLK-Ti125	Průmyslová termokamera FLK-Ti125
FLK-Ti110	Průmyslová termokamera FLK-Ti110
FLK-Ti105	Průmyslová termokamera FLK-Ti105
FLK-Ti100	Termokamera FLK-Ti100 pro obecné použití
FLK-Ti95	Termokamera FLK-Ti95 pro obecné použití
FLK-Ti90	Termokamera FLK-Ti90 pro obecné použití
FLK-TIR125	Termokamera pro diagnostiku budov FLK-TIR125
FLK-TIR110	Termokamera pro diagnostiku budov FLK-TIR110
FLK-TIR105	Termokamera pro diagnostiku budov FLK-TIR105
Fluke-805 FC	Vibrometr Fluke Connect
Fluke 289	True-RMS průmyslový multimetr se záznamem dat a s funkcí TrendCapture
Fluke 287	True-RMS multimetr s elektronickým záznamem dat a s funkcí TrendCapture
Fluke 789	ProcessMeter™ s rezistorem 250 ohmů HAT

Moduly

Model	Popis
FLK-A3000 FC	Bezdrátové proudové kleště AC FC
FLK-A3001 FC	Bezdrátový modul FC iFlex na střídavý proud
FLK-A3002 FC	Bezdrátový modul FC na střídavý/stejnosměrný proud
FLK-T3000 FC	Bezdrátový teplotní modul typu K FC
FLK-V3000 FC	Bezdrátový True-RMS modul FC na střídavé napětí
FLK-V3001 FC	Bezdrátový napěťový modul FC DC

Příslušenství

Model	Popis
FLUKE-IR3000FC	Konektor, infračervený, FC přístroje 189, 289 a 789
KARTA SD FLK-FC	Bezdrátová karta SD Fluke Connect pro termokamery Ti9X a TiX1000, TiX660 a TiX640
FLK-PC3000 FC	Bezdrátový adaptér FC pro PC pro měřicí přístroje řady 3000 FC

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.cz

Navštivte nás na webových stránkách:

Web: www.fluke.cz

©2015 Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4x a novějším se systémem iOS 7 a novějším, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. Vytisknuto v USA. 1/2015 Pub_ID: 13316-cze

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společností Fluke Corporation.

Více se dozvíte na adrese **www.flukeconnect.cz**
Stáhněte si aplikaci na adrese

