

FLUKE®

ZOBACZ. ZAPISZ. UDOSTĘPNIJ.
Wszystko do pracy w terenie.



**Prezentujemy najbardziej
obszerny na świecie system
połączonych narzędzi.**

Prezentujemy najbardziej obszerny na świecie system połączonych narzędzi.

Aplikacja Fluke Connect™ oraz obsługujące ją przyrządy to najlepszy sposób na utrzymanie kontaktu z zespołem i przyrządami bez wracania z terenu. Ponad 20 połączonych narzędzi sprawia, że niezawodne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów nigdy nie było łatwiejsze.





Zacznij od razu oszczędzać więcej
czasu i zwiększać wydajność.

Dowiedz się więcej na stronie
www.flukeconnect.pl



Zgodność z urządzeniami iPhone 4x z systemem iOS 7 lub nowszym, iPad (widok ekranu iPhone wyświetlany przez urządzenie iPad), Samsung Galaxy S4 z systemem Android 4.3.x lub nowszym oraz Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One i One M8 z systemem Android™ 4.4.x lub nowszym.



UDOSTĘPNIJ Z DOWOLNEGO MIEJSCA*.

Bądźcie na bieżąco, nawet kiedy Ty i twój zespół jesteście w różnych miejscach, korzystając z połączenia wideo ShareLive™. Łącz się bezpiecznie i współpracuj z innymi osobami, aby widzieli oni to, co ty widzisz.

Uzyskaj autoryzację bez opuszczania terenu.



SZYBCIEJ WYKRYWAJ I USUWAJ USTERKI.

Bezzwłocznie wyznaczaj trendy i monitoruj problemy za pomocą wykresów TrendIt™, aby z łatwością identyfikować trendy i powstrzymywać problemy w zarodku. Zobaczyć znaczy uwierzyć – rozpoznawaj trendy w czasie i potwierdzaj swoje tezy.





OSZCZĘDZAJ CZAS RAPORTOWANIA.

Podjmij lepsze decyzje jeszcze szybciej. Porządkuj wyniki pomiarów według katalogów w jednym miejscu przy użyciu funkcji historii EquipmentLog™. Mierz tylko raz i eliminuj pracę papierkową dzięki pomiarom AutoRecord™.

Jeśli pomiary są związane z wyposażeniem, to nie ma potrzeby rejestracji w terenie, a następnie przenoszenia danych do komputera biurowego.

Podjmij decyzje szybciej niż dawniej dzięki możliwości przeglądania danych pomiarowych temperatury, danych mechanicznych, elektrycznych i dotyczących drgań z jednego miejsca.



ZABEZPIECZ SVOJE DANE.

Infrastruktura pamięci masowej Fluke Cloud™ to jedno z najbardziej elastycznych i bezpiecznych środowisk „chmury” dostępnych na dzień dzisiejszy.

Nasz dostawca usług wykorzystuje najnowocześniejszy dozór elektroniczny, wielopoziomowe systemy kontroli dostępu i zapewnia w swoich centrach danych obsługę kadrową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co sprawia, że Fluke Cloud to jedno z najbardziej elastycznych i bezpiecznych środowisk "chmury" dostępnych na dzień dzisiejszy.

Aplikacja Fluke Connect nie jest dostępna we wszystkich krajach.



Kto będzie używać Fluke Connect™?



Konserwacja przemysłowa, konserwacja zakładów, zespoły zakładów handlowych i podwykonawcy są szczególnie zainteresowani narzędziami Fluke z aplikacją Fluke Connect™.

KLIENCI:

Techniczna konserwacja zapobiegawcza

ZALETY:

Redukcja kosztów utrzymania i czasów przestoju dzięki dokładnym danym wyposażenia; eliminuje czas poświęcony na podróże między miejscem pracy a biurem oraz na przekazywanie danych pomiarów

ZASTOSOWANIE:

- Inspekcje sprzętu przy użyciu kamer termowizyjnych Fluke (Aby sprawdzić kompatybilność, przejdź na stronę internetową firmy Fluke) i mierników (seria 3000 FC)
- Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (seria 3000 FC)



KLIENCI:

Technicy utrzymania

ZALETY:

Pozwala na współpracę różnych poziomów umiejętności i zdalne wyświetlanie pomiarów w szafkach pod napięciem w celu zwiększenia bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE:

- Rozwiązuj ogólne problemy z wyposażeniem
- Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (seria 3000 FC)



KLIENCI:

Technicy bez narzędzi z funkcją Fluke Connect™

ZALETY:

Zwiększenie wydajności konserwacji elektrycznej i mechanicznej dzięki dostępowi do danych wyposażenia, podręczników i innych przydatnych materiałów ze smartfona w terenie

ZASTOSOWANIE:

- Dostęp do podręczników produktów
- Źródła referencyjne, takie jak uwagi dotyczące zastosowań

Przeczytaj, w jaki sposób niektórzy nasi klienci używają tego nowego systemu narzędzi diagnostycznych.




Stanowisko: Inspektor oprzyrządowania elektrycznego

Branża: Produkcja cementu

Narzędzia z funkcją Fluke Connect™ pozwalają być w dwóch miejscach naraz.

Zarządzam całym oprzyrządowaniem zaangażowanym w kontrolę, monitorowanie i systemami zarządzania masą materiałów i nadzoruję wszystkie instalacje elektryczne, konserwacje i modernizacje w zakładzie produkcyjnym. Aplikacja Fluke Connect™ i odpowiednie narzędzia pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć możliwości nadzorowania. Możliwość zobaczenia tego, co widzą moi technicy w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona lub tabletu pozwala mi przebywać w dwóch miejscach jednocześnie.



Stanowisko: Konserwator sygnalizacji

Branża: Transport

Narzędzia diagnostyczne z funkcją Fluke Connect™ usprawniają moją pracę, zwiększając możliwości współpracy oraz bezpieczeństwo.

Monitoruję i konserwuję przełączniki elektryczne na torach kolejowych w celu utrzymania ruchu, zmniejszenia czasu konserwacji okresowej, uproszczenia obsługi i utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.

Dzięki zastosowaniu funkcji Fluke Connect™ kontrole kwartalne prawie 30 urządzeń zajmują nam zaledwie dwa tygodnie. Bezpieczeństwo pracy też zostaje zwiększone, ponieważ spędzam dwie trzecie mniej czasu w bezpośredniej bliskości wysokich napięć. Po zainstalowaniu miernika mogę usunąć się z drogi pociągów podczas wykonywania kluczowych pomiarów.



Stanowisko: Inspektor nadzoru technicznego

Branża: Wodociągi

Narzędzia diagnostyczne z funkcją Fluke Connect™ ułatwiają mi pracę, zapewniając mojemu zespołowi odpowiedzi bez sporządzania notatek.

Mój zespół dokumentuje pomiary w systemie CMMS, który wymaga zapisywania pomiarów w terenie, a następnie wprowadzania ich do systemu. Jest to czasochłonne zajęcie i stwarza okazję do błędów.

W przypadku systemu Fluke Connect™ możemy rejestrować, organizować i przysyłać wyniki pomiarów w terenie i zrezygnować z notatnika czy notebooka. Możemy analizować i wykreślać pomiary, aby oceniać i diagnozować problemy. Widzę również pomiary moich techników w czasie rzeczywistym na moim smartfonie i zapewniam im wskazówki.

Zoptymalizuj swoje doświadczenia Fluke Connect™ za pomocą zestawów

Model	Opis	W zestawie:
FLK-3000 FC GM	Bezprzewodowy zestaw do konserwacji ogólnej FC	3000 FC DMM, moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC, moduł napięcia v3001 FC Wireless DC i moduł napięcia a3001 FC Wireless iFlex AC
FLK-3000 FC HVAC	Bezprzewodowy system HVAC FC	3000 FC DMM, moduł zacisku prądowego a3000 FC Wireless AC i moduł temperatury t3000 FC K-type
FLK-3000 FC IND	Bezprzewodowy system przemysłowy FC	3000 FC DMM, (3) moduły prądowe a3001 FC iFlex AC, moduł napięcia v3000 FC True-rms AC
FLK-A3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3000	3000 FC DMM i moduł zacisku prądowego a3000 FC Wireless AC
FLK-A3001 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3001	3000 FC DMM i moduł prądowy a3001 FC Wireless iFlex AC
FLK-T3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z t3000	3000 FC DMM i moduł temperatury t3000 FC K-type
FLK-V3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3000	3000 FC DMM i moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC
FLK-V3001 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3001	3000 FC DMM i moduł napięcia v3001 FC Wireless DC
FLK-V3003 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z modułami napięcia AC+DC	3000 FC DMM, moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC i moduł napięcia v3001 FC Wireless DC

Kup pojedynczo

Model	Opis
FLK-3000 FC	Bezprzewodowy multimetr cyfrowy FC
FLK-TiX560	Kamera termowizyjna FLK-TiX560
FLK-TiX520	Kamera termowizyjna FLK-TiX520
FLK-Ti400	Kamera termowizyjna FLK-Ti400
FLK-Ti300	Kamera termowizyjna FLK-Ti300
FLK-Ti200	Kamera termowizyjna FLK-Ti200
FLK-Ti125	Przemysłowa kamera termowizyjna FLK-Ti125
FLK-Ti110	Przemysłowa kamera termowizyjna FLK-Ti110
FLK-Ti105	Przemysłowa kamera termowizyjna FLK-Ti105
FLK-Ti100	Kamera termowizyjna do zastosowań ogólnych FLK-Ti100
FLK-Ti95	Kamera termowizyjna do zastosowań ogólnych FLK-Ti95
FLK-Ti90	Kamera termowizyjna do zastosowań ogólnych FLK-Ti90
FLK-TiR125	Kamera termowizyjna do diagnostyki budowlanej FLK-TiR125
FLK-TiR110	Kamera termowizyjna do diagnostyki budowlanej FLK-TiR110
FLK-TiR105	Kamera termowizyjna do diagnostyki budowlanej FLK-TiR105
Fluke-805 FC	Wibrometr Fluke Connect
Fluke 289	Przemysłowy multimetr rejestrujący prawdziwą wartość RMS z opcją TrendCapture
Fluke 287	Multimetr rejestrujący True-RMS z opcją TrendCapture do zastosowań w elektronice
Fluke 789	ProcessMeter™ z rezystorem 250 Ohm HAT

Moduły

Model	Opis
FLK-A3000 FC	Bezprzewodowy moduł cęgów prądowych AC Fluke
FLK-A3001 FC	Bezprzewodowy moduł prądu AC iFlex Fluke
FLK-A3002 FC	Bezprzewodowy moduł prądu AC/DC FC
FLK-T3000 FC	Bezprzewodowy moduł temperaturowy typu K FC
FLK-V3000 FC	Bezprzewodowy moduł napięciowy AC FC True-rms
FLK-V3001 FC	Bezprzewodowy moduł napięciowy DC FC

Akcesoria

Model	Opis
FLUKE-IR3000FC	Złącze, podczerwień, FC dla mierników 189, 289 i 789
FLK-FC-SD CARD	Bezprzewodowa karta SD Fluke Connect dla kamer termowizyjnych Ti9X, TiX1000, TiX660 i TiX640
FLK-PC3000 FC	Adapter bezprzewodowy FC Wireless PC dla mierników z serii 3000 FC

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.pl

©2015 Fluke Corporation. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Smartfon, bezprzewodowe połączenie z Internetem oraz abonament nie są częścią zestawu. Pierwsze 5 GB miejsca jest za darmo. Zgodność z urządzeniami iPhone 4x z systemem iOS 7 lub nowszym, iPad (widok ekranu iPhone wyświetlany przez urządzenie iPad), Samsung Galaxy S4 z systemem Android 4.3.x lub nowszym oraz Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One i One M8 z systemem Android™ 4.4.x lub nowszym. Apple i logo Apple stanowią znaki towarowe firmy Apple Inc. zarejestrowane w USA i innych krajach. App Store to znak usługi firmy Apple Inc. Google Play to znak towarowy firmy Google Inc. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych. 1/2015 Pub_ID: 13316-pol

Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody Fluke Corporation jest zabroniona.

Dowiedz się więcej na stronie **www.flukeconnect.pl**
Pobierz aplikację pod adresem

