

Fluke Connect™ ir3000 FC-kontakt

Tekniske data

Koble til Fluke-testverktøyet med ir3000 FC-kontakten, så kan du utnytte alle fordelene ved Fluke Connect-mobilappen



Hvis du allerede har et av verktøyene nedenfor i verktøykassen eller verktøybeltet, kan du kommunisere med Fluke Connect™-appen ved hjelp av en slik ir3000 FC-Kontakt.

- Med Fluke Connect ir3000 FC-kontakten kan du overføre data trådløst fra det nåværende Fluke-verktøyet ditt til smarttelefonen
- Tilpasset IR-porten til Fluke-verktøy som du har fra før
- Du kan plote, lagre og dele måleverdier fra verktøyet med teamet direkte fra smarttelefonen
- Identifiser og diagnostiser problemer raskt og sikkert
- Ta effektivt og trygt bilde av avlesinger i sanntid til det primære displayet fra feltet
- Del resultater umiddelbart med teamet ditt
- Kan oppgraderes gjennom USB

Fluke-verktøy som støttes:

- Digitalt multimeter: 287, 289
- Prosessverktøy: 789

Støttede smarttelefoner:

- Android™ 4.4 & nyere
- iPhone® 4s og nyere

Se gjennom informasjonen om begge modellene for å sikre at du velger den som støtter det nåværende Fluke-verktøyet ditt. Last deretter ned Fluke Connect-mobilappen fra Apples App Store eller Google Play, og kom i gang.



Konstruert med
**FLUKE
CONNECT™**

**Se det. Lagre det. Del det.
Alle fakta, ute i felten.**

Fluke Connect med ShareLive™-videosamtaler er det eneste trådløse målesystemet som gir deg muligheten til å holde kontakt med hele teamet mens du er i felten. Fluke Connect-mobilappen fås til Android™ (4.4 og nyere) og iOS (4s og nyere) og fungerer sammen med over 20 forskjellige Fluke-produkter – det største systemet med kommuniserende testverktøy i verden. Og flere er på vei. Gå til Flukes nettsted for å finne ut mer.

Ta de beste avgjørelsene raskere enn noen gang ved å vise alle temperaturmålinger, mekaniske målinger, elektriske målinger og vibrasjonsmålinger for hver utstyrsenhet på ett sted. Spar tid og øk produktiviteten nå med en gang.

Last ned appen her:



Smarttelefon, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp.

Generelle spesifikasjoner

Modell	FLUKE-IR3000FC
Batteritype	To AAA alkaliske batterier, ANSI-24A IEC-LR03
Batterilevetid	6 timer med kontinuerlig overføring
RF-kommunikasjon	2,4 GHz ISM-bånd
Rekkevidden til RF-kommunikasjonen	Fri luft, uhindret: Opptil 20 m Forhindring, gipsplatevegg: Opptil 6,5 m Forhindring, betongvegg eller elektrisk styringsskap av stål: Opptil 3,5 m
Temperatur	Drift: -10 til 50 °C Oppbevaring: -20 til 60 °C
Sertifiseringer	CSA, FCC, CE, IC
Garanti	Tre år
Vekt	80 g
Mål (HxBxL)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilitet	Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Bestillingsinformasjon

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC-kontakt

RF-tilkoblingstid (bindetid) opptil 1 minutt.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2015 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

5/2015 Pub_ID: 13030-nor Rev. 4

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.

Fotnote: Alle varemerker er sine respektive eieres eiendom. Smarttelefon, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. De første 5 GB med lagring er kostnadsfrie. Kompatibel med iPhone 4x og oppover med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone-ramme på iPad) samt Galaxy S4, Nexus 5 og HTC One med Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Google Play er et varemerke for Google Inc.