

Fluke Connect™ ir3000 FC Connector

ข้อมูลด้านเทคนิค

เชื่อมต่อเครื่องมือทดสอบ Fluke ของคุณกับ ir3000 FC Connector และรับประโยชน์ครบครันจากแอประบบเคลื่อนที่ Fluke Connect



ถ้าคุณมีเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่องเครื่องมือหรือเชื่อมต่อเครื่องมืออยู่แล้ว หรือกำลังวางแผนจะซื้อ คุณสามารถเพิ่ม ir3000 FC Connector เพื่อให้สามารถสื่อสารกับแอป Fluke Connect™ ได้

- Fluke Connect ir3000 FC Connector ช่วยให้คุณสามารถโอนข้อมูลจากเครื่องมือ Fluke ที่คุณมีอยู่ไปยังสมาร์ตโฟนได้แบบไร้สาย
- สามารถติดตั้งกับพอร์ต IR ของเครื่องมือ Fluke ที่มีอยู่
- ช่วยให้คุณจัดทำกราฟ บันทึกและแชร์ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือกับทีมได้ทันทีจากสมาร์ตโฟนของคุณ
- บ่งชี้และวินิจฉัยปัญหาได้รวดเร็วและมั่นใจ
- เก็บค่าของจอแสดงผลหลักในภาคสนามได้แบบเรียลไทม์ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- แบ่งปันผลลัพธ์กับทีมของคุณได้ทันที
- สามารถอัปเกรดได้ด้วย USB

เครื่องมือ Fluke ที่รองรับ:

- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์: 287, 289
- เครื่องมือกระบวนการ: 789

สมาร์ตโฟนที่รองรับ:

- Android™ 4.4 ขึ้นไป
- iPhone® 4s ขึ้นไป

โปรดอ่านข้อมูลในทั้งสองรุ่นด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเลือกตัวเลือกที่สนับสนุนเครื่องมือ Fluke ที่คุณมีอยู่ ถัดไปดาวน์โหลดแอประบบเคลื่อนที่จากแอปสโตร์ของ Apple หรือ Google และเริ่มต้นใช้งาน



สร้างขึ้นด้วย
**FLUKE
CONNECT™**

ดู บันทึก แบ่งปัน ทุกสิ่ง จากพื้นที่ทำงานโดยตรง

Fluke Connect พร้อมการโทรวิดีโอ ShareLive™ เป็นระบบวัดค่าแบบไร้สายเพียงระบบเดียวที่ให้คุณติดต่อกับทั้งทีมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากงานภาคสนาม แอประบบเคลื่อนที่ Fluke Connect สามารถใช้ได้กับ Android™ (4.4 ขึ้นไป) และ iOS (4s ขึ้นไป) และทำงานกับผลิตภัณฑ์ Fluke มากกว่า 20 ชนิด—เป็นเครื่องมือทดสอบที่มีการเชื่อมต่อเป็นระบบใหญ่ที่สุดในโลก และอีกมากมายที่กำลังตามมา ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Fluke ดัดสันใจอย่างชาญฉลาดได้รวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย ด้วยการดูค่าการวัดอุณหภูมิ ค่าทางกล ไฟฟ้าและการสิ้นสະเทือนสำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดได้ในทีเดียว เริ่มต้นประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้แล้ว

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่:



การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟนไม่รวมอยู่ในคำสั่งซื้อ

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

รุ่น	FLUKE-IR3000FC
ประเภทของแบตเตอรี่	แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA สองก้อน ANSI-24A IEC-LR03
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่	การส่งข้อมูลต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง
การสื่อสาร RF	ช่วง 2.4 GHz ISM
ระบะการสื่อสาร RF	พื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง: สูงสุด 20 เมตร มีสิ่งกีดขวาง ผนังเบา: สูงสุด 6.5 เมตร มีสิ่งกีดขวาง ผนังคอนกรีตหรือช่องไฟฟ้าที่เป็นโลหะ: สูงสุด 3.5 เมตร
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: -10 °C ถึง 50 °C การจัดเก็บ: -20 °C ถึง 60 °C
การรับรอง	CSA, FCC, CE, IC
การรับประกัน	สามปี
น้ำหนัก	80 g
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว)	3.2 ซม. x 7.6 ซม. x 6.4 ซม. (1.25 นิ้ว x 3.0 นิ้ว x 2.5 นิ้ว)
ความเข้ากันได้	Fluke 187, 189, 287, 289, 789

ข้อมูลการสั่งซื้อ

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC Connector

เวลาเชื่อมต่ออาจใช้เวลาถึง 1 นาที

เชิงอรรถ: เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟนไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อ พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB แยกให้บริการฟรี สามารถทำงานได้กับ iPhone 4x ขึ้นไปที่ใช้ iOS 7 ขึ้นไป, iPad (ในกรอบการแสดงผล iPhone ใน iPad) และ Galaxy S4, Nexus 5, HTC One ที่ใช้ Android™ 4.4.x ขึ้นไป Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ of Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Fluke ให้โลกของคุณแดงอยู่
และก้าวต่อไป

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6366
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com

©2014 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
5/2015 6002159E_TH

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**