

# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

## Ferramentas Fluke Connect™

### Multímetro Digital 3000 FC

Alicate Amperímetro CA, a3000 FC

Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC

Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC

Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC

Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC

Medidor de Tensão CA, v3000 FC

Medidor de Tensão CC, v3001 FC

Medidor de Temperatura, t3000 FC

Testador de Vibração 805 FC

Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640

Termovisor TiX560 e TiX520

Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200

Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100

Termovisor Ti95 e Ti90

## Acessórios Fluke Connect™

Conector sem fio ir3000 FC

Adaptador de PC pc3000 FC

Cartão SD sem fio FC

## Software Fluke Connect™

Aplicativo Fluke Connect™ - iOS

Aplicativo Fluke Connect™ - Android™

Software de PC SW3000 FC

## Conecta-se com:



Multímetro Digital 3000 FC\*



Alicate a3000 FC



Alicate a3001 FC



Módulo a3002 FC



Alicate a3003 FC



Alicate a3004 FC



Medidor v3000 FC



Medidor v3001 FC



Medidor t3000 FC



TiX560 e TiX520



Ti400, Ti300 e Ti200



Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC\*



Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)

**Inclui:** Pontas de teste TL175 (vermelho/preto), Clipes jacaré AC175 (vermelho/preto), 3 baterias AA (instaladas) e pacote de informações

**Compatível com CNX:** Não

**\*Requisitos:** O DMM 3000 FC deve estar no modo de módulo para se conectar com outro DMM 3000 FC, com câmeras de infravermelho Ti400/300/200/TiX560 e TiX520, ou com o aplicativo Fluke Connect. O software de PC SW3000 FC exige o adaptador de PC

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

<b>Ferramentas Fluke Connect™</b>	
Multímetro Digital 3000 FC	 <p><b>Conecta-se com:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Multímetro Digital 3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TiX560 e TiX520</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 e Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> </div> </div>
<b>Alicate Amperímetro CA, a3000 FC</b>	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
Medidor de Temperatura, t3000 FC	
Testador de Vibração 805 FC	
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	
Termovisor TiX560 e TiX520	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	
Termovisor Ti95 e Ti90	
<b>Acessórios Fluke Connect™</b>	
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
<b>Software Fluke Connect™</b>	
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

**Inclui:** 2 baterias AA (instaladas), pacote de informações

**Compatível com CNX:** Não

**\*Requisitos:** O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®


Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™		
Multímetro Digital 3000 FC		
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC		
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC		
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC		
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC		
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC		
Medidor de Tensão CA, v3000 FC		
Medidor de Tensão CC, v3001 FC		
Medidor de Temperatura, t3000 FC		
Testador de Vibração 805 FC		
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	<p><b>Conecta-se com:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Multímetro Digital 3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TiX560 e TiX520</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 e Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Inclui:</b> 1x bobina iFlex de 10 pol., 2 baterias AA (instaladas), alça de fixação de ímã e pacote de informações</p> <p><b>Compatível com CNX:</b> Não</p> <p><b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC</p> </div>	
Termovisor TiX560 e TiX520		
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200		
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100		
Termovisor Ti95 e Ti90		
<b>Acessórios Fluke Connect™</b>		
Conector sem fio ir3000 FC		
Adaptador de PC pc3000 FC		
Cartão SD sem fio FC		
<b>Software Fluke Connect™</b>		
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS		
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™		
Software de PC SW3000 FC		

Produzido com **FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	 <b>Conecta-se com:</b>						
Multímetro Digital 3000 FC				 <p>Multímetro Digital 3000 FC</p>	 <p>TiX560 e TiX520</p>	 <p>Ti400, Ti300 e Ti200</p>	
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	 <p>Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*</p>	 <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Pinças i410 e i1010 vendidas separadamente</b></td> </tr> <tr> <td><b>Inclui:</b> 2 baterias AA (instaladas), 1x alça de fixação de imã e pacote de informações</td> </tr> <tr> <td><b>Compatível com CNX:</b> Não</td> </tr> <tr> <td><b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC</td> </tr> </table>	<b>Pinças i410 e i1010 vendidas separadamente</b>	<b>Inclui:</b> 2 baterias AA (instaladas), 1x alça de fixação de imã e pacote de informações	<b>Compatível com CNX:</b> Não	<b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC
<b>Pinças i410 e i1010 vendidas separadamente</b>							
<b>Inclui:</b> 2 baterias AA (instaladas), 1x alça de fixação de imã e pacote de informações							
<b>Compatível com CNX:</b> Não							
<b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC							
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC							
<b>Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC</b>							
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC							
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC							
Medidor de Tensão CA, v3000 FC							
Medidor de Tensão CC, v3001 FC							
Medidor de Temperatura, t3000 FC							
Testador de Vibração 805 FC							
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640							
Termovisor TiX560 e TiX520							
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200							
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100							
Termovisor Ti95 e Ti90							
Acessórios Fluke Connect™							
Conector sem fio ir3000 FC							
Adaptador de PC pc3000 FC							
Cartão SD sem fio FC							
Software Fluke Connect™							
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS							
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™							
Software de PC SW3000 FC							

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	 <b>Conecta-se com:</b>		
Multímetro Digital 3000 FC			 <p>Multímetro Digital 3000 FC</p>
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	 <p>Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*</p>	 <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p>	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC			
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC			
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC			
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC			
Medidor de Tensão CA, v3000 FC			
Medidor de Tensão CC, v3001 FC			
Medidor de Temperatura, t3000 FC			
Testador de Vibração 805 FC			
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640			
Termovisor TiX560 e TiX520			
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200			
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100			
Termovisor Ti95 e Ti90			
Acessórios Fluke Connect™			
Conector sem fio ir3000 FC			
Adaptador de PC pc3000 FC			
Cartão SD sem fio FC			
Software Fluke Connect™			
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS			
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™			
Software de PC SW3000 FC			

**Inclui:** 1x alicate amperímetro i2000 2.000 A CC, 2 pilhas AA (instaladas), alça de fixação magnética e pacote de informações

**Compatível com CNX:** Não

**\*Requisitos:** O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT





# Tabela de compatibilidade

**FLUKE®**

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™			
Multímetro Digital 3000 FC			
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC			
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC			
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC			
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC			
<b>Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC</b>			
Medidor de Tensão CA, v3000 FC			
Medidor de Tensão CC, v3001 FC			
Medidor de Temperatura, t3000 FC			
Testador de Vibração 805 FC			
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	<b>Conecta-se com:</b>		
Termovisor TiX560 e TiX520			
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	 Multímetro Digital 3000 FC	 TiX560 e TiX520	 Ti400, Ti300 e Ti200
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	 Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*	 Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)	
Termovisor Ti95 e Ti90	<b>Inclui:</b> 1x alicate amperímetro i20 4 a 20 mA, 2 pilhas AA (instaladas), alça de fixação magnética e pacote de informações		
<b>Acessórios Fluke Connect™</b>		<b>Compatível com CNX:</b> Não	
Conector sem fio ir3000 FC	<b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC		
Adaptador de PC pc3000 FC			
Cartão SD sem fio FC			
<b>Software Fluke Connect™</b>			
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS			
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™			
Software de PC SW3000 FC			

Produzido com **FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT

# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	
Multímetro Digital 3000 FC	 <p><b>Conecta-se com:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Multímetro Digital 3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TiX560 e TiX520</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 e Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Inclui:</b> Pontas de teste TL224 (vermelho/preto), Clipes jacaré AC285 (vermelho/preto), 2 baterias AA (instaladas), 1x alça de fixação de ímã e pacote de informações</p> <p><b>Compatível com CNX:</b> Não</p> <p><b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC</p> </div>
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
Medidor de Temperatura, t3000 FC	
Testador de Vibração 805 FC	
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	
Termovisor TiX560 e TiX520	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	
Termovisor Ti95 e Ti90	
Acessórios Fluke Connect™	
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	
Multímetro Digital 3000 FC	 <p><b>Conecta-se com:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Multímetro Digital 3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TiX560 e TiX520</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 e Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Inclui:</b> Pontas de teste TL222 (vermelho/preto), clipes jacaré AC220 (vermelho/preto), 2 baterias AA (instaladas), 1x alça de fixação de ímã e pacote de informações</p> <p><b>Compatível com CNX:</b> Não</p> <p><b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC</p> </div>
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
Medidor de Temperatura, t3000 FC	
Testador de Vibração 805 FC	
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	
Termovisor TiX560 e TiX520	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	
Termovisor Ti95 e Ti90	
Acessórios Fluke Connect™	
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT





# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®


Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	
Multímetro Digital 3000 FC	 <p><b>Conecta-se com:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Multímetro Digital 3000 FC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TiX560 e TiX520</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ti400, Ti300 e Ti200</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Software de PC SW3000 FC / Adaptador de PC pc3000 FC*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Inclui:</b> 2 baterias AA (instaladas), sonda termopar tipo K 80pk-1, 1x alça de fixação de ímã e pacote de informações</p> <p><b>Compatível com CNX:</b> Não</p> <p><b>*Requisitos:</b> O software de PC SW3000 FC requer o adaptador de PC</p> </div>
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
<b>Medidor de Temperatura, t3000 FC</b>	
Testador de Vibração 805 FC	
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	
Termovisor TiX560 e TiX520	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	
Termovisor Ti95 e Ti90	
Acessórios Fluke Connect™	
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**





©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

FLUKE®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

<b>Ferramentas Fluke Connect™</b>	
Multímetro Digital 3000 FC	 <b>Conecta-se com:</b>  Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
Medidor de Temperatura, t3000 FC	
<b>Testador de Vibração 805 FC</b>	
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	<b>Inclui:</b> Cabo USB, estojo de armazenamento, suporte para cinto e duas pilhas AA <b>Compatível com CNX:</b> Não
Termovisor TiX560 e TiX520	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	
Termovisor Ti95 e Ti90	
<b>Acessórios Fluke Connect™</b>	
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
<b>Software Fluke Connect™</b>	
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT

# Tabela de compatibilidade

FLUKE®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	
Multímetro Digital 3000 FC	
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
Medidor de Temperatura, t3000 FC	
Testador de Vibração 805 FC	
<b>Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640</b>	
Termovisor TiX560 e TiX520	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	
Termovisor Ti95 e Ti90	
Acessórios Fluke Connect™	<b>Conecta-se com:</b>  
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
Software Fluke Connect™	<p>Aplicativo Fluke Connect™: Cartão SD sem fio FC iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> <p><b>Inclui:</b> Fonte de alimentação CA e carregador de bateria, duas baterias para o TiX1000 e TiX660; uma para o TiX640; leitor de cartões SD; leitor de cartões SD FC, estojo para transporte, alça de ombro, alça manual e download gratuito do software de análise e relatório SmartView®.</p> <p><b>Compatível com CNX:</b> Não</p>
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	
Multímetro Digital 3000 FC	 <p><b>Conecta-se com:</b></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>Multímetro Digital 3000 FC*</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Alicate a3000 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Alicate a3001 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Módulo a3002 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Alicate a3003 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Alicate a3004 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Medidor v3000 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Medidor v3001 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Medidor t3000 FC</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> </div> </div>
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
Medidor de Temperatura, t3000 FC	
Testador de Vibração 805 FC	
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	
<b>Termovisor TiX560 e TiX520</b>	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	
Termovisor Ti95 e Ti90	
Acessórios Fluke Connect™	
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

**Inclui:** Fonte de alimentação CA e carregador de bateria, duas baterias, cabo USB, cabo de vídeo HDMI, estojo de transporte resistente, alça de mão e de ombro regulável, fone de ouvido Bluetooth® (quando disponível) e download gratuito do software de análise e relatório SmartView®.

**Compatível com CNX:** Sim

**\*Requisitos:** O DMM 3000 FC deve estar no modo de módulo para se conectar com as câmeras de infravermelho TiX560 ou TiX520

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	<b>Conecta-se com:</b>				
Multímetro Digital 3000 FC					
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC		Multímetro Digital 3000 FC*	Alicate a3000 FC	Alicate a3001 FC	Módulo a3002 FC
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC					
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC					
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC					
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC		Alicate a3003 FC	Alicate a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC
Medidor de Tensão CA, v3000 FC					
Medidor de Tensão CC, v3001 FC					
Medidor de Temperatura, t3000 FC					
Testador de Vibração 805 FC		Medidor t3000 FC	Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)		
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640					
Termovisor TiX560 e TiX520					
<b>Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200</b>					
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100					
Termovisor Ti95 e Ti90					
Acessórios Fluke Connect™					
Conector sem fio ir3000 FC					
Adaptador de PC pc3000 FC					
Cartão SD sem fio FC					
Software Fluke Connect™					
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS					
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™					
Software de PC SW3000 FC					

**Inclui:** Fonte de alimentação CA e carregador de bateria, duas baterias, cabo USB, cabo de vídeo HDMI, estojo de transporte resistente, bolsa para transporte, alça de mão e download gratuito do software de análise e relatório SmartView\*.


**Compatível com CNX:** Sim

**\*Requisitos:** O DMM 3000 FC deve estar no modo de módulo para se conectar com as câmeras de infravermelho Ti400, Ti300 e Ti200

Produzido com **FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT





# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	
Multímetro Digital 3000 FC	 <p><b>Conecta-se com:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> </div> <p>Aplicativo Fluke Connect™: Cartão SD sem fio FC iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Inclui:</b> Fonte de alimentação CA e carregador de bateria, duas baterias para o Ti125, um carregador para os outros modelos, cabo USB, cartões SD FC, estojo de transporte resistente, bolsa para transporte, alça de mão e download gratuito do software de análise e relatório SmartView®.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Compatível com CNX:</b> Sim</p> </div>
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC	
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC	
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	
Medidor de Temperatura, t3000 FC	
Testador de Vibração 805 FC	
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640	
Termovisor TiX560 e TiX520	
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200	
<b>Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100</b>	
Termovisor Ti95 e Ti90	
Acessórios Fluke Connect™	
Conector sem fio ir3000 FC	
Adaptador de PC pc3000 FC	
Cartão SD sem fio FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS	
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™	
Software de PC SW3000 FC	

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

FLUKE®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™		<b>Conecta-se com:</b>
Multímetro Digital 3000 FC		
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC		
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC		
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC		
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC		
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC		
Medidor de Tensão CA, v3000 FC		
Medidor de Tensão CC, v3001 FC		
Medidor de Temperatura, t3000 FC		
Testador de Vibração 805 FC		
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640		
Termovisor TiX560 e TiX520		
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200		
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100		
<b>Termovisor Ti95 e Ti90</b>		
Acessórios Fluke Connect™		
Conector sem fio ir3000 FC		
Adaptador de PC pc3000 FC		
Cartão SD sem fio FC		
Software Fluke Connect™		
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS		
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™		
Software de PC SW3000 FC		

Aplicativo Fluke Connect™: Cartão SD sem fio FC  
iOS (a partir do 4s),  
Android™ (a partir do 4.3)


**Inclui:** Adaptador de alimentação, bateria, cabo USB, cartão SD FC, estojo de transporte resistente, bolsa para transporte, alça manual e download gratuito do software de análise e relatório SmartView®.

**Compatível com CNX:** Não

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

FLUKE®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	Conecta-se com:			
Multímetro Digital 3000 FC				
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC		ProcessMeter™ Fluke 789	Multímetro Digital Fluke 289	Multímetro Digital Fluke 287
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC				
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC				
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC				
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC				
Medidor de Tensão CA, v3000 FC				
Medidor de Tensão CC, v3001 FC				
Medidor de Temperatura, t3000 FC				
Testador de Vibração 805 FC				
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640				
Termovisor TiX560 e TiX520				
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200				
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100				
Termovisor Ti95 e Ti90				
<b>Acessórios Fluke Connect™</b>				
Conector sem fio ir3000 FC				
Adaptador de PC pc3000 FC				
Cartão SD sem fio FC				
<b>Software Fluke Connect™</b>				
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS				
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™				
Software de PC SW3000 FC				



Aplicativo Fluke Connect™:  
iOS (a partir do 4s),  
Android™ (a partir do 4.3)

Compatível com 287, 289 e 789
<b>Inclui:</b> Folha de instruções
<b>Compatível com CNX:</b> Não

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**












©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	<b>Conecta-se com:</b>				
Multímetro Digital 3000 FC					
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC		Multímetro Digital 3000 FC*	Alicate a3000 FC	Alicate a3001 FC	Módulo a3002 FC
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC					
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC					
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC					
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC		Alicate a3003 FC	Alicate a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC
Medidor de Tensão CA, v3000 FC					
Medidor de Tensão CC, v3001 FC					
Medidor de Temperatura, t3000 FC					
Testador de Vibração 805 FC					
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640					
Termovisor TiX560 e TiX520					
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200					
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100					
Termovisor Ti95 e Ti90					
Acessórios Fluke Connect™					
Conector sem fio ir3000 FC					
Adaptador de PC pc3000 FC					
Cartão SD sem fio FC					
Software Fluke Connect™					
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS					
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™					
Software de PC SW3000 FC					

**Inclui:** Software SW3000 FC e planilha de instruções

**Compatível com CNX:** Não

**\*Requisitos:** O DMM 3000 FC deve estar no modo de módulo para se conectar com o adaptador de PC pc3000 FC

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

FLUKE®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	Conecta-se com:			
Multímetro Digital 3000 FC				
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC				
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC				
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC		Câmeras de infravermelho Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100		
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC		Câmeras de infravermelho Ti95 e Ti90		
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC		Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640		
Medidor de Tensão CA, v3000 FC		Aplicativo Fluke Connect™: iOS (a partir do 4s), Android™ (a partir do 4.3)		
Medidor de Tensão CC, v3001 FC		<b>Inclui:</b> Folha de instruções, o manual está disponível online, no <a href="http://www.fluke.com/fcsdcard">www.fluke.com/fcsdcard</a>		
Medidor de Temperatura, t3000 FC				
Testador de Vibração 805 FC		<b>Compatível com CNX:</b> Não		
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640				
Termovisor TiX560 e TiX520				
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200				
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100				
Termovisor Ti95 e Ti90				
Acessórios Fluke Connect™				
Conector sem fio ir3000 FC				
Adaptador de PC pc3000 FC				
<b>Cartão SD sem fio FC</b>				
Software Fluke Connect™				
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS				
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™				
Software de PC SW3000 FC				

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	<b>Conecta-se com:</b>					
Multímetro Digital 3000 FC		<b>Conecta-se com:</b>				
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC						
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC		Multímetro Digital 3000 FC*	Alicate a3000 FC	Alicate a3001 FC	Módulo a3002 FC	Alicate a3003 FC
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC						
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC		Alicate a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC	Medidor t3000 FC	Testador de vibração 805FC
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC						
Medidor de Tensão CA, v3000 FC	TiX1000, TiX660 e TiX640	TiX560 e TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	Ti400, Ti300 e Ti200		
Medidor de Tensão CC, v3001 FC						
Medidor de Temperatura, t3000 FC	Ti95 e Ti90	Cartão SD FC sem fio	Aplicativo Fluke Connect™ sem fio			
Testador de Vibração 805 FC						
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640						
Termovisor TiX560 e TiX520						
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200						
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100						
Termovisor Ti95 e Ti90						
Acessórios Fluke Connect™						
Conector sem fio ir3000 FC						
Adaptador de PC pc3000 FC						
Cartão SD sem fio FC						
Software Fluke Connect™						
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS						
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™						
Software de PC SW3000 FC						

**Compatível com CNX:** Não

**\*Requisitos:** O DMM 3000 FC deve estar no modo de módulo para se conectar com o aplicativo Fluke Connect

Usuários com telefones com iOS podem usar o aplicativo para se comunicar com usuários de telefones iOS ou Android.

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

Ferramentas Fluke Connect™	<b>Conecta-se com:</b>					
Multímetro Digital 3000 FC						
Alicate Amperímetro CA, a3000 FC	Multímetro Digital 3000 FC*	Alicate a3000 FC	Alicate a3001 FC	Módulo a3002 FC	Alicate a3003 FC	
Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC						
Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC	Alicate a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC	Medidor t3000 FC	Testador de vibração 805 FC	
Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC						
Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC	TiX1000, TiX660 e TiX640	TiX560 e TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100	Ti400, Ti300 e Ti200		
Medidor de Tensão CA, v3000 FC						
Medidor de Tensão CC, v3001 FC	Ti95 e Ti90	Cartão SD FC sem fio	Aplicativo Fluke Connect™: iOS (4s e posterior)			
Medidor de Temperatura, t3000 FC						
Testador de Vibração 805 FC						
Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640						
Termovisor TiX560 e TiX520						
Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200						
Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100						
Termovisor Ti95 e Ti90						
Acessórios Fluke Connect™						
Conector sem fio ir3000 FC						
Adaptador de PC pc3000 FC						
Cartão SD sem fio FC						
Software Fluke Connect™						
Aplicativo Fluke Connect™ - iOS						
Aplicativo Fluke Connect™ - Android™						
Software de PC SW3000 FC						

**Compatível com CNX:** Não


**\*Requisitos:** O DMM 3000 FC deve estar no modo de módulo para se conectar com o aplicativo Fluke Connect

Usuários com telefones com Android podem usar o aplicativo para se comunicar com usuários de telefones iOS ou Android.

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT



# Tabela de compatibilidade

**FLUKE**®

Esse é um pdf interativo. Clique no nome da ferramenta para revelar os produtos Fluke Connect compatíveis.

## Ferramentas Fluke Connect™

Multímetro Digital 3000 FC

Alicate Amperímetro CA, a3000 FC

Alicate Amperímetro CA com iFlex, a3001 FC

Módulo de corrente CA/CC, a3002 FC

Alicate Amperímetro CC, 2000 A, a3003 FC

Alicate Amperímetro CC, 4 a 20 mA, a3004 FC

Medidor de Tensão CA, v3000 FC

Medidor de Tensão CC, v3001 FC

Medidor de Temperatura, t3000 FC

Testador de Vibração 805 FC

Termovisor TiX1000, TiX660 e TiX640

Termovisor TiX560 e TiX520

Termovisor Ti400, Ti300 e Ti200

Termovisor Ti125, Ti110, Ti105 e Ti100

Termovisor Ti95 e Ti90

## Acessórios Fluke Connect™

Conector sem fio ir3000 FC

Adaptador de PC pc3000 FC


Cartão SD sem fio FC

## Software Fluke Connect™

Aplicativo Fluke Connect™ - iOS

Aplicativo Fluke Connect™ - Android™

Software de PC SW3000 FC



## Conecta-se com:



Multímetro Digital 3000 FC\*



Alicate a3000 FC



Alicate a3001 FC



Módulo a3002 FC



Alicate a3003 FC



Alicate a3004 FC



Medidor v3000 FC



Medidor v3001 FC



Medidor t3000 FC

**Inclui:** Adaptador de PC pc3000 FC e planilha de instruções

**Compatível com CNX:** Não

**\*Requisitos:** O DMM 3000 FC deve estar no modo de módulo para se conectar com o adaptador de PC pc3000 FC e o software SW3000 FC

Produzido com  
**FLUKE CONNECT™**



©2014–2015 Fluke Corporation. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados. Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não incluídos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad (na estrutura de iPhone no iPad) e Samsung Galaxy S4 com Android 4.3.x ou superior e Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One e One M8 com Android™ 4.4.x ou superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google Inc. 6/2015 6002581E-BRPT

