




FLUKE®

GRUNNER

**til å velge et
termokamera
fra Fluke**





Førsteklasses bildekvalitet

Fluke maksimerer ytelsen i hver eneste piksel i hele porteføljen vår av termokamera, med detektoroppløsninger fra 320 x 240 til 80 x 60 og 100 % diamantslepne germaniumlinser som gir skarpe, detaljerte bilder og mer nøyaktige målinger. Få 4 ganger oppløsningen i SuperResolution-modus, og den bildekvaliteten du trenger for å stille riktig diagnose. Patentert IR-Fusion®-teknologi med AutoBlend™ avslører briljante detaljer og viser den nøyaktige plasseringen av problemet, og gjør dermed jobben din enklere. Har du behov for flere detaljer, kan objektivet bygges ut med 4x og 25 μ makro infrarødt-linser (ekstrautstyr). Det kan gjøre det mulig å inspisere mål som ville være vanskelige å se med et standard infrarødt-objektiv, på grunn av størrelsen og avstanden.




2


Spreng grensene for kommunikasjon med Fluke Connect®

Fluke Connect det største systemet med kommuniserende testverktøy i verden, og vant magasinet Plant Engineerings pris "årets produkt 2015". Spar tid, overfør bilder trådløst direkte fra kameraet til en utstyrsfil eller arbeidsordre med Fluke Connect-systemet. Tilgang til vedlikeholdsarkiver både på inspeksjonsstedet, fra kontoret og på farten samtidig, gjør at du kan ta beslutninger raskere og samarbeide med teammedlemmer i sanntid.

3



Fluke LaserSharp™ Auto Focus fanger opp det du trenger. Hver eneste gang.



Passive autofokussystemer fanger kanskje bare opp nærliggende objekter.



Vanskelige inspeksjonsteder


Førsteklasses fokusteknologi


Alle brukere av termokameraer vet at hvis bildet er ufokusert, kan temperaturmålingene avvike med opp til 20 grader eller mer, og det gjør det lett å overse et problem. Det er derfor Fluke har laget LaserSharp® Auto Focus, som bruker en innebygd laseravstandsmåler til å beregne og vise avstanden til motivet ditt, så du får et fokusert bilde med et tastetrykk. Eller få optimal fleksibilitet i fokuseringen, med ditt eget valg mellom manuell fokus eller brukervennlig, fast fokus.

Ta et skarpt, presist bilde som har fokus på alt i synsfeltet, med MultiSharp™ Focus. Bare sikt og knips — kameraet bearbeider automatisk en mengde motiver med fokus på kort og langt hold.

Legendarisk robusthet og brukervennlighet

Vi tester kameraene våre for å overgå spesifikasjonene, så vi slipper dem, bløtlegger dem, gir dem støt og rister dem i timesvis. Verktøyene våre gir seg ikke for noe, de er bygget for å stå imot de tøffe omgivelsene som du jobber i, i årevis. Jobben din er komplisert nok, og det siste du trenger er å kaste bort tid på verktøy som er vanskelige å bruke. Det intuitive designet vårt har et omfattende brukergrensesnitt som gjør navigeringen rask og enkel, så det blir raskere og enklere å finne og diagnostisere problemer. Ikke bare kan du bruke et Fluke termokamera med én hånd på ryggen – du trenger kanskje aldri å åpne bruksanvisningen.






MultiSharp™ Focus — bare sikt og knips — kameraet bearbejder automatisk en mengde motiver med fokus både på kort og langt hold, for å gi skarpt og nøyaktig fokus over hele synsfeltet.



Naviger enkelt over, under og rundt objekter med det 180° dreibare objektivet, og se bildet før du tar det.



Gjør om 320 x 240-bildene dine til 640 x 480-bilder — en firedobling av oppløsning og pikseldata — med SuperResolution.



Med 150 % større visningsområde³, kan du enkelt kommentere, redigere og analysere bilder. LCD-berøringsskjermen på 5,7 tommer er størst i sin klasse.¹

Nyskapende innovasjoner

Med over 65 års erfaring og en rekke prisvinnende produkter, bruker designteamene våre utallige timer på jobb og ute sammen med kunder, for å levere nyvinninger som dreier seg om dine bruksområder og arbeidsmetoder. Resultatet er den største, nettbrettlignende skjermen på et IR-kamera, med et 180 graders dreibart objektiv som lar deg se over, under og rundt objekter som er vanskelige å nå. Med et uttakbart smartbatteri med LED ladeindikator og utskiftbare SD-kort som kan lagre tusenvis av bilder, sammen med muligheten til å opprette og sende rapporter via e-post fra arbeidsstedet med Fluke Connect®, sparer du både tid og penger.

**CONTROL
ENGINEERING**

**PLANT
ENGINEERING**

¹Sammenlignet med håndholdte termokameraer for industribruk med detektoroppløsning 320 x 240, per 1. januar 2015.

³Sammenlignet med en 3,5-tommers skjerm.

Termokamera fra Fluke

Før bruk i industri, næring eller bygg

Produkter	IR-kameraer i Expert-serien TiX560, TiX520, TiX500	IR-kameraer i Professional-serien Ti450, Ti400, Ti300	IR-kameraer i Performance-serien TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40, TiS20, TiS10
Beskrivelse	Førsteklasses bildekvalitet og 180° dreibart objektiv for enkel navigasjon rundt vanskelige punkter	Kvalitetsbilder for avansert inspeksjon og feilsøking	Brukervennlig, standard ytelse med god bildekvalitet for hverdagsbruk
Bruksområder	De mest detaljerte og utfordrende inspeksjonene/målene • Industrivedlikehold • Kraftproduksjon/-distribusjon • Prediktivt vedlikehold for olje og gass • Forskning og utvikling (elektrisk, mekanisk, biologi/vitenskap, mikroelektronikk)	• Industrivedlikehold • Tungt, kommersielt anleggsvedlikehold • Vedlikehold for olje og gass • Veterinærer • Pålitelighetsinspeksjoner • Tung bygningsdiagnostikk – Bygningskledning – Konstruksjonsdefekter • Elektrisitets-, vann- og gassforsyning	• Inspeksjoner av elektriske anlegg • HVAC/R-inspeksjoner • Mekanisk • Boliginnspeksjoner • Lett vedlikehold av næringsbygg • Bygningsdiagnostikk – Bygningskledning – Nærings-/industrianlegg
Perfekt for	Ingeniører, forskere, utviklere og avanserte termografører som krever førsteklasses bildekvalitet og et uovertruffent detaljnivå i hvert eneste infrarøde bilde	Profesjonelle interne og eksterne termografører som trenger kvalitetsbilder, avanserte funksjoner og spesifikasjoner for forskjellige anvendelsesområder	Teknikere og kontraktører som trenger kvalitetsbilder og mange funksjoner til en overkommelig pris, for raske skanninger og/eller periodiske inspeksjoner
Fluke-innovasjoner	• Oppløsning 320 x 240 • Oppløsning 640 x 480 med SuperResolution-modus • 180° dreibart objektiv • Største, 5,7 tommers, nettbrettliggende skjerm • MultiSharp™ Focus • LaserSharp® Auto Focus • Innebygget laseravstandsmåler • Opprett og send rapporter på e-post fra arbeidsstedet med Fluke Connect®-appen • IR-Fusion® AutoBlend, bilde-i-bilde • SmartView® programvare	• SuperResolution-modus • MultiSharp™ Focus • LaserSharp® Auto Focus • Innebygget laseravstandsmåler • Opprett og send rapporter på e-post fra arbeidsstedet med Fluke Connect®-appen • IR-Fusion® AutoBlend, bilde-i-bilde • SmartView® programvare	• Trådløs tilkobling med Fluke Connect®-appen • IR-Fusion® AutoBlend, bilde-i-bilde • SmartView® programvare
Nøkkelfunksjoner	• Førsteklasses bildekvalitet • Måling av høye temperaturer (opp til 1200 °C) • Raskest, høyest ytelse • Lagre og del målinger fra felten med teamet ditt, når som helst, fra hvor som helst • Ta fokuserte øyeblikksbilder med et tastetrykk • Uendelig lagringskapasitet takket være utskiftbare SD-kort – hvert med plass til tusenvis av bilder • Innebygget taleopptak og annotering • Direkteavspilling av video • 2x og 4x telefoto-, vidvinkel- og makroobjektiver som ekstrapustyr • Fjernkontroll og -drift • Batteri som er lett å skifte (kan skiftes i felten), med ladeindikator for å unngå uventet strømptap • Ergonomisk design • Helradiometrisk • Windows-basert navigasjonsmeny	• Utmerket bildekvalitet • Måling av høye temperaturer (opp til 1200 °C) • Lagre og del målinger fra felten med teamet ditt, når som helst, fra hvor som helst • Ta fokuserte øyeblikksbilder med et tastetrykk • Uendelig lagringskapasitet takket være utskiftbare SD-kort – hvert med plass til tusenvis av bilder • Stor, 3,5 tommers LCD berøringsskjerm • Innebygget taleopptak og annotering • Direkteavspilling av video • 2x og 4x telefoto- og vidvinkelobjektiver som ekstrapustyr • Fjernkontroll og -drift • Batteri som er lett å skifte (kan skiftes i felten), med ladeindikator for å unngå uventet strømptap • Robust, ergonomisk utforming • Helradiometrisk • Windows-basert navigasjonsmeny	• God bildekvalitet • Lagre og del målinger fra felten med teamet ditt, når som helst, fra hvor som helst • Enkelt å bruke: sikt og knips eller velg manuell fokus • Uendelig lagringskapasitet takket være utskiftbare SD-kort – hvert med plass til tusenvis av bilder • Stor, 3,5 tommers LCD-skjerm • Innebygget taleopptak og annotering (Bluetooth® headsett selges separat) • Direkteavspilling av video • Batteri som er lett å skifte (kan skiftes i felten), med ladeindikator for å unngå uventet strømptap • Robust, ergonomisk utforming • Helradiometrisk • Windows-basert navigasjonsmeny

Spesifikasjonene varierer etter modell.



Verktøyene du trenger

Erfaring. Ytelse. Trygghet.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

