

Fluke 370 FC serie sand RMS tangmetre

Fluke 370 FC serien (376 FC, 375 FC og 374 FC) tilbyder avanceret fejlfindings performance. Med den fleksible iFlex® strømprobe er det muligt at foretage målinger rundt om ledninger under trange pladsforhold. Derudover er alle tre tangmetre nu en del af Fluke Connect® familien af trådløse testværktøjer.

Med et tangmeter i 370 FC serien og Fluke Connect® mobil app kan du nu:

- Logge og se trend af målinger for at pinpointe periodiske fejl
- Overføre resultater trådløst via Fluke Connect mobil app"
- Oprette og sende rapporter direkte fra marken
- Foretage målinger uden for lysbuezone med Bluetooth forbindelse til Apple eller Android enheder

Flere ting, du kan gøre med et 370 FC serie tangmeter:

- Bruge den magnetiske TPAK hængestrop (leveres med 376 FC, kompatibel med 375 FC og 374 FC) til at hænge metret op, mens du bruger proberne
- Integreret VFD lavpasfilter (Fluke 376 FC og 375 FC) til nøjagtige frekvensomformer målinger
- Patenteret teknologi til måling af startstrøm med henblik på frafiltrering af støj og registrering af motorstartstrøm, præcis som beskyttelseskredsløbet oplever den
- KAT IV 600 V, KAT III 1000 V sikkerhedsklassificering
- Tre års garanti
- inkluderer testledning og blød bæretaske



FLUKE®



Med Fluke Connect® systemet bestående af software og trådløse testværktøjer kan du med lethed opsætte og opretholde forebyggende vedligeholdelsespraksis, der gør det nemmere at føre tilsyn med din komplekse verden.

- Maksimer opptiden, og træf velfunderede beslutninger for vedligeholdelse med data, som du kan stole på og spore.
- Gem målinger i Fluke Cloud™, og knyt dem til et aktiv, så dit team kan se både målehistorik og aktuelle målinger på ét sted.
- Let samarbejdet ved at dele dine data med andre ved hjælp af ShareLive™ videoopkald og e-mails.
- Trådløs ét-trinsoverførsel af målinger ved hjælp af AutoRecord™ målinger fjerner behovet for mapper og papirarbejde.
- Opret rapporter med flere typer målinger for at se status eller levere arbejdsanbefalinger.

Læs mere på flukeconnect.com



Der følger ikke en smartphone med i købet.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
Fax: 70 23 58 54
E-mail: info.dk@fluke.com
Web: www.fluke.dk

©2015 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.
08/2015 Pub_ID: 13468-dan

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.

FLUKE®

Fluke 370 FC serie sand RMS tangmetre



Avanceret fejlfinding og fleksibel iFlex® strømprobe plus Fluke Connect® funktioner til at logge og overføre data trådløst.

3 NYE trådløse tangmetre

Fluke 376 FC, Fluke 375 FC og Fluke 374 FC

Fluke 370 FC serie sand RMS tangmetre

Hurtigere fejlfinding

Du kan med det samme logge, se tendenser over og overvåge periodiske problemer med TrendIt™ grafer, så du let kan identificere tendenser og forhindre problemer, før de opstår. Lad dit meter blive tilbage, hvor det logger data i den interne hukommelse, mens du klarer andre opgaver.



Arbejd mere sikkert, og vær to steder på samme tid

Tilslut dit meter til din telefon via Bluetooth, fastgør metret omkring en leder, og gå op til 30 m (98 fod) væk fra målepunktet for ekstra fleksibilitet. Du kan være flere steder på én gang, og reducere risikoen for lysbue ved at holde afstand til farlige målesituationer



Spar tid ved rapportering

Opret nemt rapporter ved at tage målinger fra dit meter og e-maile dem direkte fra marken. Gem dine målinger direkte fra dit meter til en kronologisk liste på din telefon for nem nedskrivning. Organisér dine målinger pr. aktiv på ét sted.



Innovativ fleksibel strømprobe

iFlex fleksibel strømprobe giver øget visningsfleksibilitet. Mål omkring uhåndterlige ledere, og få forbedret ledningsadgang på trange steder.



Tre nye modeller	Fluke 376 FC	Fluke 375 FC	Fluke 374 FC
KAT sikkerheds-klassificering	KAT III 1000 V, KAT IV 600 V		
A AC måleområde	999,9 A med tangkæber 2500 A med fleksibel iFlex® strømtang	600 A med tangkæber 2500 A med optionel iFlex® strømtang	
A DC måleområde	999,9 A	600 A	
Bedste opløsning	0,1 A		
V AC måleområde	1000 V		
V DC måleområde	1000 V		
mV DC måleområde	500 mV		
Ohm måleområde	60,00 kΩ		6.000 Ω
Frekvens	5-500,0 Hz		
Kapacitans	1 µF - 1.000 µF		
Automatisk slukning	•	•	•
Sand RMS	•	•	•
Display med holdfunktion	•	•	•
Startstrøms-måling	•	•	•
Baggrunds-belysning	•	•	•
DC nul	•	•	•
Min./maks.	•	•	•
VFD lavpasfilter	•	•	
Logning	•	•	
iFlex® fleksibel strømtang	Inkluderet	Ekstraudstyr	
Fluke Connect® kompatibel	•	•	•
TPAK™ magnetisk hængestrop	Inkluderet	Ekstraudstyr	

Del fra ethvert sted

Med Sharelive™ videoopkald kan I se de samme resultater, selv når du og dit team befinder jer på forskellige steder. Du kan oprette en sikker forbindelse til og samarbejde med andre, så de kan se det, du ser.