

Fluke 370 FC-serie True-RMS-stroomtangen

De Fluke 370 FC-serie (376 FC, 375 FC en 374 FC) biedt geavanceerde storingzoekmogelijkheden. De iFlex® flexibele stroomtang kan makkelijk op kabels in krappe ruimtes worden aangesloten. Bovendien maken alle drie de stroomtangen nu deel uit van de Fluke Connect®-serie wireless test- en meetinstrumenten.

Met een stroomtang uit de 370 FC-serie en de app Fluke Connect® Measurements kunt u nu:

- Metingen loggen en de trends daarvan registreren voor het opsporen van intermitterende storingen
- Resultaten wireless zenden via de app Fluke Connect Measurements
- Meteen rapporten opstellen en zenden vanaf locatie
- Meetwaarden registreren buiten de boogontladingzone door middel van de Bluetooth-verbinding met uw Apple- en Android-apparaten

Meer dingen die tot uw beschikking staan met een stroomtang uit de 370 FC-serie:

- Gebruik de TPAK magnetische ophangriem (meegeleverd met de 376 FC; geschikt voor de 375 FC en 374 FC) om de meter op te hangen terwijl u de probes in gebruik heeft
- Geïntegreerd laagdoorlaatfilter voor frequentiereguleerde aandrijvingen (Fluke 376 FC en 375 FC), voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen
- Door Fluke zelf ontwikkelde technologie voor het meten van inschakelstromen waarmee ruis uit de stroomkring kan worden gefilterd en de inschakelstroom van motoren exact kan worden geregistreerd zoals deze door de stroomkringbeveiliging wordt vastgesteld
- Veiligheidsspecificatie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Drie jaar garantie
- Inclusief meetsnoeren en draagtas



FLUKE®



Makkelijk opstellen en onderhouden van procedures voor preventief onderhoud, met het Fluke Connect-systeem van software en wireless test- en meetinstrumenten, zodat u overzicht heeft over uw complexe wereld.

- Maximaliseer de inzetbaarheid en neem vol vertrouwen beslissingen over onderhoud, op basis van gegevens die u kunt vertrouwen en herleiden.
- Sla metingen op in de Fluke Cloud™ en associeer ze met een apparaat zodat uw team zowel historische als actuele metingen kan raadplegen vanaf één locatie.
- Werk gemakkelijk samen door uw gegevens met anderen te delen, met ShareLive™-videogesprekken en e-mails.
- Draag metingen wireless over met de AutoRecord™-meetfunctie, zodat klemborden en papierwerk overbodig zijn.
- Stel rapporten op met meerdere soorten metingen, voor aanbevelingen met betrekking tot de status of de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie op flukeconnect.com



Smartphone niet bij de koop inbegrepen.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

©2015 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. 09/2015 Pub_ID: 13468-dut

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.

FLUKE®

Fluke 370 FC- serie True-RMS- stroomtangen



Geavanceerde storingzoekmogelijkheden en de iFlex® flexibele stroomtang plus Fluke Connect®-functies voor het wireless loggen en zenden van gegevens.

3 NIEUWE wireless stroomtangen

Fluke 376 FC, Fluke 375 FC en Fluke 374 FC

Fluke 370-serie FC True-RMS-stroomtangen

Sneller storingzoeken

Directe trendregistratie en bewaking van intermitterende problemen met TrendIt™-grafieken, zodat u gemakkelijk trends kunt vaststellen en problemen kunt stoppen voordat ze zich daadwerkelijk voordoen. Laat uw meter achter en laat hem gegevens in zijn interne geheugen loggen terwijl u andere taken uitvoert.

Tijd besparen bij rapportage

Stel gemakkelijk rapporten op door metingen van uw meter vast te leggen en verstuur deze rapporten meteen vanaf locatie. Sla uw metingen direct vanaf uw meter op in een chronologische lijst op uw telefoon, voor gemakkelijk overbrengen. Orden uw metingen per apparaat op één locatie.



Veiliger werken en op twee plaatsen tegelijkertijd zijn

Verbind uw meter via Bluetooth met uw telefoon, klem uw meter rond een geleider en ga maximaal 30 m bij het meetpunt vandaan voor meer flexibiliteit. U kunt op twee plaatsen tegelijkertijd zijn en het risico van boogontlading verkleinen door uit de buurt van gevaarlijke meetsituaties te blijven.

Innovatieve flexibele stroomtang

De flexibele stroomtang iFlex zorgt voor een grotere flexibiliteit van het display. Meet rond lastige geleiders en verbeter de toegang tot kabels in krappe ruimtes.



Drie nieuwe modellen	Fluke 376 FC	Fluke 375 FC	Fluke 374 FC
Veiligheids-specificatie	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V		
A AC-bereik	999,9 A met de bek van de stroomtang 2500 A met de iFlex® flexibele stroomtang	600 A met de bek van de stroomtang 2500 A met de optionele iFlex flexibele stroomtang	
A DC-bereik	999,9 A	600 A	
Hoogste resolutie	0,1 A		
V AC-bereik	1000 V		
V DC-bereik	1000 V		
Meetbereik mV DC	500 mV		
Ohm-bereik	60,00 kΩ		6.000 Ω
Frequentie	5-500,0 Hz		
Capaciteit	1 µF-1.000 µF		
Automatische uitschakeling	•	•	•
True-RMS	•	•	•
Display hold	•	•	•
Inschakelstroom-metingen	•	•	•
Achtergrondverlichting	•	•	•
DC nul	•	•	•
Min/max	•	•	•
Laagdoorlaatfilter voor frequentie-geregelde aandrijvingen	•	•	
Loggen	•	•	
iFlex® flexibele stroomtang	Meegeleverd	Optioneel	
Geschikt voor Fluke Connect®	•	•	•
TPAK™ magnetische ophangriem	Meegeleverd	Optioneel	

Overall vandaan delen

Blijf op de hoogte, zelfs als u en uw team zich op verschillende locaties bevinden, met de Sharelive™-videogespreksfunctie. Maak veilig verbinding en werk veilig samen met anderen, zodat zij zien wat u ziet.