

Fluke 370 FC -sarjan true-RMS-pihtimittarit

Fluken 370 FC -sarja (376 FC, 375 FC ja 374 FC) tekee vianhausta entistä tehokkaampaa. iFlex®-lenkkivirtapihti helpottaa johtojen mittauksia ahtaissa paikoissa. Lisäksi kaikki kolme pihtimittaria kuuluvat nyt langattomien mittauslaitteiden Fluke Connect® -tuoteperheeseen.

370 FC -sarjan pihtimittarin ja Fluke Connect® -mittaussovelluksen toiminnot:

- Tunnista satunnaiset viat keräämällä ja tallentamalla mittauksia.
- Siirrä tulokset langattomasti Fluke Connect -mittaussovelluksella.
- Tee ja lähetä raportteja suoraan kentältä.
- Tee mittauksia valokaarivyöhykkeen ulkopuolella Apple- tai Android-laitteiden Bluetooth-yhteydellä.

370 FC -sarjan pihtimittarin muut hyödylliset ominaisuudet:

- TPAK-magneettiripustimella (vakiona mallissa 376 FC, lisävarusteena malleihin 375 FC ja 374 FC) voit ripustaa mittarin sopivaan paikkaan mittapäiden käytön ajaksi.
- Integroitu alipäästösuodatin (Fluke 376 FC ja 375 FC) varmistaa tarkat taajuusmuuttajamittaukset.
- Patentoitu käynnistysvirran mittaustekniikka suodattaa pois kohinan ja mittaa moottorin käynnistysvirran juuri sellaisena kuin suojalaite sen havaitsee.
- Turvaluokitus CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
- Kolmen vuoden takuu.
- Sisältää mittausjohdot ja pehmeän kantolaukun.



FLUKE®



Hoida ennakoiva kunnossapito Fluke Connect® -järjestelmän ohjelmistoilla ja langattomilla mittauslaitteilla.

- Ehkäise käyttökätköt ja hoida kunnossapitotyöt varmasti luotettavien ja helposti jäljitettävien tietojen avulla.
- Tallenna mittaukset Fluke Cloud™ -pilvipalveluun ja kohdista tiedot yhteen mittauskohteeseen, jotta tiimisi voi tarkastella sekä historiatietoja että ajantasaisia tietoja yhdestä sijainnista.
- Jaa tiedot kätevästi ShareLive™ -videoyhteydellä ja sähköpostitse.
- AutoRecord™-mittaukset voi siirtää käden käänteessä, joten säästyt muistilehtiöiltä ja muilta paperitöiltä.
- Luo raportteja monista eri mittaustyypeistä ja tarkastele suositeltavien toimenpiteiden tilaa.

Lisätietoja on osoitteessa flukeconnect.com



Älypuhelin ei sisällä toimitukseen.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Finland Oy
Pakkalantie 30 A
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
Fax: 0800 111 858
E-mail: info@fi.fluke.nl
Web: www.fluke.fi

©2015 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
08/2015 Pub_ID: 13468-fin

Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke Corporationin kirjallista lupaa.

FLUKE®

Fluke 370 FC -sarjan true-RMS-pihtimittarit



Entistä tehokkaampaa vianhakua, iFlex®-lenkkivirtapihti sekä Fluke Connect® -ominaisuudet, joilla voit kerätä ja siirtää tietoja langattomasti.

3 UUTTA langatonta pihtimittaria

Fluke 376 FC, Fluke 375 FC ja Fluke 374 FC

Fluke 370 FC -sarjan true-RMS-pihtimittarit

Etsi viat nopeammin

TrendIt™-kaavioiden avulla voit muodostaa trendikäyriä ja kirjata ja tarkkailla satunnaisia ongelmia välittömästi. Voit siis helposti tunnistaa trendejä ja ratkaista ongelmat ennen niiden ilmaantumista. Voit jättää mittarin kirjaamaan tietoja sisäiseen muistiinsa ja siirtyä tekemään muita töitä samanaikaisesti.

Raportoi nopeammin

Voit luoda raportit nopeasti tallentamalla mittarin mittaustiedot ja lähettämällä ne sähköpostitse suoraan kentältä. Mittaustietojen kirjaaminen on helppoa, koska voit tallentaa ne mittarista aikajärjestyksessä suoraan puhelimesi luetteloon. Järjestä mittaukset laitteiden mukaan yhteen paikkaan.



Työskentele turvallisesti kahdessa paikassa samaan aikaan

Paranna laitteen käytettävyyttä liittämällä mittari puhelimeesi Bluetooth-yhteydellä. Tällöin voit kiinnittää mittarin mitattavaan johtimeen ja kävellä jopa 30 metrin päähän mittauspisteestä. Voit siis olla kahdessa paikassa samanaikaisesti, ja näin poissuljet vaaralliset mittaustilanteet ja vähennät valokaaririskiä.

Innovatiivinen lenkkivirtapihti

Taipuisa iFlex-lenkkivirtapihti helpottaa mittauksia. Vaikeasti käsiteltävien johtimien mittaus ja johtojen käsittely ahtaissa paikoissa on entistä kätevää.



Kolme uutta mallia	Fluke 376 FC	Fluke 375 FC	Fluke 374 FC
CAT-luokitus	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V.		
A, AC-alue	999,9 A pihtileuoilla 2 500 A iFlex®- lenkkivirtapihdillä	600 A pihtileuoilla 2 500 A iFlex®- lenkkivirtapihdillä (lisävaruste)	
A, DC-alue	999,9 A	600 A	
Paras erottelukyky	0,1 A		
V, AC-alue	1 000 V		
V, DC-alue	1 000 V		
mV, DC-alue	500 mV		
Vastusalue	60,00 kΩ		6 000 Ω
Taajuus	5–500,0 Hz		
Kapasitanssi	1 μF – 1 000 μF		
Automaattinen sammutustoiminto	•	•	•
True-RMS	•	•	•
Näytön pito	•	•	•
Käynnistysvirran mittaukset	•	•	•
Taustavalo	•	•	•
DC-nollaus	•	•	•
Min/max	•	•	•
Taajuusmuuttajan alipäästösuodatin	•	•	
Tiedonkeruu	•	•	
iFlex®-lenkkivirtapihti	Vakiovaruste	Lisävaruste	
Fluke Connect® - yhteensopiva	•	•	•
TPAK™-magneettiripustin	Vakiovaruste	Lisävaruste	

Jaa mistä tahansa

Sharelive™-videoyhteyden ansiosta pysyt tilanteen tasalla, vaikkeet olisikaan samassa paikassa tiimisi kanssa. Voit muodostaa suojatun yhteyden muihin ja tehdä yhteistyötä näyttämällä sen, mitä itse näet.