

Fluke 370 FC-serien sann RMS strömtänger

Fluke 370 FC-serien (376 FC, 375 FC och 374 FC) erbjuder avancerade felsökningsprestanda. iFlex® flexibel strömprob möjliggör enkel anslutning till kablar i trånga utrymmen. Dessutom är alla tre strömtänger nu en del av produktfamiljen Fluke Connect® med trådlösa testverktyg.

Med en strömtång i 370 FC-serien och Fluke Connect® mättningsapp kan du nu:

- Logga och se trender i mätningar för att lokalisera sporadiska fel
- Överför resultaten trådlöst via Fluke Connect mättningsapp
- Skapa och skicka rapporter direkt från fältet
- Fånga mätningar utanför ljusbågeområdet med Bluetooth-anslutning till din Apple- eller Android-enhet

Fler saker du kan göra med en 370 FC-serien strömtång:

- Använd TPAK magnetfästet (ingår med 376 FC; kompatibelt med 375 FC och 374 FC) för att hänga mätaren medan du använder proberna
- Integrerat VFD lågpasfilter (Fluke 376 FC och 375 FC) för noggranna mätningar på motorstyrningar
- Tillverkarspecifik teknik för att filtrera ut störningar och fånga motorstartströmmen precis när kretsskyddet ser den
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V säkerhets- klassning
- Tre års garanti
- Innehåller testkablar och mjuk tillbehörsväska



FLUKE®



Ställa in och stödja förebyggande underhållsrutiner med lätthet för att hjälpa dig leda din komplicerade värld med Fluke Connect-system med programvara och trådlösa testverktyg.

- Maximera drifttid och ta säkra underhålls- beslut med data som du kan lita på och spåra.
- Spara mätningar till Fluke Cloud™ från ett instrument så att ditt team kan se både historiska och aktuella mätningar från en plats.
- Samarbeta med lätthet genom att dela dina data med andra via ShareLive™-videosamtal och e-post.
- Trådlös mätöverföring i ett steg med AutoRecord™-mätningar eliminerar behovet av anteckningsblock och pappersarbete.
- Skapa rapporter med flera mätningstyper för att tillhandahålla status- eller arbetsrekommendationer.

Läs mer på flukeconnect.com



Smartphone ingår inte i köpet.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se

©2015 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
09/2015 Pub_ID: 13468-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.

FLUKE®

Fluke 370 FC- serien sann RMS strömtänger



Avancerad felsökningsprestanda och iFlex® flexibel strömprob plus Fluke Connect®-funktioner för att logga och överföra data trådlöst.

3 NYA trådlösa strömtänger

Fluke 376 FC, Fluke 375 FC och Fluke 374 FC

Fluke 370 Series FC sann RMS strömtänger

Felsök snabbare

Du kan ögonblickligen logga, bevaka trender och övervaka sporadiska problem med TrendIt™-grafer så att du enkelt kan identifiera trender och stoppa problem innan de uppstår. Lämna din mätare och logga data i det interna minnet medan du utför andra uppgifter.

Spara tid vid rapportering

Du kan enkelt skapa rapporter genom att fånga mätningar från din mätare och skicka dem per e-post direkt från fältet. Spara dina mätningar direkt från din mätare till en kronologisk lista på telefonen för enkel transkribering. Ordna dina mätdata efter vilka instrument du använt på en plats.



Arbeta säkrare och var på två ställen samtidigt

Anslut mätaren till din telefon via Bluetooth, koppla upp tången till din mätpunkt, så kan du avläsa ditt instrument trådlöst, upp till 30m från mätpunkten. Du kan befinna dig på två ställen samtidigt och minska risken för överslag genom att vara på säkert avstånd från spänningskällan.

Innovativ flexibel strömprob

iFlex flexibel strömprob ger ökad displayflexibilitet. Mät runt klumpiga ledare och förbättra kabelåtkomsten i trånga utrymmen.



Tre nya modeller	Fluke 376 FC	Fluke 375 FC	Fluke 374 FC
CAT-säkerhetsklass	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V		
A AC-område	999,9 A med tångkäftar 2 500 A med iFlex® flexibel strömtång	600 A med tångkäftar 2 500 A med tillvalet iFlex® flexibel strömtång	
A DC-område	999,9 A	600 A	
Bästa upplösning	0,1 A		
V AC-område	1 000 V		
V DC-område	1 000 V		
mV DC-område	500 mV		
Ohm-område	60,00 kΩ		6 000 Ω
Frekvens	5-500,0 Hz		
Kapacitans	1 µF-1 000 µF		
Automatisk avstängning	•	•	•
Sann RMS	•	•	•
Display hold	•	•	•
Rusningsmätningar	•	•	•
Bakgrundsbelysning	•	•	•
DC-nollställning	•	•	•
Min./max.	•	•	•
VFD-lågpassfilter	•	•	
Loggning	•	•	
iFlex® flexibel strömtång	Ingår	Tillval	
Fluke Connect®-kompatibel	•	•	•
TPAK™ magnetfäste	Ingår	Tillval	

Dela var du än befinner dig

Stanna kvar på samma sida även när du och ditt team är på olika platser med Sharelive™-videosamtal. Anslut och samarbeta säkert med andra, så att de ser vad du ser.