




FLUKE®

5 SEBEP

**Fluke Termal Görüntüleme
Cihazını Seçmek İçin 5 Sebepten**






Üstün görüntü kalitesi

Fluke, 1024 x 768 ile 80 x 60 arasında değişen dedektör çözünürlüklerini kapsayan tüm bir termal görüntüleme cihazı portföyümüzle ve canlı, ayrıntılı görüntüler ve daha doğru ölçümler sunan %100 elmasan yapılmış germanyum merceklerle, her bir pikselin performansını maksimuma çıkarıyor. SuperResolution modunda 4 kat çözünürlük elde edin ve doğru tanılamayı yapmak için gereken görüntü kalitesini elde edin. AutoBlend™ içeren patentli IR-Fusion® teknolojisi harikulade ayrıntıları açığa çıkarırken sorunun tam yerini göstererek işinizi kolaylaştırır. Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız olduğunda, isteğe bağlı ek kızılötesi lensler, boyutu ve söz konusu mesafe nedeniyle standart kızılötesi lensle görüntülenmesi güç olan hedeflerin incelenmesini mümkün kılabilir.




Hızlı ve kolay analiz ve raporlama için sağlam yazılım

SmartView®, kızılötesi veya IR görüntüleri görüntülemenize, optimize etmenize ve analiz etmenize olanak sağlayan güçlü bir yazılımdır. Yalnızca birkaç basit adımda tamamen özelleştirilebilir ve profesyonel görünümlü raporlar oluşturabilirsiniz. SmartView® yazılımı sezgisel olarak çalışır ve oldukça kolay bir kullanıma sahiptir; bu özellik yazılımı, temel ihtiyaç sahibi müşteriler için ideal hale getirirken, aynı zamanda gelişmiş raporlama ve analiz için gereken özel termografik performansı sağlar.



Fluke LaserSharp® Auto Focus, ihtiyacınız olanı yakalıyor.
Hem de. Her. Defasında.



Pasif otomatik odaklama sistemleri yalnız yakın alan
hedefini yakalayabilir




Zorlu araştırma sahaları

Üstün odaklama teknolojileri

Her bir termal görüntüleme cihazı kullanıcısı, görüntünüz odak dışı kaldığında sıcaklık ölçümlerinin 20 derece veya daha fazla sapma gösterebileceğini bilir ve bu da bir sorunu gözden kaçırmanızı kolaylaştırır. Fluke işte bu yüzden LaserSharp® Otomatik Odaklamayı üretti. Cihaz, hedefinize olan mesafeyi anında hesaplayıp görüntüleyerek bir düğme dokunuşuyla hedefinize olan mesafeyi göstermenizi sağlayan dahili bir lazer mesafe ölçer kullanır. EverSharp çoklu odak kaydıyla uçtan uca netlik elde edin ve mümkün olan en iyi görüntüyü yakalamak için birden fazla görüntüyü farklı odak mesafelerinden yakalayın. Manuel veya sabit odaklı kullanım kolaylığı seçiminizle optimum odaklama esnekliği elde edin.

Efsanevi dayanıklılık ve kullanım kolaylığı

Kameralarımızı spesifikasyonların ötesine geçecek şekilde test ediyoruz, dolayısıyla onları düşürüyor, suya batırıyor, çarpmaya ve saatlerce durmadan sallamaya maruz bırakıyoruz. Aletlerimiz çok dayanıklı, uzun yıllar çalıştığınız zorlu ortamlara dayanacak şekilde üretildi. İşiniz yeterince karmaşık ve ihtiyacınız olan son şey kullanımı zor bir aletle zaman kaybetmek. Geniş bir kullanıcı arabirimi içeren sezgisel tasarımı hızlı ve kolay navigasyon sağlarken, sorunları bulmayı ve teşhis etmeyi daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Fluke termal görüntüleme cihazını tek elinizle arkadan idare edebilmenin yanı sıra, kullanım kılavuzuna hiç bakmak zorunda kalmayabilirsiniz.





180° eklemli objektif ile nesnelerin üstüne, altına ve çevresine kolayca gidin ve görüntüyü yakalamadan önce görün.



320 x 240 görüntüleri 640 x 480 görüntülere dönüştürün; bu, SuperResolution moduyla 4 kat çözünürlük ve piksel anlamına gelir.



%150 daha fazla görüntüleme alanı ile³, sınıfındaki¹ en büyük 5,7 inçlik dokunmatik LCD ekran ile görüntüleri kolaylıkla yorumlayın, düzenleyin ve analiz edin.

En son yenilikler

65 yılı aşkın deneyimi ve ödüllü ürün grubuyla, tasarım ekibimiz iş başında ve uygulamalarınıza ve çalışma biçiminize yenilikleri entegre etmek için sayısız saatler boyunca müşterilerimizle birlikte sahada. Sonuç: erişmesi güç cisimleri yukarıdan, aşağıdan ve çevresinden kolayca görmenizi sağlayan tam 180 derece dönebilen merceğe sahip bir IR Kamerada, en büyük tablet benzeri ekran. 3,1 milyon piksele kadar HD Çözünürlük, çok parlak görüntüler sunuyor. LED şarj göstergeli çıkarılabilir akıllı pil ve binlerce görüntü saklayabilen değiştirilebilir SD kartların yanı sıra birkaç basit adımda profesyonel görünümlü raporlar oluşturma kapasitesi, hem zaman hem paradan tasarruf etmenizi sağlar.

**CONTROL
ENGINEERING**

**PLANT
ENGINEERING**

¹14 Ekim 2014 itibarıyla 320 x 240 dedektör çözünürlüğüne sahip el tipi endüstriyel termal görüntüleme cihazları ile karşılaştırıldığında
³3,5 inçlik ekran ile karşılaştırıldığında.

Fluke Termal Görüntüleme Cihazları

Endüstriyel, ticari ve yapılarda kullanım			
Ürünler	Uzman Serisi IR Kameralar TiX1000, TiX660, TiX640, TiX560, TiX520, TiX500	Profesyonel Seri IR Kameralar Ti400, Ti300, Ti200	Performans Serisi IR Kameralar TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40, TiS20, TiS10
Açıklama	En yüksek çözünürlük (1024 x 768) ve en iyi termal hassasiyetle, üstün görüntü kalitesi	Gelişmiş denetim ve sorun giderme için kaliteli görüntüler	Günlük kullanım için kullanımı kolay, standart performans
Uygulamalar	En ayrıntılı ve zorlayıcı denetimler/hedefler - Endüstriyel bakım - Üretim/iletim - Petrol ve gaz tesisleri kestirimci bakım - Araştırma ve geliştirme (elektrikli, mekanik, biyoloji/bilimler, mikroelektronik)	- Endüstriyel bakım - Ağır ticari tesis bakımı - Petrol ve gaz tesisleri bakımı - Veterinerlik - Güvenlik denetimleri - Ağır bina arıza tespitleri - Bina mantolama - Yapı kusurları - Elektrik, su, gaz hizmetleri	- Elektriksel incelemeler - HVAC/R incelemeleri - Mekanik - Konut denetimleri - Hafif ticari bakım - Bina arıza tespiti - Bina mantolama - Ticari/endüstriyel tesisler
Şunlar için ideal:	Her kısımla görüntüde en üst düzey görüntü kalitesine ve benzersiz ayrıntıya gereksinim duyan mühendisler, ARGE uzmanları ve yetkin termografi uzmanları.	Birçok uygulamada kullanmak üzere en kaliteli görüntüleri, gelişmiş işlevlere ve özelliklere gereksinim duyan profesyonel kadrolu, kontratlı ve serbest termografi uzmanları.	Hızlı taramalar ve/veya aralıklı denetimler için kaliteli görüntüleri ve yüksek verimliliğe gereksinim duyan teknisyenler ve üstleniciler.
Fluke yenilikleri	1024 x 768 Çözünürlük - SuperResolution (Süper Çözünürlük) modu - Tam 180° eklemli objektif - En büyük 5,7 inç tablet benzeri ekran - EverSharp çok odaklı kayıt - LaserSharp™ Auto Focus - Dahili lazer mesafe ölçer - IR-Fusion® AutoBlend, Resim içinde Resim - SmartView® Yazılımı	- LaserSharp® Auto Focus - Dahili lazer mesafe ölçer - IR-Fusion® AutoBlend, Resim içinde Resim - SmartView® Yazılımı	- IR-Fusion® AutoBlend, Resim içinde Resim - SmartView® Yazılımı
Temel özellikler	- Üstün görüntü kalitesi - Yüksek sıcaklık ölçümü (1200 °C'ye kadar) - Alt pencereleme - En hızlı, en yüksek performans - Tek bir düğmeye dokunarak odaklanmış bir görüntü elde edin. - Her biri binlerce görüntü saklayan değiştirilebilir SD kartlarla sınırsız depolama alanı. - Dahili ses kaydı ve not ekleme - Video akışı - İsteğe bağlı 2x ve 4x telefoto, geniş açılı ve makro mercekler - Uzaktan kumanda ve çalıştırma - Beklenmedik güç kaybını önlemek için, sahada değiştirilebilir, kolay çıkarılabilir şarj göstergeli pil - Ergonomik tasarım - Tam radyometrik - Windows tabanlı navigasyon menüsü	- Mükemmel görüntü kalitesi - Yüksek sıcaklık ölçümü (1200 °C'ye kadar) - Tek bir düğmeye dokunarak odaklanmış bir görüntü elde edin. - Her biri binlerce görüntü saklayan değiştirilebilir SD kartlarla sınırsız depolama alanı. - Geniş 3,5 inç dokunmatik LCD ekran - Dahili ses kaydı ve not ekleme - Video akışı - İsteğe bağlı 2x ve 4x telefoto ve geniş açılı lensler - Uzaktan kumanda ve çalıştırma - Beklenmedik güç kaybını önlemek için, sahada değiştirilebilir, kolay çıkarılabilir şarj göstergeli pil - Sağlam, ergonomik tasarım - Tam radyometrik - Windows tabanlı navigasyon menüsü	- Harika görüntü kalitesi - Kullanımı kolay, hedefle ve çek ya da manuel odaklama seçenekleri - Her biri binlerce görüntü saklayan değiştirilebilir SD kartlarla sınırsız depolama alanı. - Geniş 3,5 inç LCD ekran - Dahili ses kaydı ve not ekleme - Video akışı - Beklenmedik güç kaybını önlemek için, sahada değiştirilebilir, kolay çıkarılabilir şarj göstergeli pil - Sağlam, ergonomik tasarım - Tam radyometrik - Windows tabanlı navigasyon menüsü



Tercih edilen araçlar

Deneyim. Performans. Güven.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TÜRKİYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
or Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116