

Soluciones recomendadas para la fabricación de celulosa, papel y madera

Fluke Connect

Idóneo para:

- Simplificar los programas de mantenimiento preventivo
- Integrar por completo los datos de los instrumentos en el software
- Diagnóstico del estado de los activos sobre el terreno
- Uso compartido de los datos basado en la nube



Comprobadores de resistencia de tierra

Idóneos para:

- Garantizar la seguridad del personal y el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos
- Diagnóstico de problemas eléctricos intermitentes relacionados con una conexión a tierra deficiente
- Comprobación del bucle de tierra y de la resistividad del terreno



Analizadores de calidad eléctrica

Idóneos para:

- Solución y prevención de problemas en sistemas de generación, transporte y distribución de energía
- Realización de estudios de carga para reducir el consumo de energía
- Uso con motores, bombas, generadores, transformadores, compresores y cuadros eléctricos



Multímetros con medida de aislamiento

Idóneos para:

- Amplia variedad de pruebas, como verificaciones puntuales simples, así como pruebas programadas y en caso de avería
- Comprobación de resistencia de aislamiento de hasta 10 kV
- Uso con conmutadores de alta tensión, motores, generadores y cables



Multímetros digitales

Idóneos para:

- Instalación y solución de problemas en sistemas eléctricos
- Detección rápida de tensión
- Entornos con tensiones CA y CC (autoVolt) o tensiones fantasmas



Calibrador de procesos documentador

Idóneo para:

- Calibración de la presión de transmisores, indicadores, conmutadores y medidores de transferencia de custodia
- Mantenimiento de casi cualquier dispositivo de presión mediante una fuente de presión y medidas de mA
- Calibración de instrumentos de p/I con medida simultánea de presión y corriente



Cámaras termográficas

Idóneas para:

- Inspección de tuberías, motores y bombas
- Captura de niveles de fluidos/sólidos en depósitos y silos
- Inspección de bandas de papel húmedo o mojado



Analizador de vibraciones

Idóneo para:

- Mantenimiento predictivo y basado en el estado
- Identificación de la causa principal y diagnóstico de la gravedad del estado de la máquina
- Priorizar las opciones de reparación o sustitución críticas
- Uso con motores, bombas, ventiladores, compresores, correas/cadenas de transmisión, cajas de cambios y husillos



Termómetros de infrarrojos

Idóneos para:

- Captura rápida de medidas en puntos a distancia
- Medida precisa de hasta 800 °C



Fabricación de celulosa, papel y madera

Soluciones de Fluke para profesionales de la fabricación de celulosa, papel y madera.

La fabricación de celulosa, papel y madera es una industria competitiva y el aumento de los costos es un reto constante para la rentabilidad. La supervisión de procesos críticos puede ayudar a controlar los costes ya que evita que se produzcan averías.

Las soluciones de Fluke están a su disposición para supervisión de servicios sobre el terreno, mantenimiento de instalaciones, sistemas electromecánicos, motores y accionamientos, así como redes eléctricas. Los instrumentos de Fluke son fiables y resistentes, y le ofrecen resultados con los que puede contar en todo momento.

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
PO Box 9090,
Everett, WA 98206 U.S.A.

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
Web: www.fluke.com/laam

Para obtener información adicional póngase en contacto con:
En EE. UU. (800) 443-5853 o Fax (425) 446-5116
En Europa/Medio Oriente/África +31 (0)40 267 5100 o Fax +31 (0)40 267 5222
En Canadá (800)-36-FLUKE o Fax +1 (425) 446-5116
Acceso a Internet: www.fluke.com

©2016, 2017 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso. 9/2017 6007349b-laes

Ingeniero de planta

- Problemas a los que se enfrenta:**
- Configuración, optimización y análisis del sistema
 - Minimización del tiempo de inactividad del sistema y de la línea
 - Integración de procesos y sistemas

- Soluciones de Fluke:**
- Fluke Connect®
 - Calibradores de procesos documentadores
 - Medidores de resistencia de tierra
 - Multímetros digitales
 - Pinzas amperimétricas
 - Analizadores de calidad eléctrica
 - Osciloscopios portátiles
 - Cámaras termográficas
 - Analizadores de vibraciones/alineación

Técnico eléctrico

- Problemas a los que se enfrenta:**
- Suministro eficiente y coherente de energía eléctrica
 - Instalación de energía eléctrica y readaptaciones
 - Solución de problemas en equipos eléctricos

- Soluciones de Fluke:**
- Fluke Connect®
 - Calibradores de lazo
 - Medidores de resistencia de tierra
 - Registradores de calidad eléctrica
 - Multímetros digitales
 - Pinzas amperimétricas
 - Analizadores de baterías
 - Multímetros con medida de aislamiento
 - Cámaras termográficas

Responsable de mantenimiento

- Problemas a los que se enfrenta:**
- Demanda continua de reducción de los costes operativos
 - Rendimiento de la inversión en recursos
 - Aumentar la productividad de la planta

- Soluciones de Fluke:**
- Fluke Connect®
 - Analizadores de calidad eléctrica
 - Multímetros digitales
 - Pinzas amperimétricas
 - Cámaras termográficas

Técnico de instrumentación y electricidad

- Problemas a los que se enfrenta:**
- Mantenimiento de equipos y activos de instrumentación
 - Calibración de instrumentos para procesos
 - Respuesta y reparación inmediatas den caso de interrupción del proceso

- Soluciones de Fluke:**
- Fluke Connect®
 - Calibradores de procesos
 - Multímetros digitales
 - Comprobadores eléctricos
 - Pinzas amperimétricas
 - Analizadores de vibraciones/alineación
 - Cámaras termográficas

El diagrama no trata de ofrecer una representación exacta. Los componentes del diagrama no están a escala y sirven exclusivamente a modo ilustrativo.

Soluciones para fabricación de celulosa, papel y madera

Averigüe de qué modo pueden ayudarle las soluciones de Fluke a ahorrar tiempo y dinero, así como a aumentar la eficiencia y la seguridad, en www.fluke.es

Calibradores de procesos					Instrumentos para medidas eléctricas							Instrumentos de infrarrojos y para vibraciones					Software
Calibradores de procesos documentadores	Calibradores de temperatura	Pruebas de presión	Instru-mentos de presión	Calibra-dores de lazo	Analizadores de calidad eléctrica	Osciloscopios portátiles	Registradores de calidad eléctrica	Pinzas amperi-métricas	Multímetros con medida de aislamiento	Comprobadores de resistencia de tierra	Multímetros digitales	Técnicos de termografía avanzados	Técnicos de termografía profesionales	Analizadores de vibraciones/alineación	Termómetros de infrarrojos	Activos de Fluke Connect®	
											 			 			
754	724	700G	729	709H	Serie 430 II	Serie 190 II	1738	376FC	1587FC	KIT 1625-2	87V 279FC	TiX580	Ti480	810, 805 FC 830	572-2	Fluke Connect®	