

TEKNISKA DATA

Kombinationspaketet Fluke 287 och FlukeView® Forms



Fluke Connect®-kompatibel

FLUKE-287/FVF-PAKETET INKLUDERAR:

- Fluke-287 elektronisk multimeter för loggning av sann RMS med TrendCapture
- FlukeView Forms-programvara med kabel
- 80BK-A termoelementprob
- CAT III 1000 V 10 A modulära testsladdar (röda, svarta)
- CAT II 1000 V 10 A modulära testprober (röda, svarta) och kåpor
- CAT III 1000 V 10 A krokodilklämmor (röda, svarta)
- C280 mjuk väska som skydd för instrumentet och för förvaring av tillbehör
- Paket med Amp-uttagskontakter
- TPAK magnethållare ger dig fria händer
- Kräver Fluke ir3000 FC IR-anslutning för Fluke Connect-kommunikation (ej inkluderat i detta paket)

Maximera produktiviteten med kombinationspaketet Fluke 287 och FlukeView® Forms. Framtaget för dagens yrkesmänniskor inom forskning och utveckling, underhåll, tillverkning och design av elektroniska kretsar och system. 287 har inbyggd dataloggning TrendCapture™-funktion (grafisk visning av mätare på skärmen), vilket gör att enheten kan spåra svårupptäckta, återkommande problem och övervaka utrustning. Med FlukeView Forms kan du dokumentera, lagra och analysera enskilda mätvärden eller hela mätserier, överlappa loggade data för att hitta relationer mellan orsak och verkan, samt förvandla dina data till meningsfulla grafer och tabeller för en professionell rapport. 287-serien är kompatibel med Fluke ir3000 FC IR-anslutning, så att du kan dela mätningar från din iOS- eller Android-smartenheter i realtid med hjälp av Fluke Connect-mobilappen. Kombinationspaketet 287/FVF ger dig ett praktiskt och prisvärt alternativ för att dokumentera kretsdesignens prestanda.

287-funktioner

Flera skärmvisningar	Ja
AC-bandbredd med sann RMS	100 kHz
dBV/dBm	Ja
DC mV upplösning	1 µV
Megaohm-område	upp till 500 MΩ
Konduktans	50,00 nS
Summer	Ja
Temperatur (°C och °F)	-200 °C till 1350 °C
Batteri-/säkringslucka	Ja/Ja
Klocka för förfluten tid	Ja
Tidpunktsklocka	Ja
Min/Max/Medel	Ja
Frekvens	Ja
Pulskvot/pulsbredd	Ja
Infoknapp för inbyggd hjälp	Ja
Hold	Ja
Isolerat optiskt gränssnitt	Ja
Auto/Touch Hold	Ja
Avläsningsminne	Ja
Loggning till PC	Ja
Inbyggd loggning med TrendCapture	Ja
Loggningsminne	upp till 10 000 avläsningar



Beställningsinformation

Fluke-287/FVF Kombinationspaketet multimeter för loggning av sann RMS med TrendCapture

Extra tillbehör

IR3000FC Fluke Connect IR-anslutning

Förebyggande underhåll förenklas. Omarbetning elimineras.

Spara tid och förbättra tillförlitligheten för dina underhållsdata genom trådlös synkronisering av mätningar med Fluke Connect®-systemet.

- Eliminera datainmatningsfel genom att spara mätningar direkt från verktyget och associera dem med arbetsordern, rapporten eller tillgångsposten.
- Maximera drifttid och ta säkra underhållsbeslut med data som du kan lita på och spåra.
- Slipp skrivplattor, anteckningsblock och flera kalkylblad tack vare en trådlös överföring av mätdata i ett enda steg
- Få tillgång till referensmätningar, historiska och aktuella mätningar per mätton.
- Dela dina mätdata med ShareLive™- videosamtal och e-postmeddelanden.
- 287 är en del av ett växande system av uppkopplade testverktyg och programvara för underhåll av utrustning. Besök webbplatsen för att lära dig mer om Fluke Connect®-systemet.

Läs mer på flukeconnect.com



Alla varumärken tillhör respektive ägare. Wi-Fi eller mobil datatrafik krävs för att dela data. Smarttelefon, trådlösa tjänster och dataabonnemang ingår inte i köpet. Första 5 GB lagringsutrymme är kostnadsfritt. Information om telefonstöd finns på fluke.com/phones.

Smarttelefon, trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet. Fluke Connect är inte tillgänglig i alla länder.

287-specifikationer

Funktion	Område och upplösning	Basonoggrannhet
DC-volt	50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,	0,025 %
AC-spänning	500,00 V, 1 000,0 V	0,4 % (sann RMS)
DC-ström	500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA,	0,05 %
AC-ström	5,0000 A, 10,000 A	0,6 % (sann RMS)
Temperatur (exklusive prob)	-200,0 °C till 1350,0 °C (-328,0 °F till 2462,0 °F)	1,0 %
Resistans	500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ	0,05 %
Kapacitans	1,000 nF, 10,00 nF 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF	1,0 %
Frekvens	99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz	0,005 % + 1

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se

©2016 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande. 11/2016 6002299b-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.